

Mehr Style, weniger Platzbedarf – bei gleicher Reinigungsleistung

Philips AC3033 bekommt mit der PureProtect 3200 Serie starke Nachfolger

- Gleiche, starke Reinigungsleistung (CADR) bei kompakteren¹ Modellen
- 50 % leiser² dank SilentWings-Technologie
- 3-Schichten-HEPA-Filtersystem entfernt 99,97 % der kleinsten Partikel (bis 0,003µm – kleiner als das kleinste bekannte Virus)
- Niedrigerer Energieverbrauch als eine Standard-Glühbirne

Hamburg – Ein tiefer Atemzug ... saubere Luft ist entscheidend für unsere Gesundheit. Im September bringt Versuni eine modernisierte Luftreiniger-Serie auf den Markt. Die neuen Modelle der Philips PureProtect 3200er Serie sind deutlich kleiner, bieten aber weiterhin eine beeindruckende CADR³ von 520 m³/h. Dieses kompakte Design wird durch einen neuen Doppelfilter möglich: Anstatt *eines* großen 3-Schicht-HEPA-Filters (Vorfilter, HEPA-NanoProtect und Aktivkohle⁴) besitzt die Serie zwei kleine. Dadurch kann der Motor platzsparend zwischen den Filtern positioniert werden. Die neue Philips Serie besticht nicht nur durch ihre kompaktere Bauweise, sondern auch durch ein modernes, minimalistisches Design, das sich dezent in das Wohnambiente einfügt.

„Für beste Ergebnisse sollte der Luftreiniger zentral im Raum stehen und möglichst durchgängig laufen. Daher war unser Ziel, Luftreiniger zu entwickeln, die so unauffällig wie möglich für saubere Luft sorgen, ohne das Wohnambiente zu stören. Mit der neuen Philips PureProtect Serie ist uns das gelungen – die Geräte sind jetzt deutlich kompakter, leiser und moderner. Ich bin wirklich stolz auf das Ergebnis“, so Elena Kuper, Marketing Manager Climate Care bei Versuni.

Leise und sparsam

Das luftstromoptimierte Flügeldesign, inspiriert vom lautlosen Flug der Eule, sorgt für eine geräuscharme Reinigung mit nur 15 dB⁵ – 50 % leiser als beim Vorgängermodell AC3033. Selbst auf maximaler Stufe arbeiten die Geräte leiser als eine normale Unterhaltung⁶ und verbrauchen lediglich 36 Watt. Zusätzlich verfügen sie über ein Nacht- und Stimmungslicht.

¹ Im Vergleich zum Vorgängermodell Philips AC3033/10.

² Im Vergleich zum Vorgängermodell Philips AC3033 (CADR und Geräuschentwicklung).

³ Clean Air Delivery Rate, das Maß für die zur Verfügung gestellte saubere Luft.

⁴ Erfasst 99,97 % der Partikel mit einer Größe von nur 0,003 µm⁴ – kleiner als das kleinste bekannte Virus (von der Luft, die durch den Filter strömt, getestet nach DIN71460 mit NaCl-Aerosol 0,003 µm und 0,3 µm, iUTA).

⁵ Im Schlafmodus.

⁶ Schalldruck, IEC 60704, bei 1,5 m. Normale Unterhaltung: 60 dB.

Intelligent und energieeffizient

Die Philips PureProtect 3200er Serie lässt sich bequem via App [Air+](#) steuern, die auch den Auto+-Modus mit KI-Technologie aktiviert. Dank der AeraSense Technologie wird die Luftqualität 1.000-mal pro Sekunde überwacht und in Echtzeit auf dem Display und in der App angezeigt. Zudem verfügt sie über eine intelligente Zeitplanung: Der „Fresh Bedtime“-Modus reinigt die Zimmerluft gründlich vor der Zubettgehzeit und läutet diese mit einem sanften Nachtlcht ein. Der „Fresh Wake-up“-Modus steigert am Morgen langsam die Reinigungsgeschwindigkeit, bevor die festgelegte Weckzeit erreicht ist. So passt sich der Luftreiniger an persönliche Routinen an und minimiert gleichzeitig den Geräuschpegel sowie den Energieverbrauch.

Leistungsstarke Filtrierung

Mit einer CADR von 520 m³/h kann die PureProtect 3200er Serie große Räume von bis zu 135 m² reinigen⁷. Ein 20 m² großer Raum wird in weniger als sechs Minuten⁸ von Viren, Allergenen, Bakterien, Gerüchen und Schadstoffen befreit. Unabhängige Tests bestätigen, dass 99,9 % der in der Luft befindlichen Viren und Bakterien, darunter H1N1-Influenzaviren⁹, Staphylococcus-Bakterien¹⁰ und SARS-CoV-2¹¹, entfernt werden. Zudem bietet die Serie Allergiker*innen optimalen Schutz (ECARF-zertifiziert): 99,99 % der Allergene wie Staubmilben, Pollen, Haustierhaare oder Schimmelsporen werden entfernt. Eine Aktivkohleschicht beseitigt Gerüche und entfernt mehr als 95 % der gasförmigen Schadstoffe aus der Raumluft¹².

Philips PureProtect 3200 Series intelligente Luftreiniger AC3220/10, AC3221/13

- Entfernt 99,97 % der luftübertragenen Partikel von einer Größe von 0,003 µm
- AeraSense Technologie
- Saubere Luft in 20m² großem Raum in weniger als sechs Minuten
- Reinigungsleistung: 520 m³/h CADR (Clean Air Delivery Rate) für bis zu 135 m²
- Min. Geräuschpegel (Ruhemodus): 15 dB
- Max. Geräuschpegel (Turbomodus): 47,5 dB
- Integrierter Stufensensor
- Numerischer Farbring für Luftqualitätsfeedback
- Drei Modi: Automatisch, Turbo, Ruhe
- Steuerbar via App „Air+“ ([iOS](#), [Android](#))
- Zertifiziert durch ECARF (Europäische Stiftung für Allergieforschung)
- Farbe: Silber/Arktisweiß, Silber/Beige, Anthrazit
- Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 349,99 Euro (AC3220/10 & AC3221/13)

⁷ CADR gemäß GB/T18801-2022 getestet. Geeignete Reinigungsfläche nach NRCC-54013 Standard berechnet.

⁸ Berechnet: 48 m³ Raum, CADR von 520 m³/h.

⁹ Mikrobenreduktionstest von Airmid Healthgroup Ltd. mit Influenza (H1N1) in einer 28,5 m³ großen Testkammer im Turbomodus für 30–40 Min.

¹⁰ Getestet gemäß GB 21551.3-2010 mit S. Albus, 30-m³-Kammer, Turbomodus für 1 Std., unabhängiges Testlabor.

¹¹ Mikrobenreduktionstest durch Antimikrop mit SARS-CoV-2 in einer 30 m³ großen Testkammer im Turbomodus für 1 Std.

¹² NO₂ aus industrieller und verkehrsbedingter Umweltverschmutzung, Toluol oder VOC aus Fassadenfarben, Waschmitteln und Möbeln. Sicher und effizient: keine Ionen, Chemikalien oder Ozonemissionen.



- Ab Mitte September im Handel und im [Philips Online Shop](#) erhältlich

Neben der Philips PureProtect Luftreiniger Series 3200 Series sind dies die neuen, modernisierten Serien und Modelle:

- Philips PureProtect Luftreiniger Series 4200 Series AC4221/11 für 4000i Serie
- Philips PureProtect Water 3400 Series 2-in-1 Luftreiniger und Luftbefeuchter (AC3420/10, AC3421/13) für AC2729
- Philips PureProtect Mini Luftreiniger Series 900 Series (AC0920/10, AC0921/14, AC0951/13) für 800er Serie

Pressekontakt:

Isabelle Stremme

PR & Influencer Manager

Kitchen, Coffee, Climate Care, Garment Care, Floorcare, Pet Care

Telefon: +49 40 2899 2211

Mail: presse.versuni@publica-projects.de

Über Versuni

Versuni hat sich dem Leitgedanken „Turning Houses into Homes“ verschrieben. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass ein Zuhause mehr ist als ein Haus. Mit mehr als 900 Patenten umfasst das Portfolio von Versuni die Bereiche Küchengeräte, Kaffee, Klima, Kleider- und Bodenpflege. Zu den Produkten der Marke Philips gehören der Philips Airfryer, die Espressomaschine mit LatteGo, die PerfectCare Bügeleisen, Pet Care Produkte, Luftreiniger und der Nass-Trockensauger AquaTrio. Weitere Marken des Unternehmens sind: Philips Baristina, Philips Walita, Preethi, Senseo, L'OR Barista, Saeco and Gaggia. Versuni hat seinen Hauptsitz in Amsterdam in den Niederlanden und verfügt über Innovations-, Produktions- und Vertriebszentren auf der ganzen Welt – mit einer Präsenz in über 100 Ländern. Seine Produktpalette entspricht den EcoDesign-Anforderungen und spiegelt das Engagement des Unternehmens in Bezug auf Nachhaltigkeit wider. Versuni ist ein ehemaliger Geschäftszweig von Royal Philips und war zuvor unter dem Namen Philips Domestic Appliances bekannt. Mehr über Versuni: www.versuni.com.