

Faltenfreier Auftritt in Sekunden

Der Philips tragbare Steamer 5000 Series performt, wenn es wirklich drauf ankommt

- Sowohl im ECO- als auch im MAX-Modus in 35 Sekunden einsatzbereit
- Beweglicher Kopf für komfortable Nutzung und zum einfachen Verstauen
- Entfernt effektiv Falten und Bakterien von Kleidungsstücken
- In fünf stylischen Farben erhältlich

Hamburg – Die Textilwelt steht vor einer Neuheit: Der [Philips](#) tragbare Steamer 5000 Series bringt nicht nur Mode-Favoriten zum Strahlen, sondern wird dabei selbst zum stylischen Accessoire. Eingehüllt in ein elegantes Design und gefertigt aus hochwertigen Materialien, setzt er zudem leistungstechnisch neue Maßstäbe und ist in einer Vielzahl von Farben erhältlich, die jedem persönlichen Stil gerecht werden.

„Ein modisches Statement! Durch die tollen Farben und dem fast-schon-Retro-Look macht es jedes Mal Spaß, den Steamer zu benutzen“, so Svenja Klaassen, Marketing Managerin Garment Care DACH bei Versuni. „Aber er punktet nicht nur durch seine Optik, sondern auch durch seine Nachhaltigkeit: Gefertigt aus recyceltem Kunststoff¹ und in umweltfreundlicher Verpackung geliefert, vereint er Design und Verantwortung“, so Klaassen weiter.

Dampfender Modestar

Ausgestattet mit modernster Dampftechnologie beseitigt der Philips tragbare Steamer 5000 Series selbst hartnäckigste Falten in Sekundenschnelle. Mit seinem spitz zulaufenden Kopf erreicht er mühelos jede Falte und ist somit für sämtliche Kleidungsstücke einsetzbar. Dabei entfernt er nicht nur Falten, sondern auch bis zu 99,9 % der Bakterien/Hefepilzen und Milben, sodass Kleidung nicht nur makellos, sondern auch hygienisch frisch wird. Dank seines kompakten, ergonomischen Designs und des beweglichen Kopfes liegt er angenehm in der Hand und passt problemlos in die meisten Taschen.

Leistungsstarke Technologie inklusive stylischem Look

Der neue Steamer heizt in nur 35 Sekunden auf und bietet sowohl im ECO- als auch im MAX-Modus eine effektive Faltenentfernung. Mit einer beeindruckend hohen Dampfleistung von bis zu 1.400-Watt und einem gleichmäßigen Dampfausstoß von bis zu 24 g/Min. sorgt das Gerät für ein schnelles und müheloses Glätten. Ausgestattet mit einem 120 ml und einem zusätzlichen 200 ml Wassertank eignet sich der Steamer ideal für das Glätten mehrerer Kleidungsstücke. Das 2-in-1-Zubehörteil, bestehend aus Handschuh und Tasche, schützt die Hände während des Steamens und dient gleichzeitig als praktische Aufbewahrungslösung.

¹ Das Produkt enthält 118 Gramm recycelten Kunststoff, was 50 % seines gesamten Kunststoffkörpers ausmacht. Pro tausend verkaufter Einheiten wird so die Verwendung von neuem Kunststoff um das Äquivalent von 295.000 Plastikstrohalmen reduziert.

Zudem ist eine Styling-Matte im Lieferumfang enthalten, die ein sicheres Dampf bügeln auf allen Oberflächen ermöglicht, sodass kein Bügelbrett nötig ist.

Philips Handheld Steamer 5000 Series STH5030/20

- Leistung: Bis zu 1.400 W mit einer kontinuierlichen Dampfmenge von bis zu 24 g/min
- Gewicht und Abmessungen: 815 g; 31,7 x 9,7 x 8,6 cm
- Verstellbarer und neigbarer Kopf für eine einfache Verwendung und Aufbewahrung
- Zubehör: 200 ml Wassertank, 2-in-1-Zubehöerteil (Aufbewahrung/Handschutz), Styling-Matte
- Farbe: Lila-Rot
- Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 79,99 Euro
- Ab Oktober im Handel sowie im [Philips Online Shop](#) erhältlich
- Auch erhältlich in: Mint STH5010/70 (59,99 Euro), Babyblau STH5020/20 (69,99 Euro), Koralle STH5020/40 (69,99 Euro), Anthrazit STH5030/80 (79,99 Euro)

Pressekontakt:

Isabelle Stremme
PR & Influencer Manager
Kitchen, Coffee, Climate Care, Garment Care, Floorcare, Pet Care
Telefon: +49 40 2899 2211
Mail: presse.versuni@publica-projects.de

Über Versuni

Versuni hat sich dem Leitgedanken „Turning Houses into Homes“ verschrieben. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass ein Zuhause mehr ist als ein Haus. Mit mehr als 900 Patenten umfasst das Portfolio von Versuni die Bereiche Küchengeräte, Kaffee, Klima, Kleider- und Bodenpflege. Zu den Produkten der Marke Philips gehören der Philips Airfryer, die Espressomaschine mit LatteGo, die PerfectCare Bügeleisen, Pet Care Produkte, Luftreiniger und der Nass-Trockensauger AquaTrio. Weitere Marken des Unternehmens sind: Philips Baristina, Philips Walita, Preethi, Senseo, L'OR Barista, Saeco and Gaggia. Versuni hat seinen Hauptsitz in Amsterdam in den Niederlanden und verfügt über Innovations-, Produktions- und Vertriebszentren auf der ganzen Welt – mit einer Präsenz in über 100 Ländern. Seine Produktpalette entspricht den EcoDesign-Anforderungen und spiegelt das Engagement des Unternehmens in Bezug auf Nachhaltigkeit wider. Versuni ist ein ehemaliger Geschäftszweig von Royal Philips und war zuvor unter dem Namen Philips Domestic Appliances bekannt. Mehr über Versuni: www.versuni.com.