

Harte Schale, weiche Crema

Die Philips Baristina Plus vereinigt eleganten Edelstahl mit Einfachheit und überragendem Kaffeegenuss.

- **Swipen & genießen:** Automatisches Mahlen, Tampen & Brühen mit nur einem Handgriff
- **Kaffeevielfalt:** Espresso, Café Crema und Iced Coffee aus einer Maschine
- **Volles Aroma:** 16 bar Druck und frisch gemahlene Bohnen für perfekten Geschmack
- **Schnell & sauber:** Frisch gebrühter Kaffee in unter 60 Sekunden, einfacher Auswurf des Kaffeesatzes ohne Klopfen
- **Premium-Design:** Edelstahl-Gehäuse, Siebträger aus Eschenholz, Premium-Abtropfschale

Hamburg – Für alle, die Espresso, Café Crema oder Iced Coffee lieben, aber keine Lust auf komplizierte Abläufe haben, hat die Philips Baristina die Zubereitung des Lieblingsgetränks revolutionär vereinfacht. Jetzt bekommt der kleine Barista für zuhause ein glänzendes Design-Update.

#swipeforcoffee: Aroma pur durch frisch gemahlene Bohnen

Die Philips Baristina Plus kombiniert modernes Edelstahl-Design mit innovativer Technik. Der konstant exakte 16-bar-Pumpendruck sorgt für volles Aroma, während die Maschine automatisch den idealen Mahlgrad bietet, perfekt dosiert, tampt und brüht. Egal, wie der Kaffee am liebsten getrunken wird, die Lieblingsvariante gelingt immer ganz einfach auf Knopfdruck, ohne komplizierte Einstellungen.

Top Performance – aber leise, bitte

Trotz ihrer kompakten Größe arbeitet die Baristina überraschend leise und liefert in unter 60 Sekunden frisch gebrühten Kaffee. Mit dem einzigartigen Swipe-Siebträger genügt eine einzige Bewegung, um den Vorgang zu starten. Nach dem Brühen wird der Kaffeesatz automatisch ausgeworfen, ganz ohne Klopfen oder Kleckern. Zudem sind Abtropfschale und Siebträger spülmaschinengeeignet und leicht zu reinigen.

Von heiß bis Eis – Kaffee-Genuss ganz nach Geschmack

Für die heißen Tage (und die coolen Drinks): Mit der Philips Baristina Plus gibt es Iced Coffee jetzt ganz einfach auf Knopfdruck. Die Maschine brüht extra starken Kaffee und kühlt ihn direkt herunter. Perfekt also für einen erfrischend „smoothen“ Iced Coffee ohne langes Warten, ohne Aufwand und ohne verwässerte Aromen. So wird der Lieblingskaffee auch im Sommer zum echten Genussmoment.

Edler Geschmack trifft auf Edelstahl

Mit ihrem hochwertigen Edelstahl-Gehäuse und dem Siebträger aus elegantem Eschenholz hebt sich das Design der neuen Baristina Plus deutlich von dem des bisherigen Modells ab. Das klare, zeitlose Design macht sie nicht nur zu einem funktionalen Gerät, sondern zu einem eleganten Blickfang in jeder Küche. Die Maschine strahlt Eleganz und Beständigkeit aus – ein echtes Statement für alle, die Stil und Genuss gleichermaßen schätzen.

„Mit der neuen Baristina Plus zeigen wir, dass sich höchste Kaffeequalität und einfachste Bedienung nicht ausschließen müssen. Dank innovativer Technik und dem klaren Edelstahl-Design wird sie zum perfekten Begleiter für alle, die ohne Aufwand ihren Lieblingskaffee genießen möchten.“ sagt Elena Kuper, Marketing Managerin Baristina DACH bei Versuni.

Spezifikationen Philips Baristina Plus (BAR500/ BAR501)

- Fassungsvermögen: 1,2 l Wassertank, 170 g Bohnenbehälter
- Maximale Tassenhöhe: 135 Millimeter
- Brühzeit Espresso: < 60 Sekunden
- Abmessungen: 184 x 352 x 378 mm
- Gewicht: 6,2 kg
- Leistung: 1600 W, 220–240 V
- Material Mahlwerk: Keramik
- Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 499,99 Euro
- Ab sofort im ausgewählten Handel sowie im [Baristina Online Shop](#) erhältlich. Hier kann die Baristina Plus auch nach dem eigenen Geschmack farblich personalisiert werden.

Pressekontakt:

Jeannine Dietel

PR & Influencer Manager

Kitchen, Coffee, Climate Care, Garment Care, Floorcare, Pet Care

Mail: presse.versuni@fuseint.com

Über Versuni

Versuni hat sich dem Leitgedanken „Turning Houses into Homes“ verschrieben. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass ein Zuhause mehr ist als nur ein Haus. Als Markenhaus für Haushaltsgeräte vertreibt Versuni: Philips, Philips Baristina, Philips Walita, Preethi, Senseo, L'OR Barista, Saeco and Gaggia. Mit mehr als 900 Patenten umfasst das Portfolio von Versuni die Bereiche Küchengeräte, Kaffee, Klima, Kleider- und Bodenpflege. Philips, Saeco und Gaggia Produkte werden unter Markenlizenz von Koninklijke Philips N.V. verkauft. Zu den Produkten der Marke Philips gehören der Philips Airfryer, die Espressomaschine mit LatteGo, die Steamer, Luftreiniger und der Nass-Trockensauger AquaTrio. Versuni hat seinen Hauptsitz in Amsterdam in den Niederlanden und verfügt über Innovations-, Produktions- und Vertriebszentren auf der ganzen Welt – mit einer Präsenz in über 100 Ländern. Seine Produktpalette entspricht den



EcoDesign-Anforderungen und spiegelt das Engagement des Unternehmens in Bezug auf Nachhaltigkeit wider. Mehr über Versuni: www.versuni.com