


卓越的可靠性保障超大扫描量



包含CT3000的Xceed产品组合专为临床中超大扫描量的需求而设计。它采用了CoolGlide™液态金属轴承（LMB）技术，具备卓越的散热性能，支持连续扫描，确保CT的高扫描通量。LMB的无摩擦运行降低了球管磨损，延长了使用寿命，远超传统的轴承球管。该Xceed产品组合包含采用Cool-Glide™ LMB技术的X射线管、高压发生器、冷却单元和线缆。此外，本产品组合还可以与Dunlee探测器结合使用。

主要优势

高通量

- 出色的冷却性能，支持连续扫描
- 无球管过热现象，病人等待时间更短

工作流程更高效

- 阳极不间断旋转，减少了准备时间，无需像使用滚珠轴承那样频繁启停
- 因球管打火产生的扫描中断发生率减少了90%，实现了连续的工作流

卓越的可靠性

- 采用CoolGlide™LMB技术的X射线管平均寿命远超传统的轴承球管

规格		包含CT3000的Xceed产品组合
最大功率 [kW] (IEC 额定值 [4/600 s, 重复])		60
G负荷 [g]		9,5
支架最高标称速度[rpm] (@570毫米 FS 至等中心距离)		120
最大阳极储热量		6 (IEC 613) / 19 有效
射线管标称电压[kV]		140
焦点[mm]	大	1.0 x 1.0
	小	0.5 x 1.0
动态焦点	X-DF	是
极性		双极

包含CT3000的Xceed产品组合可快速集成到您的开发流程中，从而加速整机上市速度。

该产品组合可提供产品开发至售后服务的完整解决方案，为您的业务流程提供全程支持。

提供的组件已完成校准和配置，可帮助您减少所需的研发资源，同时降低成本。

所有线缆都经过预装并带有颜色编码，有助于您轻松快速地完成系统集成。

简化、高级的操作指令，让您的团队无需深入了解球管和发生器。此外，我们提供从产品开发到售后服务的完整解决方案，在整个产品生命周期内提供全方位支持，助您实现高效生产和高效临床工作流。

Dunlee 保留所有权利。未经版权所有者优先书面同意，严禁复制本文档全部或部分内容。

Dunlee 保留在未通知或给出任何允诺的情况下对本文档的产品规格进行修改的权力，和/或随时停止供应文档中任何产品的权利，且对使用本文档所引起的任何后果不承担责任。

Dunlee 是飞利浦公司集团的品牌

[联系我们获取更多信息。](#)

Philips Medical Systems Nederland B.V.
电话: +31 65 4784225 ✉ sales.dunlee@philips.com
Veenpluis 6 ✉ 684 PC Best ✉ The Netherlands

dunlee.com