


BLENDER

métal



PHILIPS

Tutti frutti





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Bol inox
- capacité 2 l
- moteur 800 W
- technologie ProBlade6
- spatule pour mélanger

DIMENSIONS

H 41 x L 19 x P 18 cm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ


Philips Avance Collection
HR 2097, 140 €

TÉL. LECTEURS :

01 57 32 40 51

SITE INTERNET :

www.philips.fr



blender

Mixez à volonté

Le printemps se profile et avec lui l'envie de préparations gourmandes mais saines titille nos papilles. Gaspacho, milk-shakes, smoothies, cocktails, sauces, pâtes à crêpes... Pour réaliser toutes ces délicieuses préparations maison, le blender s'impose.

Philips dévoile le premier blender non chauffant avec bol métal, une conception unique pour des réalisations gourmandes. Ce blender haut de gamme vient enrichir la collection Philips Avance.

Beauté

Design contemporain, qualité des matériaux, le métal entre en scène. En cuisine il a fière allure, le look pro de son **bol métal**, d'une capacité de **2 L**, donne envie de réaliser des cocktails comme un vrai barman. **Incassable, hygiénique, résistant à la chaleur et bien plus léger** qu'un bol en verre, il s'agrémente d'une fenêtre transparente et graduée afin de suivre le bon déroulement de la préparation.

Efficacité

Avec la technologie Lames ProBlade6, ce sont **6 lames qui coupent et hachent plus efficacement**. Cette véritable innovation couplée à un **moteur ultra puissant de 800 W**, procure un mixage parfait pour un résultat lisse et onctueux, sans aucun morceau, ni gros ni petit. Les lames sont détachables pour un nettoyage facile.

Simplicité

Son utilisation est un véritable jeu d'enfant. Il se pilote du bout du doigt à l'aide des 3 boutons dédiés aux fonctions spécifiques : **Glace Pilée** pour piler la glace, **Pulse** pour les éléments durs, **Smoothie** pour les boissons lactées et smoothies. **La vitesse est ajustable** via l'interface digitale. Il est livré avec une spatule pour optimiser le mélange.

CENTRIFUGEUSE


à nettoyage
express



PHILIPS



Tutti frutti



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les centrifugeuses Philips
ont en commun :

- 2 l de jus
en une seule extraction
- cheminée **XXL**
pour un usage
sans pré-découpages
des fruits
- moteur puissant
700 W
- technologie
QuickClean =
nettoyage en 1 minute

DIMENSIONS

H 40 x L 20 x P 20 cm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ

Philips **HR1855**
noire ou blanche, **100 €**

Philips **HR1863**
finition métal, **130 €**

TÉL. LECTEURS :

01 57 32 40 51

SITE INTERNET :

www.philips.fr

centrifugeuse

Le plein de vitamines

Les beaux jours pointent leur nez et avec eux débarquent sur les étals des marchés une grande variété de fruits et de légumes qui donnent envie de jus frais et de cocktails vitaminés.

Soucieux de notre bien être, **Philips propose une centrifugeuse** qui d'un coup de pouce permet de consommer facilement et avec plaisir nos 5 fruits et légumes par jour.

Une centrifugeuse, c'est sympa, cela permet de **faire des jus maison et de faire découvrir aux enfants mille et une saveurs nouvelles.**

On met simplement les fruits ou légumes, sans les éplucher ni les découper dans la **goulotte XXL**, une pression sur le bouton et hop, on fait le plein de vitamines et d'énergie au quotidien.

Le problème c'est qu'il faut ensuite la nettoyer : fastidieux et décourageant. Puis lui trouver un emplacement pour la ranger et la rendre accessible...

Grâce à la technologie **QuickClean**, **Philips innove avec la centrifugeuse qui se nettoie d'un coup d'éponge en 1 minute.**

Coté encombrement : **compacité, design contemporain, transparence** sont au menu.

Comment ça marche ?

La centrifugeuse extrait le jus des fruits et légumes en le séparant de la pulpe récupérée à part dans un réservoir.

Cette technologie QuickClean développée par Philips pour un nettoyage express combine 3 innovations :

- **le bac à déchets** (transparent) est désormais situé sous le tamis. Les déchets sont ainsi plus compactés et le bac très facile à vider.
- **le tamis inversé électro-poli** n'a plus d'aspérités et se nettoie d'un coup d'éponge.
- **le couvercle et les surfaces de l'appareil** sont arrondis pour faciliter son nettoyage.

Avec ses 2 litres de jus en une seule extraction, on régale toute la famille. À vous la dégustation de cocktails sur mesure, à vous les mélanges audacieux. **Devenez experts en jus et créateurs de saveurs.**

