

Philips PerfectCare  
Generator med tryckånga,  
Optimal TEMP-teknik och  
löstagbar vattentank, 6 bar

**260 g ångpuff**

Bärlås Autoavst.



**GC9245**

## En perfekt inställning för alla dina kläder

Tack vare den revolutionerande OptimalTEMP-tekniken

Stryk alla strykbara klädesplagg i silke, linne, bomull, kaschmir ... i vilken ordning du vill, utan att behöva justera. PerfectCare ger ultrasnabbt resultat på alla dina kläder utan att riskera att de bränns eller blir glansiga. Nu är det verkligen enkelt att stryka.

### En perfekt inställning för alla dina kläder

- Optimal TEMP: Den perfekta kombinationen av ånga och temperatur
- 100 % användarvänlig, inga justeringar krävs
- 100 % säker på alla strykbara plagg
- 100 % effektiv på allt tyg, ingen annan strykning är snabbare
- Testad och godkänd av oberoende tygexperter

### Snabb och kraftfull strykning

- Ångtryck på upp till 6 bar
- Konstant ånga på upp till 120 g/min och ångpuff på 260 g
- Klar att använda på två minuter, med obegränsad påfyllning

### Bekväm strykning

- Löstagbar 1,5 l vattentank, upp till 2 timmars strykning
- Enkel avkalkning, krångelfritt och effektivt antikalksystem
- Den nya SteamGlide-stryksulan är Philips bästa stryksula
- Läs strykjärnet ordentligt så att det är lätt att bära




asimpleswitch.com

**PHILIPS**

sense and simplicity

## Funktioner

### Optimal TEMP-teknik



Med optimal TEMP-teknik får du alltid en perfekt inställning för alla dina kläder tack vare: 1 – den cykloniska ångbehållaren 2 - Advanced Smart-kontrollprocessorn

### 100 % lättanvänd

100 % användarvänlig, inga justeringar krävs. Nu kan du stryka alla strykbara plagg ett efter ett utan att behöva vänta eller justera temperaturen.


### 100 % säker

Garanterat 100 % säker på alla ömtåliga tyger (t.ex. silke, kashmir, ull, polyester...). Vissa oberoende testinstitut har använt PerfectCare på de mest ömtåliga strykbara plagg som finns, och de bekräftar de fantastiska strykresultaten.

### 100 % effektiv

100 % effektiv på de kraftigaste tygerna, inga andra generatorer är snabbare från början till slut.

### Testad och godkänd av experter:



Testad och godkänd av oberoende tygexperter

### Löstagbar vattentank, 6 bar




Löstagbar 1,5 l vattentank för upp till två timmars strykning utan att behöva fylla på vatten.

### Lås strykjärnet ordentligt



Lås strykjärnet ordentligt så att ånggeneratoren är lätt att bära.

### Enkel avkalkning



Enkel avkalkning, krångelfri och effektiv kalkborttagning som förlänger ånggenerators livslängd.

## Specifikationer

### Snabb och kraftfull strykning av veck

- Stryksula: SteamGlide
- Optimal TEMP
- Konstant ångavgivning
- Konstant ångavgivning: 120 g/min
- Ångpuff: 260 g
- Vertikal ånga
- Ångtryck: Upp till 6 bar
- Ångmunstycke
- Effekt: 2400 W

### Lättanvänd

- Vattentankskapacitet: 1 500 ml
- Fylla på och tömma ur vatten: Löstagbar vattentank, Extra stort påfyllningshål
- Fyll på när som helst
- Uppvärmningstid: 2 min
- Automatisk säkerhetsavstängning
- Förvaringslösning: Bärlås
- Slangförvaring: Utrymme för slangförvaring
- Sladdförvaring: Fack för sladdförvaring
- Sladdlängd: 1,8 m
- Sladdens svängradie (hållare): Sladden kan svänga runt 180 grader
- Slanglängd: 1,7 m
- Kan användas på alla tyger: Till och med på ömtåliga tyger som silke

### Hantering av kalkbeläggning

- Kan användas med kranvatten
- Avkalkningslösning: Enkel avkalkning
- Påminnelse om avkalkning

### Tekniska specifikationer

- Strykjärnets vikt: 1,2 kg
- Strykjärnets vikt + basenhet: 5 kg



Publiceringsdatum  
2012-03-30

Version: 11.1.1

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)