



Philips
Schnurlostelefon mit
Anrufbeantworter

Weiß und dunkelgrau



M5551WG

Einzigartig und begehrenswert

Mit seiner schlanken Silhouette und der hochwertigen Verarbeitung fordert das Philips Icon konventionelle Wahrnehmungen über das Design eines Telefons heraus. Zeitlos, einzigartig und stilvoll – ein elegantes Kunstwerk für Ihr Zuhause.

Hervorragendes Design in hochwertiger Ausführung

- Eine rundum elegante und stilvolle Erscheinung
- Widerstandsfähiges, glänzendes und fleckenbeständiges Gehäuse
- Komfortable Mobilteil-Ohrmuscheln für längere Anrufe
- Kalibrierte Tastatur für müheloses und präzises Klicken
- Laden Sie Ihr Mobilteil auf eine beliebige Art und Weise auf
- Intelligentes Kabelmanagement

Ultimative Anruferfahrung

- Anrufbeantworter mit 30 Minuten
- Einfach zu lesendes zweizeiliges, grafisches 4,1 cm (1,6") Display
- Mobilteil mit Freisprecheinrichtung für freihändiges Telefonieren
- Erweiterte Soundtests und Einstellungen für erstklassige Sprachqualität
- Speichern Sie bis zu 100 bevorzugte Kontakte in Ihrem Telefonbuch

Für die Umwelt entwickelt

- Keine Energieabgabe bei aktiviertem ECO+ Modus.


PHILIPS
sense and simplicity

Schnurlostelefon mit Anrufbeantworter
Weiß und dunkelgrau

M5551WG/38

Besonderheiten

Komfortable Mobilteil-Ohrmuscheln



Komfortable Mobilteil-Ohrmuscheln für längere Anrufe

Hervorragende Soundqualität



Erweiterte Soundtests und Einstellungen für erstklassige Sprachqualität

Zweizeiliges, grafisches Display



Einfach zu lesendes zweizeiliges, grafisches 4,1 cm (1,6") Display

Widerstandsfähiges und glänzendes Gehäuse



Widerstandsfähiges, glänzendes und fleckenbeständiges Gehäuse

Anrufbeantworter mit 30 Minuten

Anrufbeantworter mit 30 Minuten

Intelligentes Kabelmanagement



Das intelligente Kabelmanagement versteckt alle Kabel auf raffinierte Weise. Clevere verborgene Steckdosen und eine interne Kabelführung stellen sicher, dass alles ordentlich und ohne Kabelsalat verstaut ist.

Mobilteil mit Freisprecheinrichtung




Die Freisprechfunktion schaltet die Stimme des Anrufers auf den integrierten Lautsprecher, wodurch Sie freihändig telefonieren und somit mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen oder anderen das Mithören ermöglichen können.

Problemloses Aufladen



Laden Sie Ihr Mobilteil auf eine beliebige Art und Weise auf

Telefonbuch mit 100 Einträgen



Die Nummern Ihrer Lieben immer griffbereit: Speichern Sie bis zu 100 bevorzugte Kontakte in Ihrem Telefonbuch.

Ebene kalibrierte Tastatur



Kalibrierte Tastatur für müheloses und präzises Klicken

ECO+



Keine Energieabgabe bei aktiviertem ECO+ Modus.

Daten

Ton

- Klingeltöne des Mobilteils: 10 polyphone Klingeltöne

Bild/Anzeige

- Display-Größe: 3,4 cm (1,6")
- Displaytyp: Zweizeilig, grafisch + feste Display-Tasten
- Hintergrundbeleuchtung: Ja
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Weiß

Komfort

- Freisprechen für mehr Gesprächskomfort
- Menüstruktur im Mobilteil: Listenmenü
- Signalstärkeanzeige: 3-Bar-Anzeige
- Akkustandsanzeige: 3-Bar-Akkusymbol
- Datums-/Uhrzeitanzeige
- Akkuladeanzeige
- Signalstärkeanzeige
- Programmierbare Hotkeys: Taste 1 und 2
- Automatische Beendigung
- Tastenton ein/aus
- Anruf-Management: Anrufer-ID
- Mehrere Basisstationen (optional): 1
- Mehrere Mobilteile (optional): Bis zu 4
- Intercom – mehrere Mobilteile
- Länge des Telefonkabels: 1,8 m
- Länge des Netzkabels: 1,8 m
- Ladezeit: 8 Stunden
- Bis zu 16 Stunden Gesprächszeit
- Bis zu 250 Stunden Standby-Zeit
- Bereich: Draußen <300m; drinnen <50m
- Tastensperre

Speicherplatz

- Telefonbuch: 100 Namen und Nummern
- Umfang der Wahlwiederholungsliste: 20 Einträge

- Anruferliste/Einträge: 50 Einträge
- Telefonbuch wird im Gerät gespeichert

Leistung

- Akkukapazität: 550 mAh
- Akkutyp: 2 x AAA, NiMh
- Netzstrom: 100 bis 240 V AC, ~50/60 Hz
- Stromverbrauch: < 0,6 W

Sicherheit

- Verschlüsselung der Übertragung: Ja

Netzwerk-Funktionen

- Kompatibel: GAP

SAR-Wert

- Philips Mobilteile: < 0,1 W/kg

Anrufbeantworter

- Bedienung des Anrufbeantworters
- Bedienung des Anrufbeantworters:: nur vom Mobilteil aus
- Werksseitig aufgenommene Bandansage
- Aufnahmezeit:: bis zu 30 Minuten

Verpackungsmaße

- EAN: 87 12581 65626 3
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Verpackungsart: Karton
- Regalaufstellung: Liegend
- Abmessungen Verpackung (B x H x T):
22,3 x 14,4 x 8,2 cm
- Bruttogewicht: 0,635 kg
- Nettogewicht: 0,468 kg
- Eigengewicht: 0,167 kg

Umweltfreundliches Design

- ECO+



Ausstellungsdatum
2012-08-14

Version: 9.2.3

12 NC: 8670 000 93707
EAN: 87 12581 65626 3

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com