

Philips
PC-Headset für Gaming

SHG7980



Erweitertes Spielerlebnis

Explosive Bässe

Dieses speziell für Spiele vorgesehene Headset liefert explosive Bässe und einen intensiven, realitätsgetreuen digitalen Sound, sodass Sie sich fühlen, als wären Sie hautnah dabei. Das Über-Ohr-Design mit ledernen Polstern bietet auch bei längeren Missionen hohen Tragekomfort.

Explosive Bässe

- Leistungsstarke 40 mm Neodymium-Treiber sorgen für explosive Bässe
- USB-Anschluss für intensiven, realitätsgetreuen digitalen Sound
- Digital abgestimmt für verbesserte Spielleistung

Hoher Komfort auf allen Missionen

- Leichtes Über-Ohr-Design für Komfort bei längerem Spielen
- Weiche lederne Polster für perfekten Sitz

Klare Befehle in allen Situationen

- Abnehmbares und einstellbares Mikrofon für klare Kommandos
- Das Mikrofon mit Geräuschreduzierung filtert Nebengeräusche heraus.
- Integrierte Stummschaltung und Lautstärkeregelung für schnelles Einstellen


Einfach und praktisch

- USB für schnelle und einfache Verbindung

PHILIPS
sense and simplicity

Besonderheiten

40 mm Neodymium-Treiber



Leistungsstarke 40 mm Neodymium-Treiber sorgen für explosive Bässe und faszinierenden, realistischen Sound, sodass Sie die Action spüren können.

Über-Ohr-Design für Spielkomfort




Das großzügige, leichte Über-Ohr-Design mit weichen ledernen Polstern sorgt für hohen Tragekomfort sogar auf langen Missionen.

Mikrofon mit Geräuschreduzierung



Das Mikrofon mit einstellbarer Geräuschreduzierung filtert störende Hintergrundgeräusche heraus.

Integrierte Stummschaltung und Lautstärkeregelung



Die bequeme integrierte Stummschaltung und Lautstärkeregelung ermöglicht schnelle Einstellungsänderungen.

Daten

Design

- Tragemöglichkeit: Kopfbügel

Ton

- Akustiksystem: Halboffen
- Magnettyp: Neodym
- Maximale Eingangsleistung: 500 mW
- Lautspr.-Durchmesser: 40 mm
- Frequenzgang Kopfhörer: 20 bis 20.000 Hz
- Impedanz Kopfhörer: 32 Ohm
- Kopfhörerempfindlichkeit: 93 dB
- Frequenzgang Mikrofon: 100 bis 4.000 Hz
- Impedanz Mikrofon: 2.200 Ohm
- Mikrofonempfindlichkeit: -44 dB
- Mikrofon-Cartridge: 4 mm

Anschlüsse

- Kabellänge: 2 m
- Anschluss: USB
- Kabeltyp: Kupfer

Komfort

- Stummschaltung
- Lautstärkeregelung

Verpackungsmaße

- Verpackungsart: Karton
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 62616 7
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 19,7 x 22,7 x 10,6 cm
- Bruttogewicht: 0,3833 kg
- Nettogewicht: 0,216 kg
- Eigengewicht: 0,1673 kg
- Regalaufstellung: Beides

Außenkarton

- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 3
- Außenkarton (L x B x H): 32,9 x 20,5 x 24,3 cm
- Bruttogewicht: 1,4114 kg
- Nettogewicht: 0,648 kg
- Eigengewicht: 0,7634 kg
- GTIN: 1 87 12581 62616 4

Produktabmessungen

- Abmessungen Produkt (B x H x T): 18,1 x 19 x 9,9 cm
- Gewicht: 0,216 kg



Ausstellungsdatum
2012-03-20

Version: 5.9.7

12 NC: 8670 000 84938
EAN: 87 12581 62616 7

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com