



Philips
PC-Headset für Gaming

SHG8000



Pro Gaming

Hören Sie es, wenn Ihre Feinde anrücken

Dieses Pro Gaming-Headset liefert echte Klarheit, um jeden Schritt über die fein abgestimmten 40 mm Lautsprecher zu hören. Es bietet einen perfekten Halt und optimalen Komfort für längere Missionen und verfügt über eine intuitive Steuerung über die Ohrkappen.

Kraftvoller Sound; hören Sie es, wenn Ihre Feinde anrücken

- Feinabgestimmte 40 mm Lautsprecher liefern echte Klarheit

Optimaler Komfort längere Missionen

- Leichtes Über-Ohr-Design für Komfort bei längerem Spielen
- Gefederter Innenbügel passt sich automatisch an für maximalen Komfort
- Polster aus Leder für fortschrittlichen Spielkomfort


Bereit für jede Mission

- 360-Grad-Mikrofon erfasst alle Ihre Befehle
- Einziehbares Mikrofon lässt sich in Ohrmuschel verstauen
- Stummschaltung und Lautstärkeregelung auf Ohrmuscheln für eine schnelle Anpassung

PHILIPS
sense and simplicity

Besonderheiten

Feinabgestimmte 40 mm Lautsprecher




Feinabgestimmte 40 mm Neodym-Lautsprecher in halboffener Konstruktion liefern echte Klarheit, sodass Sie jeden Schritt hören können.

Automatische Anpassung des Innenbügels



Gefederter Innenbügel mit automatischer Anpassung für maximalen Komfort.

Polster aus Leder



Das halboffene Über-Ohr-Design mit Polstern aus Leder bietet stundenlangen Komfort beim Spielen,

ohne dass Ihre Ohren belastet werden. Der leichte Innenbügel mit automatischer Anpassung sorgt für perfekten und bequemen Halt.

360-Grad-Mikrofon



Verlieren Sie während eines Spiels keine wertvolle Zeit: Das 360-Grad-Mikrofon nimmt all Ihre Befehle auf, und kann in der Ohrmuschel verstaut werden, wenn es nicht gebraucht wird.

Steuerungen auf Ohrmuschel



Die Stummschaltung und Lautstärkeregelung erfolgt auf den Ohrmuscheln für eine einfachere und intuitive Steuerung: Erhöhen oder verringern Sie die Lautstärke auf der rechten Ohrmuschel, und schalten Sie das Mikrofon auf der linken ein oder aus.

Daten

Design

- Tragemöglichkeit: Kopfbügel

Ton

- Akustiksystem: Halboffen
- Magnettyp: NdFeB
- Typ: Dynamisch
- Maximale Eingangsleistung: 100 mW
- Lautspr.-Durchmesser: 40 mm
- Frequenzgang Kopfhörer: 20 bis 22.000 Hz
- Impedanz Kopfhörer: 28 Ohm
- Kopfhörerempfindlichkeit: 100 dB
- Frequenzgang Mikrofon: 100 bis 10.000 Hz
- Impedanz Mikrofon: 2.200 Ohm
- Mikrofonempfindlichkeit: -40 dB
- Mikrofon-Cartridge: 6 mm

Anschlüsse

- Kabellänge: 2 m
- Anschluss: 2 x 3,5 mm
- Kabeltyp: Kupfer

Komfort

- Stummschaltung - linke Ohrmuschel
- Lautstärkeregelung - rechte Ohrmuschel

Verpackungsmaße

- Regalaufstellung: Beides
- Verpackungsart: Karton
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 62622 8
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 24 x 29 x 11 cm
- Bruttogewicht: 0,553 kg
- Nettogewicht: 0,267 kg
- Eigengewicht: 0,286 kg

Außenkarton

- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 3
- GTIN: 1 87 12581 62622 5
- Außenkarton (L x B x H): 35,3 x 26,3 x 30 cm
- Bruttogewicht: 2,237 kg
- Nettogewicht: 0,801 kg
- Eigengewicht: 1,436 kg



Ausstellungsdatum
2012-04-03

Version: 5.10.11

12 NC: 8670 000 84959
EAN: 87 12581 62622 8

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com