



Philips PerfectCare
Dampfbügelstation mit
Optimal TEMP-
Technologie,
herausnehmbarem
Wassertank und 5,5 Bar

Dampfstoß von bis zu 300 g, ECO

5,5 Bar



GC9222/02

Sorgenfreies Bügeln, keine Einstellungen erforderlich

Abnehmbarer Wasserbehälter für müheloses Einfüllen

Bügeln Sie von Seide über Leinen und Baumwolle bis hin zu Kaschmir alles in beliebiger Reihenfolge – und das, ohne die Einstellungen anpassen zu müssen. Ihr PerfectCare liefert ultraschnelle Ergebnisse, ohne dass Sie Gefahr laufen, dass Ihre Kleidung versengt wird oder glänzt. So wird Bügeln jetzt zum Kinderspiel.

Eine perfekte Einstellung für alle Kleidungsstücke

- Optimal TEMP: die perfekte Kombination aus Dampf und Temperatur
- 100 % bedienungsfreundlich, keine Anpassungen erforderlich
- 100 % sicher auf allen bügelbaren Kleidungsstücken
- 100 %-ige Geschwindigkeit auf allen Stoffen, kein Bügeleisen ist schneller
- Von unabhängigen Textilexperten getestet und bestätigt

Schnelles und kraftvolles Bügeln

- Bis zu 5,5 Bar Dampfdruck
- Konstante Dampfleistung von bis zu 120 g/min und 300 g Dampfstoß
- Herausnehmbarer 1,5-Liter-Wassertank, bis zu 2 Stunden bügeln
- Einsatzbereit in 2 Minuten, jederzeit nachfüllbar

Bügeln mit Komfort

- Easy De-Calc, bequemes und effektives Anti-Kalk-System
- Die neue SteamGlide-Bügelsohle ist Philips Premium-Bügelsohle

PHILIPS

sense and simplicity

Besonderheiten

Optimal TEMP-Technologie



Die Optimal TEMP-Technologie der PerfectCare Dampfbügelstation liefert immer eine perfekte Einstellung für all Ihre Kleidung dank: 1) Zyklondampfkammer 2) Modernem Smart Control-Prozessor

100 % bedienungsfreundlich



100 % bedienungsfreundlich, keine Anpassungen erforderlich. Jetzt können Sie alle bügelbaren Kleidungsstücke nacheinander bügeln, ohne auf die Temperatur warten oder den Temperaturregler einstellen zu müssen.

100 %-ige Geschwindigkeit

100 %-ige Geschwindigkeit auch auf hartnäckigen Stoffen. Keine andere Dampfbügelstation ist schneller – für eine besonders kurze Bügelzeit.

100 % sicher



100 % sicher auf allen empfindlichen Stoffen wie Seide, Synthetikfaser, Wolle, Polyester usw. Unabhängige Testinstitute haben PerfectCare auf den empfindlichsten bügelbaren Stoffen getestet und bestätigen die herausragenden Bügelergebnisse.

Von Experten getestet und bestätigt:



Von unabhängigen Textilexperten und Instituten getestet und bestätigt

Easy De-Calc



Easy De-Calc: bequemes und effektives Entkalken zur Verlängerung der Lebensdauer Ihrer Dampfbügelstation.

Dampfleistung bereit nach 2 Minuten



Dampfausstoß bei höchster Stufe einsatzbereit nach 2 Minuten und Wasser kann jederzeit nachgefüllt werden

Neue SteamGlide-Bügelsohle



Die neue SteamGlide-Bügelsohle ist die beste Bügelsohle von Philips. Sie verfügt über eine ausgezeichnete Kratzfestigkeit, sehr gute Gleiteigenschaften und ist zudem leicht zu reinigen.

120 g/min Dampfleistung, 300 g Dampfstoß



Konstante Dampfleistung von bis zu 120 g/min und 300 g Dampfstoß dank der geringen Wassermengen, die jedes Mal in den Boiler gepumpt werden. Für perfektes und schnelles Glätten.

Daten

Schnelles und effektives Glätten

- Bügelsohle: SteamGlide
- Optimal TEMP
- Konstante Dampfleistung
- Konstante Dampfleistung: 120 g/Min
- Dampfstoß: 300 g
- Vertikaldampf
- Dampfdruck: Bis zu 5,5 Bar
- Dampfspitze
- Leistung: 2400 W

Einfache Anwendung

- Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 1500 ml
- Befüllen und Entleeren des Wassertanks:
Abnehmbarer Wasserbehälter, Extra große Einfüllöffnung
- Jederzeit auffüllbar
- Aufheizzeit: 2 Min.
- Schlauchaufbewahrung: Fach für Schlauchaufbewahrung
- Kabelaufwicklung: Fach für Kabelaufbewahrung

- Länge des Netzkabels: 1,8 m
- Bewegliches Kabel (Kabelgelenk): Kabel mit 180 Grad Bewegungsfreiheit
- Schlauchlänge: 1,7 m
- Sicher auf allen Stoffen: Auch für feine Stoffe wie Seide

Entkalkung

- Geeignet für Leitungswasser
- Calc Clean-Lösung: Easy De-Calc
- Calc Clean-Erinnerung

Technische Daten

- Gewicht des Bügeleisens: 1,2 kg
- Gewicht des Bügeleisens mit Aufheizsockel: 5 kg
- Produktabmessungen: 28,3 x 26,3 x 42,4 cm
- Verpackungsmaße: 30,5 x 33,5 x 49,1 cm

Nachhaltigkeit

- ECO-Einstellung: 40 % weniger Energieverbrauch



Ausstellungsdatum
2013-03-14

Version: 6.0.1

EAN: 08 71010 36205 87

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com