

Philips WardrobeCare
Inklusive Bügelbrett



GC9940



Halber Aufwand – Optimales Ergebnis

Integriertes Bügelsystem

Die in ein Kleidungspflegesystem integrierte Bügelstation sorgt für müheloses Bügeln von der Aufstellung bis hin zur Aufbewahrung. Die Kombination aus aktivem Bügelbrett und leistungsstarkem Bügeleisen liefert Ihnen auch zuhause professionelle Ergebnisse.

All-in-one-Bügellösung

- Hochdruck-Dampfbügeleisen inklusive Bügelbrett

Problemloses Aufstellen und Aufbewahren

- Ikonisches Trolley-Design mit zusammenklappbarem Brett

Professionelle Bügelergebnisse ohne Aufwand

- Einzigartiges OptimalTemp-Bügeleisen: perfekte Temperatur für alle Stoffe
- Schnelles Bügeln: bis zu 6 Bar Dampfdruck, 120 g/m Dampfleistung
- Einzigartiges Bügelbrett mit Spezialform für Hemden
- Aktives Bügelbrett mit Blas-/Saugfunktion

Einfaches und effektives Anti-Kalk-System

- DualProtect Anti-Kalk-System für problemloses Bügeln



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

Besonderheiten

DualProtect Anti-Kalk-System



Das DualProtect Anti-Kalk-System wurde entwickelt, damit das System zu 99 % kalkfrei bleibt. Dieses bedienerfreundliche Anti-Kalk-System schützt das System vor Kalkablagerungen und verlängert seine Lebensdauer. Der doppelte Schutz wird gewährleistet durch spezielle Anti-Kalk-Kartuschen, die das Eindringen von Kalk ins System verhindern, sowie einen zusätzlichen Durchspülzyklus beim Austausch der Kartuschen. Dank diesem doppeltem Schutz können Sie problemlos bügeln, ohne sich über Kalk Gedanken machen zu müssen.

Bügeleisen inklusive Bügelbrett

Hochdruck-Dampf bügeleisen inklusive aktivem Bügelbrett

Aktives Bügelbrett



Ein perfektes Bügelergebnis ganz einfach. Das aktive Bügelbrett hat einen Ventilator, der die Blas- und Saugfunktion ermöglicht. Mit der Blasfunktion bügeln Sie auf einem Luftkissen, das ideal ist für leichte und empfindliche Stoffe und das Entstehen von Falten und Glanzflecken auf dunklen Stoffen verhindert. Mit der Saugfunktion fixieren Sie das Kleidungsstück auf dem Brett und machen perfekte Bügelfalten in Hosen.


Spezielles Brett für T-Shirts

Endlich können Sie Hemden ganz leicht bügeln. Dank der einzigartigen Brettform und einem speziell für Hemden entwickelten Ende wird das Bügeln von Hemden einfach und schnell. Hemden passen perfekt um das schulterförmige Brettende, wodurch das Hemd auf dem Brett kaum mehr ausgerichtet werden muss. Sie können die Rücken- und Schulterfläche in einem Zug bügeln und damit Zeit und Arbeit sparen.

Schnelles Bügeln: 6 Bar, 120 g/min

Schnelles Bügeln wird durch einen Dampfdruck von bis zu 6 Bar und bis zu 120 g/min konstanter Dampfleistung ermöglicht. Dank der Leistungsstärke und OptimalTemp-Technologie ist das Bügeln mit WardrobeCare schneller als mit anderen integrierten Brettern auf dem Markt.* *Getestet im Vergleich zum führenden Konkurrenzprodukt, SLG, Mai 2011.

Einzigartiges OptimalTemp-Bügeleisen



Das einzigartige und revolutionäre OptimalTemp-System bietet immer die perfekte Kombination aus Dampf und Temperatur für alle Kleidungsstücke, damit Sie Falten effizient und sanft entfernen können. So wird Bügeln entspannt, sicher und schnell. Sie müssen nicht mehr die Temperatur oder den Dampf einstellen, es besteht keine Gefahr, dass Sie empfindliche Stoffe verbrennen, und Sie müssen auch nicht darauf warten, dass sich das Bügeleisen zwischen den Kleidungsstücken aufheizt oder abkühlt.

Ikones Trolley-Design

Ikones Trolley-Design mit zusammenklappbarem Brett. Dank des einzigartigen Designs von Philips WardrobeCare wird das Aufstellen und Aufbewahren des integrierten Bretts im Vergleich zu anderen Produkten auf dem Markt zum Kinderspiel.* *Getestet im Vergleich zum führenden Konkurrenzprodukt, SLG, Mai 2011.

Daten

Schnelles und effektives Glätten

- Bügelsohle: SteamGlide
- Konstante Dampfleistung: 120 g/Min
- Vertikaldampf
- Dampfdruck: Bis zu 6 Bar
- Dampfspitze
- Leistung: 2000 bis 2400 W

Bedienungsfreundlich

- Befüllen und Entleeren des Wassertanks: Abnehmbarer Wasserbehälter, Besonders große Einfüllöffnung
- Jederzeit auffüllbar
- Aufheizzeit: 2 Min.
- Soft-Touch-Handgriff
- Absch.auto.
- Kabelaufwicklung: Automatische Kabelaufwicklung
- Länge des Netzkabels: 2,5 M
- Bewegliches Kabel (Kabelgelenk): Kabel mit 180 Grad Bewegungsfreiheit
- Schlauchlänge: 1,6 M
- Sicher auf allen Stoffen: Selbst bei empfindlichen Stoffen wie Seide
- Fassungsvermögen des Wassertanks: 1600 ml

Entkalkung

- Geeignet für Leitungswasser
- Calc Clean-Lösung: DualProtect Anti-Kalk-System

Technische Daten

- Gewicht des Bügeleisens: 1,3 kg
- Gewicht des Bügeleisens mit Aufheizsockel: 20 kg
- Produktabmessungen: 56,6 x 46,7 x 79,7 cm
- Spannung: 220 - 240 V

Zubehör

- Schutz empfindlicher Textilien: OptimalTemp



Ausstellungsdatum
2011-08-04

Version: 9.0.1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com