

Philips
Schnurlostelefon mit
Anrufbeantworter

SE8881B



Alle Anrufe über ein Gerät

Die 8000er Serie bietet ultimativen Komfort und einen unvergleichlichen Klang. Sie können mit nur einem Gerät Festnetz- und Mobilfunkanrufe tätigen und entgegennehmen!

Erleben Sie hervorragende Klangqualität

- MySound: Persönliche Klangprofile
- Mobilteil mit Freisprecheinrichtung für mehr Gesprächskomfort

Genießen Sie absoluten Bedienkomfort

- 6,1 cm hochauflösendes Farbdisplay
- Tätigen und Annehmen von Festnetz- und Mobilfunkanrufen mit Ihrem Festnetztelefon
- Verbindet zwei Mobiltelefone über Bluetooth mit Ihrem Festnetztelefon.
- Festnetz-Telefonbuch für 200 Namen, Mobilfunk-Telefonbuch für 500 Namen
- Lädt iPhone und Mobiltelefone

Verpassen Sie nie mehr einen Anruf oder eine Nachricht

- Direkter Zugriff auf den Anrufbeantworter der Basisstation über das Mobilteil
- Bis zu 60 Minuten Aufnahmezeit

Sparen Sie Energie

- Niedriger Stromverbrauch: < 0,65 W im Standby-Modus

PHILIPS
sense and simplicity

Daten

Ton

- Klangprofil: MySound
- Geräuschreduzierung
- Lautstärkeregelung am Mobilteil
- Klingeltöne des Mobilteils: 10 polyphone HQ + 5 Standard
- Freisprechen

Bild/Anzeige

- Display-Größe: 6 cm
- Displaytyp: Farbdisplay
- Hintergrundbeleuchtung: Ja
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Weiß

Anrufbeantworter

- Plug&Play-Anrufbeantworter
- Aufnahmezeit-Kapazität: Bis zu 60 Minuten
- Nachrichtenzähler in Basisstation
- Bedienung des Anrufbeantworters: Basisstation und Mobilteil
- Lautsprecher an der Basisstation

Bluetooth

- Verbindet bis zu 2 Mobiltelefone
- Zugriff auf Mobiltelefon-Kontakte
- Speichern von Mobiltelefon-Kontakten

Komfort

- Ladegerät für Mobiltelefon: Micro USB
- Raumüberwachung
- Datums-/Uhrzeitanzeige
- Wecker
- Bis zu 22 Stunden Gesprächszeit
- Bis zu 300 Stunden Standby-Zeit
- Ereignisanzeige am Mobilteil
- Tasten der Basisstation: Paging-Taste
- Akkuladeanzeige
- Ladezeit: 8 Stunden
- Signalstärkeanzeige

- Anruf-Management: Anklopfen, Anrufer-ID, Mikrofon-Stummschaltung, Anrufe in Abwesenheit, Empfangene Anrufe
- Beleuchtetes Tastenfeld
- Tastensperre
- Tastenton ein/aus
- Automatische Registrierung
- Mehrere Basisstationen (optional): 1
- Mehrere Mobilteile (optional): Bis zu 4

Speicherplatz

- Telefonbuch: 200 Namen und Nummern + 500 Einträge pro Mobiltelefon
- Telefonbuch: 50 Einträge
- Umfang der Wahlwiederholungsliste: 20
- VIP-Anruferkennung

Leistung

- Akkukapazität: 750 mAh
- Akkutyp: AAA, NiMH, wiederaufladbar
- Netzstrom: 100 bis 240 V AC, ~50/60 Hz
- Stromverbrauch: < 0,7 W

Sicherheit

- Verschlüsselung der Übertragung: Ja

Netzwerk-Funktionen

- Kompatibel: GAP

SAR-Wert

- Philips Mobilteile: < 0,1 W/kg

Umweltfreundliches Design

- EcoMode: automatisch und manuell

Abmessungen

- Abmessungen Basis: noch offen (H x T x B)
- Abmessungen des Mobilteils: noch offen (H x T x B)

Besonderheiten

MySound



Die Klangwahrnehmung ist subjektiv, und jede Person hat eigene Hörvorlieben. Aus diesem Grund können Sie sich mit MySound für eines von drei unterschiedlichen Profilen entscheiden und so ein ultimatives Hörerlebnis genießen: Clear - für beeindruckende Stimmklarheit Soft - für einen freundlichen und weichen Klang der Stimme Warm - für einen freundlicheren und wärmeren Klang der Stimme.

Mobilteil mit Freisprecheinrichtung



Die Freisprechfunktion schaltet die Stimme des Anrufers auf den integrierten Lautsprecher, wodurch Sie freihändig telefonieren und somit mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen oder anderen das Mithören ermöglichen können.

Alle Anrufe von Ihrem Festnetztelefon

Sie können jetzt mit Ihrem Festnetztelefon Festnetz- und Mobilfunkanrufe tätigen und entgegennehmen. Dieses Gerät kann bis zu zwei Mobiltelefone über Bluetooth mit Ihrem Festnetztelefon verbinden und sorgt so für höchsten Komfort. Sie können sogar das Telefonbuch Ihres Mobiltelefons mit dem Telefonbuch Ihres Festnetztelefons und mit Ihrem Computer synchronisieren.

Geringer Energieverbrauch: < 0,65 W



Philips Telefone sparen Energie und sind besonders umweltschonend. Im Standby-Modus verbrauchen sie mittlerweile weniger als 0,65 W.



Ausstellungsdatum
2011-08-11

Version: 1.0.3

12 NC: 8670 000 81694
EAN: 87 12581 61989 3

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com