



Philips
Freisprech-Zubehör für
Schnurlostelefone

Universell kompatibel



MT3120T

Bewegungsfreiheit beim Telefonieren

Freisprechclip mit kristallklarem Klang

Dieser leichte und tragbare Philips Freisprechclip ist der ideale Zusatz zu jedem DECT-Telefon, der es Ihnen erlaubt, Anrufe zu tätigen und entgegenzunehmen, wenn Sie Ihre Hände gerade anderweitig benötigen. Genießen Sie Telefonate in deutlichem, kristallklarem Klang sowie die Benutzerfreundlichkeit des intuitiven Touchscreens.

Führen Sie längere Gespräche, und tun Sie dabei, was Sie wollen

- Mikrofon und Lautsprecher für kristallklare Gespräche im Freisprechmodus
- Lautsprecher für Freisprechmodus oder private Gespräche mit Kopfhörer
- Tragen Sie es als Clip oder an einem Trageband, oder stellen Sie es neben sich

Universell kompatibel

- Kompatibel mit fast allen schnurlosen DECT-Telefonen

Voll ausgestattetes Telefon mit Touchscreen-Steuerung

- Schnelle und einfache Touchscreen-Steuerung
- Mit Anrufer-ID sehen, wer anruft
- Telefonbuch speichert 20 Nummern und Anrufliste protokolliert 30 Anrufe
- Längere Gespräche mit bis zu 10 Stunden Gesprächszeit
- Weniger Aufladen mit bis zu 160 Stunden Standby

Umweltfreundliches Design

- Reduzierung der Strahlung um 60 % bei aktiviertem ECO-Modus

PHILIPS
sense and simplicity

Besonderheiten

Kristallklarer Klang im Freisprechmodus



Das Philips Freisprechtelefon verfügt aufgrund des leistungsstarken Lautsprechers mit versiegelter Akustikkammer über einen lauten, kristallklaren Klang. Da es für den Freisprechmodus ausgelegt ist, bietet es einen weitaus klareren und deutlicheren Klang als andere gängige Mobiltelefone oder DECT-Telefone.

Kompatibel mit DECT-Telefonen



Das Philips DECT-Freisprechtelefon ist kompatibel mit GAP (Generic Access Profile), sodass Sie es einfach bei der Telefonbasisstation registrieren können, um eingehende Anrufe anzunehmen und ausgehende Anrufe zu tätigen.

Intuitives Touchscreen



Telefongespräche führen macht mehr Spaß als lange Benutzerhandbücher lesen. Aus diesem

Grund verfügt das Philips Freisprechtelefon über einen stabilen, berührungsempfindlichen Bildschirm, über den Sie wählen, Anrufe annehmen und problemlos Ihre Einstellungen verwalten können.

Clip, Trageband oder am Tisch




Ob als Clip, an einem Trageband oder freistehend: Das Philips Freisprechtelefon ist im Gegensatz zu herkömmlichen DECT-Telefonen mit Freisprechmodus so leicht und kompakt, dass Sie es überallhin mitnehmen können. Tragen Sie es als Clip oder an einem Trageband, oder stellen Sie es als Lautsprecher neben sich - Sie haben stets Hände und Ohren frei, um neben einem langen Gespräch auch andere Dinge zu erledigen.

Kopfhörer- oder Lautsprecheroptionen



Sie können Kopfhörer mit dem Philips Freisprechtelefon verwenden, um private Gespräche zu führen und dennoch die Vorteile eines Freisprechtelefon zu nutzen. Wechseln Sie einfach aus dem Lautsprechermodus, wenn ein Gespräch privat bleiben soll, indem Sie Kopfhörer an die 3,5-mm-Standardbuchse anschließen - Sie müssen dabei nicht auf den Komfort des Freisprechmodus verzichten.

10 Stunden Gesprächszeit



Maximale Gesprächszeit: Mit bis zu 10 Stunden Gesprächszeit müssen Sie Ihre Anrufe nie mehr vorzeitig abbrechen. Noch besser: Aufgrund der deutlich verbesserten Akkulaufzeit müssen Sie das Telefon nicht mehr so oft laden.

Sehen, wer anruft – Anrufer-ID



Mit Anrufer-ID sehen, wer anruft

20 Nummern speichern, 30 Anrufe protokollieren



Telefonbuch speichert 20 Nummern und Anrufliste protokolliert 30 Anrufe

Daten

Ton

- Freisprechen
- Lautstärkeregelung am Mobilteil
- HQ-Sound
- Klingeltöne des Mobilteils: 5 polyphone Klingeltöne
- Klingeltöne des Mobilteils: Polyphon

Bild/Anzeige

- Berührungsempfindlicher Bildschirm: Touchscreen
- Display-Größe: 4,6 cm (1,8")
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Weiß
- Displaytyp: FSTN
- Hauptbildschirm-Auflösung: 64 x 102 Pixel

Komfort

- Anruf-Management: Anrufer-ID, Mikrofon-Stummschaltung, Anrufe in Abwesenheit, Empfangene Anrufe, Anrufdauer
- Tastensperre
- Signalstärkeanzeige
- Tastenton ein/aus
- Warnanzeige bei geringem Ladestand
- Alarme: Wecker
- Kopfhöreranschluss
- Bereich: Innenbereich: bis zu 50 m; Außenbereich: bis zu 300 m
- Datums-/Uhrzeitanzeige
- Anpassung: Stummschaltmodus
- Länge des Netzkabels: 1,8 m
- OSD-Bildschirm-Sprachen: Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Spanisch, Dänisch, Finnisch, Griechisch, Italienisch, Norwegisch, Schwedisch, Türkisch

Netzwerk-Funktionen

- Kompatibel: GAP

Speicherplatz

- Anruferliste/Einträge: 30
- Telefonbuch: 20

Zubehör

- Ladestation: Energiesparende ein-/ausschaltbare Ladestation (EU, 2 Pins)
- Kurzanleitung
- Trageband: Verstellbar

Power

- Standby-Zeit: bis zu 160 Std.
- Gesprächszeit: bis zu 10 Std.
- Akkutyp: Li-Po, 9 Gramm
- Netzstrom: 100 – 240 V~, 50 – 60 Hz

Umweltfreundliches Design

- Eco-Modus

Abmessungen

- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 114 x 105 x 102,5 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 0,205 kg

Verpackungsmaße

- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 11,4 x 10,5 x 10,25 cm
- EAN: 87 12581 63257 1
- Bruttogewicht: 0,205 kg
- Nettogewicht: 0,12 kg
- Eigengewicht: 0,085 kg
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Verpackungsart: Karton



Ausstellungsdatum
2012-05-25

Version: 5.4.2

12 NC: 8670 000 86584
EAN: 87 12581 63257 1

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com