

Philips Fidelio  
Dockinglautsprecher



DS9000

## Der Lautsprecher, den Ihre Musik verdient

für ein besonders authentisches Sounderlebnis

Der Philips DS9000 ist der Schlüssel zu allem, was Ihnen Ihre Musik bedeutet. Er wird aus hochwertigen Komponenten und edlem Holz gefertigt und bietet so einen großartigen HiFi-Sound für Musik von Ihrem iPhone/iPod. Genießen Sie ein authentisches und originalgetreues Sounderlebnis.

### Unvergleichliche Soundqualität

- Qualitativ äußerst hochwertige Treiber für authentische Soundwiedergabe
- Passive Frequenzweiche für eine vollständige Wiedergabe des hörbaren Spektrums
- PureDigital für unübertroffen klaren Sound
- Exakt abgestimmte Bassröhren für eine satte und kräftige Basswiedergabe
- Gehäuse mit abgerundeten Kanten für geringere Diffraktion

### Exklusives Design

- Hochwertiges Design aus Naturholz, Stoff und Metall
- Einzigartig geschwungene Rückseite für mehr Eleganz und präzisen Sound
- Holz aus nachhaltigem Anbau schont die Umwelt

### Erweiterte intuitive Steuerung


- Umgebungssensor aktiviert die Hintergrundbeleuchtung des Bedienfelds
- Für jedes iPhone-/iPod-Modell, selbst wenn sich das Gerät in einer Hülle befindet
- Spezielle App im App Store erhältlich



**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Besonderheiten

## Passive Frequenzweiche



Dank passiver Frequenzweiche können Sie jede einzelne Note genießen, und Ihre Musik wird unvergleichlich klar, natürlich und detailgetreu wiedergegeben. Dank einer speziellen Technik werden die einzelnen Teile des hörbaren Spektrums der Tonfrequenzen getrennt und zu den entsprechenden Treibern geleitet. Signale, die sich jenseits des Frequenzgangs eines Treibers befinden, werden nicht gesendet. Dadurch wird die Soundqualität erheblich verbessert, und Verzerrungen werden in hohem Maße reduziert. Gemeinsam mit den hochwertigen elektronischen Komponenten garantiert Passive Crossover harmonischen und originalgetreuen Sound ohne Kompromisse.

## PureDigital



Die erweiterte Soundverarbeitungstechnologie PureDigital bietet eine hervorragende Soundleistung im Vergleich zur konventionellen analogen Verarbeitungstechnologie, die für Dockingstationen verwendet wird, die die analoge Audioausgabe eines



iPods/iPhones verarbeiten. Durch Aufnahme der digitalen Audioausgabe des iPods/iPhones und Anwendung digitaler Verarbeitungstechnologie auf jeder Stufe des Vorgangs entsteht ein wesentlich besseres Signal/Rausch-Verhältnis. Das Ergebnis ist ein unübertroffen klarer und perfekter, harmonischer Sound.

## Geschwungene Rückseite für besseren Sound

Die klaren Linien und die einzigartig geschwungene Rückseite des Geräts sehen nicht nur hervorragend aus, sie sorgen außerdem für eine effizientere Akustik. Durch die speziell entwickelte geschwungene Rückseite wird die Stabilität des Lautsprechergehäuses erhöht und somit die interne Resonanz drastisch verringert, dadurch wird die Soundwiedergabe klarer und natürlicher. Diese Lautsprecher sehen nicht nur sensationell aus, sie liefern auch einen sensationellen Sound.

## Umgebungssensor



Bei den meisten audiophilen Anwendungen der Spitzenklasse kann das Display ausgeschaltet werden – für den totalen Musikgenuss, und um die Energie gezielt für die Soundwiedergabe zu verwenden. Dank des Umgebungssensors können auch Sie diese Vorteile nutzen. Wenn Sie sich vom Gerät entfernen, werden die beleuchteten Funktionstasten automatisch gedimmt. Sobald sich Ihre Hand dem Gerät nähert, leuchten die Funktionstasten wieder auf, damit Sie Ihre Musikauswahl spielend einfach kontrollieren können.

# Daten

## iPhone-Kompatibilität

- Kompatibel mit: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

## iPod-kompatibel

- Kompatibel mit: iPod, iPod Mini, iPod mit Farbdisplay, iPod 5. Generation, iPod nano 1. Generation, iPod nano 2. Generation, iPod nano 3. Generation, iPod nano 4. Generation, iPod nano 5. Generation, iPod classic, iPod touch, iPod touch 2. Generation, iPod touch 2. Generation 8/16/32 GB

## App für iPhone/iPod

- Kostenloser Download aus dem App Store
- Name der App: Fidelio+
- Kompatibilität: Fidelio-Dockinglautsprecher, iPhone OS 3.0
- Wiedergabe: Navigation durch Alben/Titel, Wiedergabesteuerungen
- Toneinstellungen: 5-Band-Equalizer, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Klassik
- Uhr: Analoge Anzeige, Digitalanzeige
- Wecker: Mehrere Alarmfunktionen, Sleep Timer, Aufwachen mit Musik, Aufwachen mit Naturgeräuschen, Aufwachen mit einem Foto

## Audio-Wiedergabe

- Basisstation-Wiedergabemodus: iPhone wird geladen, iPod wird geladen, Wiedergabe und Pause, Nächster und vorheriger Track

## Sound

- Sinus-Ausgangsleistung (RMS): 2 x 50 W
- Soundsystem: Stereo
- Lautsprecher-Typen: Bassreflex-Lautsprechersystem
- Lautstärkeregelung: Lautstärke erhöhen/verringern

## Lautsprecher

- Lautsprecher: 2 x 25 mm Hochtöner, 2 x 100 mm Woofer

## Anschlussmöglichkeiten

- Aux-Eingang

## Komfort

- Fernbedienung: Multifunktional
- Hintergrundbeleuchtung

## Leistung

- Stromversorgung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel, Fernbedienung, 3,5 mm Stereo-Line-Eingangskabel, Garantiezertifikat, Weltweite Garantiekarte, Schnellinstallationsanleitung

## Abmessungen

- Abmessungen Produkt (B x H x T): 562 x 214 x 216 mm
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 619 x 276 x 276 mm
- Gewicht: 6,5 kg
- Gewicht (inkl. Verpackung): 9,6 kg



Ausstellungsdatum  
2010-05-18

Version: 2.0.3

12 NC: 8670 000 61833  
EAN: 87 12581 53614 5

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)