

Philips
Haarglätter

HP8341



Natürlich glatt und glänzend

SalonStraight Ceramic

Die Keramikplatten und die Ionisierungsfunktion sorgen für ein natürlich glattes und glänzendes Ergebnis.

Schön gestylte Haare

- 230 °C hohe Temperatur für ein perfektes Styling wie vom Friseur
- Keramikplatten für ausgezeichnete Gleitfähigkeit und glänzendes Haar

Weniger Beschädigungen

- Ionisierungsfunktion für glänzendes und glattes Haar
- EHD+-Technologie für mehr Schutz und glänzendere Ergebnisse

Bedienungsfreundlichkeit

- 2 m langes Kabel zur einfachen Nutzung
- Aufhängeöse für bequeme Aufbewahrung
- Kabelgelenk zur Vermeidung von Kabelgewirr
- Automatische Abschaltung nach 1 Stunde
- Digital einstellbare Temperaturstufen für glatte Ergebnisse
- Einfache Verriegelung für praktische Aufbewahrung
- Inklusive schicker Tasche für bequeme Aufbewahrung

PHILIPS
sense and simplicity

Besonderheiten

2 m langes Kabel




2 m langes Kabel zur einfachen Nutzung

Keramikplatten



Keramik ist von Natur aus mikroskopisch glatt und haltbar und eignet sich daher bestens als Material für Platten von Haarglättern. Die Platten gleiten mühelos durch Ihr Haar, und es wird perfekt glänzend.

Aufhängeöse für einfache Aufbewahrung



Die gummierte Öse befindet sich unten am Griff und stellt eine weitere Aufbewahrungsmöglichkeit dar, die vor allem zuhause oder im Hotel praktisch ist.

EHD+-Technologie




Fortschrittliche EHD+-Technologie von Philips bedeutet, dass Ihr Styler die Wärme sehr gleichmäßig verteilt – selbst bei hohen Temperaturen – und somit die Haare optimal schützt. Durch diesen zusätzlichen Schutz bleiben Ihre Haare gesund und glänzend.

Ionisierungsfunktion



Geben Sie Ihrem Haar mit der Ionisierungsfunktion mehr Volumen. Negativ geladene Ionen verhindern statisches Aufladen, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für glänzendes Haar. Das Ergebnis ist gesund glänzendes, glattes Haar.

Kabelgelenk



Das praktische Kabelgelenk dreht das Kabel und vermeidet somit Kabelgewirr.

230° C professionelle Temperatur



Mithilfe dieser hohen Temperatur können Sie die Form Ihrer Haare ändern, und Sie erhalten den perfekten Look, als würden Sie gerade vom Friseur kommen.

Automatische Abschaltung nach 1 Stunde



Automatische Abschaltung nach 1 Stunde

Digitale Einstellung



Digital einstellbare Temperaturstufen für glatte Ergebnisse für alle Haartypen

Daten

Technische Daten

- Maximaltemperatur: 230 °C

Handhabung

- Ersetzung

Ausstattung

- Heiz-Typ: PTC
- Keramikbeschichtung



Ausstellungsdatum
2010-11-30

Version: 3.1.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen
Firmen.

www.philips.com