

Philips
InEar-Kopfhörer



SHE9005A

Optimaler Sitz, klarer Sound

Optimaler Sitz in Ihren Ohren

Mit dem vibrationsabsorbierenden Metallgehäuse sorgen diese leistungsstarken Lautsprecher für eine hervorragende Basswiedergabe und realistischen Sound. Das einzigartige geschwungene Design ermöglicht einen optimalen Sitz. Comply™ Foam Tips sorgen für eine perfekte Geräuschisolierung. Das Gewebekabel verhindert Verknoten.

Hochwertigen Sound genießen

- Perfekte Geräuschdämmung bei niedriger Lautstärke
- Premium Metallgehäuse gewährleistet akkurate Soundübertragung.
- Perfekter, dichter Sitz im Ohr schützt vor Geräuschen von außen

Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten

- Mikrofon und Anruftaste integriert
- Personalisieren Sie den Sound und die Taste über die Philips Headset App

Ultimativer Tragekomfort

- Superweiche Silikonkappen für komfortablen Sitz
- Besonders weiche Schaumstoffpolsterung für optimalen, bequemen Sitz
- Einzigartiges geschwungenes Design für sicheren Griff und optimalen Sitz

Jederzeit startklar

- Haltbarer Flexi-Grip bietet starke und flexible Verbindung
- Kabelsicherung

PHILIPS
sense and simplicity

Daten

Ton

- Akustiksystem: Geschlossen
- Membran: Mylar Dome
- Frequenzgang: 6 bis 23.500 Hz
- Impedanz: 16 Ohm
- Magnettyp: Neodym
- Typ: Dynamisch
- Schwingspule: CCAW
- Empfindlichkeit: 102 dB
- Lautspr.-Durchmesser: 10 mm
- Maximale Eingangsleistung: 15 mW

Anschlüsse

- Anschluss: 3,5 mm Stereo
- Kabeltyp: OFC
- Kabelverbindung: zwei parallele Anschlüsse, symmetr.
- Kabellänge: 1,2 m
- Anschlussausführung: vergoldet

Verpackungsmaße

- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 9,5 x 17,5 x 4 cm

- Nettogewicht: 0,0219 kg
- Bruttogewicht: 0,0734 kg
- Eigengewicht: 0,0515 kg
- EAN: 87 12581 63748 4
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Verpackungsart: Blister

Außenkarton

- Außenkarton (L x B x H): 38 x 29,5 x 25,5 cm
- Nettogewicht: 0,5256 kg
- Bruttogewicht: 2,665 kg
- Eigengewicht: 2,1394 kg
- GTIN: 1 87 12581 63748 1
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 24

Innenkarton

- Innenkarton (L x B x H): 18 x 13,5 x 10,8 cm
- Nettogewicht: 0,0657 kg
- Bruttogewicht: 0,277 kg
- Eigengewicht: 0,2113 kg
- GTIN: 2 87 12581 63748 8
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 3

Besonderheiten

Superweiche Silikonkappen in 3 Größen

Die superweichen Silikonkappen in 3 Größen sorgen für komfortablen Sitz ohne Druckstellen und blenden unerwünschte Geräusche aus.

Ummanteltes Kabel verhindert Verknoten

Ummanteltes Kabel verhindert Kabelsalat, ist sehr robust und verlängert so die Lebensdauer des Produkts.

Kabelsicherung

Bei der Aufbewahrung der Kopfhörer besteht die Gefahr, dass Kabelsalat entsteht. Dieser Kabelsalat erschwert das Aufbewahren und Abrollen der Kopfhörer. Schieben Sie die Kabelsicherung einfach in Richtung der Ohrhörer, damit die Kabel der beiden Ohrhörer ordentlich nebeneinander liegen und das Risiko eines Kabelsalats minimiert wird.

Optimaler Sound bei geringer Lautstärke

Sie müssen die Lautstärke in lauten Umgebungen nicht mehr erhöhen. Mit dem angewinkelten Design der Akustikröhre und dem perfekten Sitz der Ohrkappen werden Hintergrundgeräusche optimal ausgeblendet. Sie erhalten somit perfekten Sound bei einer niedrigeren Lautstärke und erhöhen dazu noch die Batterielebensdauer.

Flexi-Grip-Design

Das weiche Flexi-Grip-Material, mit dem das Kopfhörergehäuse ummantelt ist, erhöht dessen Leistung und verlängert dessen Lebensdauer. Es schützt die Kabelverbindung vor Beschädigungen, die ohne die Ummantelung durch häufiges Biegen des Kopfhörergehäuses und durch häufiges Anfassen durch den Benutzer, wenn er den Kopfhörer auf- oder absetzt, zustande kommen können.

Weiche Schaumstoffpolsterung

Die besonders weiche Schaumstoffpolsterung passt sich der Form Ihrer Ohren an. Perfekter Sitz und kaum zu spüren.

Exakt abgestimmte Akustik

Perfekter, dichter Sitz im Ohr mit außergewöhnlicher Geräuschkämmung

Premium Metallgehäuse

Durch das Metallgehäuse ist der Kopfhörer für eine akkurate Soundübertragung von unnötiger Vibration geschützt. Dies sorgt für eine gleichmäßige Basswiedergabe und klare mittlere bis hohe Töne.

Einzigartiges geschwungenes Design

Dank des einzigartigen geschwungenen Designs bieten diese Kopfhörer nicht nur einen sicheren Griff, sie passen sich auch ganz einfach und komfortabel Ihren Ohren an – selbst unterwegs.

Integriertes Mikrofon

Mit dem integrierten Mikrofon und der eingebauten Anruftaste können Sie dieses Headset sowohl zum Musikhören als auch für Anrufe über Ihr Mobiltelefon verwenden. Genießen Sie das Telefonieren über die Freisprecheinrichtung, während Sie Gespräche einfach über Ihr Headset annehmen oder beenden.

Personalisierung

Laden Sie die Philips Headset App herunter, um den Sound des Headsets und die Fernbedienung der Funktionen "Anruf beantworten/beenden", "Wiedergabe/Pause", "Lautstärke anpassen +/-" und "Titel ändern" zu personalisieren.



Ausstellungsdatum
2012-04-27

Version: 2.3.4

12 NC: 8670 000 87586
EAN: 87 12581 63748 4

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com