

### Technische Daten\* Studio Professional TV

Modell	19HFL2807	24HFL2808	26HFL2808	32HFL2808	39HFL2808
Display:	16:9 LCD-TV mit LED-Backlight				
Auflösung:	1.366 x 768 HD	1.366 x 768 HD	1.366 x 768 HD	1.366 x 768 HD	1.366 x 768 Full HD
Bildschirm- diagonale:	48 cm (19")	61 cm (24")	66 cm (26")	81 cm (32")	99 cm (39")
Dyn. Kon- trast:	100.000:1	100.000:1	100.000:1	100.000:1	100.000:1
Helligkeit:	250 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>	350 cd/m <sup>2</sup>	300 cd/m <sup>2</sup>	400 cd/m <sup>2</sup>
Bild- optimierung:	Digital Crystal Clear, 100 Hz PMR				
Ton (RMS):	2 integrierte Lautsprecher: 5 W (2 x 2,5 W) RMS			2 integrierte Lautsprecher: 20 W (2 x 10 W) RMS	
Verbess. der Soundqualität:	Automatische Lautstärkeregelung (AVL), Incredible Surround, Höhen- und Bassregelung, Clear Sound				
Anschlüsse:	1 x HDMI, 1 x USB, 1 x AV, 1 x Scart, Antenne, CI+, PC-VGA-Eingang, S/PDIF-Ausgang (koaxial) Anschlüsse vorne/seitlich: L/R-Audio-Eingang, CVBS- Eingang, Kopfhörer-Ausgang, USB 2.0			2 x HDMI, 1 x USB, 1 x AV, 1 x Scart, Antenne, CI+, PC-VGA- Eingang, S/PDIF-Ausgang (koaxial) Anschlüsse vorne/seitlich: L/R- Audio-Eingang, CVBS-Eingang, Kopfhörer-Ausgang, USB 2.0	
Einfache In- stallation:	Automatischer Programmname, Automatic Channel Install (ACI), Automatic Tuning System (ATS), Autostore, Klonen von Fernseheinstellungen über USB, Sperre für Installationsmenü, sicherer Menüzugriff, Firmware-Upgrades via USB				
Einfache Be- dienung:	Kombinierte Kanalliste analog/digital, Programmliste, seitliche Bedienelemente, automatische Lautstärkeregelung (AVL), grafische Benutzeroberfläche				
Komfort:	Hotel-Funktionen, Sleep-Timer, Einschaltkanal, Lautstärkebegrenzung, Begrüßungsnachricht				
EPG:	8-Tage-EPG, Now/Next-EPG				
Videotext:	1.000 Seiten Smart Text				
Abmessun- gen:	450 mm x 296 mm x 35 mm	562,5 mm x 345 mm x 35,5 mm	628 mm x 384 mm x 49,5 mm	724,8 mm x 450,9 mm x 88,5 mm	893,1 mm x 529,9 mm x 76,6 mm
Tuner/ Emp- fang/ Über- tragung:	DVB-C MPEG2, DVB-C MPEG4, DVB-T MPEG2, DVB-T MPEG4				
Gesundheits- wesen:	Mehrfach-Fernbedienung, Kopfhörer-Ausgang				
Energie- effizienz- klasse:	A	B	B	A	A
Zubehör:	Fernbedienung, Tischfuß, Batterien für Fernbedienung Optionales Zubehör: Installations-Fernbedienung 22AV8573/00				
Gehäusefarbe	Schwarz				

\* Die Verfügbarkeit von Fernseher-Modellen, Services und Leistungsmerkmalen ist länderabhängig. Die Zusammenstellung der Leistungsmerkmale kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.