

Technische Daten* Philips Signature Hospitality TV

Modell	42HFL7008	47HFL7008
Display	16:9 LCD-TV mit LED-Backlight	
Auflösung des Displays	1920 x 1080p Full HD	
Bildschirm-diagonale	107 cm (42")	119 cm (47")
Dynamischer Kontrast	500.000:1	
Helligkeit	400 cd/m ²	
Bild-optimierung	Active Control + Lichtsensor, Digitale Rauschminderung, Dynamische Kontrastoptimierung, Pixel Plus HD, HD Natural Motion	
Ambilight	Wandfarbenadaptives Ambilight Spectra 2 auf 2 Seiten des TV-Geräts	
Ton (RMS)	Integrierte Lautsprecher, 2 x 12 W, Invisible Sound	
Hotel-funktionen (Oxigen)	AppControl: Diverse Smart TV App-Profile Secure Simply Share: DMP, sichere Kopplung Smart TV-Apps: Cloud-basierte Apps für Hotel TV SmartInfo: Browser-basierte, interaktive Templates SmartInstall: Offline-Kanalbearbeitung, Offline-Bearbeitung von Einstellungen, Installation per Fernzugriff, Software-Upgrade	
Anschlüsse	WLAN (802,11 b/g/n), Ethernet LAN, Serial Xpress Protocol 4 x HDMI, 3 x USB, 1 x Komponentenanschluss, 1 Scart Antenne IEC75, Kopfhörerausgang, Audioeingang, PC-Eingang, Badezimmerlautsprecher-Ausgang, CI+, Digitaler Audioausgang (koaxial)	
Einfache Installation	Advanced Hotel Mode, Klone von TV-Einstellungen und Firmware-Upgrade per USB und Fernzugriff	
Komfort	Automatisches Einschalten, Grün/Schnelle Inbetriebnahme, Sleep-Timer, Einschaltkanal, Lautstärkebegrenzung, Begrüßungsnachricht	
Interaktive Funktionen	Kompatibel mit Connectivity Panel, Sperren von automatischen Programmaktualisierungen, Sperren von Software-Downloads über Funk, VSecure, MyChoice, ThemeTV, SmartInfo Premium	
Uhr	Integrierte Uhrzeitanzeige, Wecker, Sleep-Timer, Synchro Time über TXT/DVB	
Abmessungen	957 mm x 579 mm x 35,3 mm	1.066 mm x 640 mm x 35,3 mm
Tuner	DVB-T2/T/C MPEG 2/4	
Energieeffizienzklasse	A+	

* Die Verfügbarkeit von Fernseher-Modellen, Services und Leistungsmerkmalen ist länderabhängig. Die Zusammenstellung der Leistungsmerkmale kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.