



Philips
Kopfhörer

Schwarz



A5PRO

Professionelle DJ-Kopfhörer

in Zusammenarbeit mit Armin van Buuren

Philips hat für Sie in Zusammenarbeit mit dem fünfmaligen besten DJ weltweit Armin van Buuren den A5-PRO Kopfhörer entwickelt. Unterstützt durch Armins Erfahrung wurde der A5 so konstruiert, dass er die höchsten Standards und Anforderungen von internationalen DJs und Musikexperten erfüllt.

Für DJs und Tonfachsleute

- Genaue Quelltonwiedergabe
- 50 mm Treiber, konstruiert für eine Leistung von 3500 mW
- Außerordentliche Geräuschisolierung für den Gebrauch in lauten Umgebungen
- Geschlossenes Design mit geräuschisolierenden, auf dem Ohr anliegenden Polstern

Komfortabel für langen Hörgenuss

- Um 90 Grad drehbare Ohrmuscheln für DJ Monitoring
- Abnehmbare, ersetzbare und komfortable Ohrpolster
- Weiche, komfortable Bügelpolsterung

Praktisch und langlebig

- Zu kompakter Form faltbar, für einfaches Aufbewahren und Transportieren
- 1,3 m Kabel mit aufgewickeltem Abschnitt zur Verlängerung auf 4,7 m
- Aluminium-Kopfbügel aus hochlegiertem Stahl für längere Lebensdauer

Ideales DJ-Zubehör

- 3 Größen von austauschbaren Polstern für unterschiedliche Verwendung

PHILIPS

Daten

Ton

- Akustiksystem: geschlossen
- Frequenzgang: 10 – 24.000 Hz
- Impedanz: 16 Ohm
- Magnettyp: Neodym
- Maximale Eingangsleistung: 3500 mW
- Empfindlichkeit: 105 dB
- Lautsprecher-Durchm.: 50 mm
- Membran: PET

Anschlüsse

- Kabelverbindung: einseitig
- Kabellänge: 1,3 m – 4,7 m
- Anschlussausführung: vergoldet
- Kabeltyp: Aufgewickeltes Kabel

Verpackungsmaße

- EAN: 69 23410 72875 0
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 19,5 x 24 x 11 cm
- Bruttogewicht: 0,9942 kg

- Nettogewicht: 0,5182 kg
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Verpackungsart: Karton
- Eigengewicht: 0,476 kg
- Regalaufstellung: Beides

Außenkarton

- Bruttogewicht: 2,254 kg
- GTIN: 1 69 23410 72875 7
- Außenkarton (L x B x H): 23,2 x 20,4 x 26 cm
- Nettogewicht: 1,0364 kg
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 2
- Eigengewicht: 1,2176 kg

Produktabmessungen

- Abmessungen Produkt (B x H x T): 17,5 x 19,5 x 9 cm
- Gewicht: 0,405 kg

Zubehör

- Adapter-Stecker: 3,5 – 6,3 mm

Besonderheiten

50 mm Treiber mit einer Leistung von 3500 mW

Die leistungsstarken 50 mm Neodym-Treiber wurden für eine Leistung von 3500 mW konstruiert, unabhängig von der Quelle. Die Soundwiedergabe ist sogar bei hohen Lautstärken oder einer hohen Audioeingangsleistung klar, dynamisch und verzerrungsfrei.

Um 90 Grad drehbare Ohrmuscheln

Diese Kopfhörer wurden speziell für professionelle DJs entworfen und sind um 90° drehbar, damit Sie beim Mischen von Tracks bequem mit einem Ohr hören können. Auch beim privaten Gebrauch ist die Drehfunktion hilfreich, wenn Sie kurzzeitig auf die Umgebung achten müssen.

Bügelkonstruktion aus Aluminium

Der Philips A5-PRO kombiniert widerstandsfähige Bauweise mit ausgezeichneter Passgenauigkeit. Durch das Design mit eloxiertem Aluminium und der robusten und dennoch leichten Aluminiumstruktur ist er wie geschaffen für die Arbeitsumgebung eines DJs.

Geschlossenes Design

Geschlossenes System verhindert Rauschen.

Aufgewickeltes Kabel zur Verlängerung auf 4,7 m

Genießen Sie größere Bewegungsfreiheit mit einem 1,3 m Kabel mit aufgewickeltem Abschnitt zur Verlängerung auf 4,7 m. Die Wicklung verringert zudem die Belastung der Teile durch Ziehen und bietet zusätzliche Länge ohne Kabelgewirr.

Komfortable Ohrpolster

Die verwendeten Materialien werden sorgfältig ausgesucht, um dauerhaften Tragekomfort und ausgezeichneten Klang sicherzustellen. Die atmungsaktiven Deluxe-Ohrmuscheln wurden für eine optimale ergonomische Passform entwickelt und schließen zudem die Bässe ein und Umgebungsgeräusche aus.

Zu kompakter Form faltbar

Für ein optimales Hörerlebnis unterwegs können die DJ-Kopfhörer gefaltet und einfach aufbewahrt werden. Dank des cleveren Designs und den sorgfältig ausgewählten Komponenten, wie den stabilen Scharnieren, können die Kopfhörerteile ganz leicht gehandhabt werden.

Weicher, komfortabler Bügel

Der weich gepolsterte Bügel sorgt für langen Tragekomfort.

Genauere Quelltonwiedergabe

Die Tonwiedergabe entspricht dem Original und lässt Sie das Beste aus Ihrer Musik holen.

Außerordentliche Geräuschisolierung

Weiche umschließende Polster isolieren Ihre Ohren von der Umgebung, damit Sie sich voll und ganz auf den Beat konzentrieren können.

Austauschbare Polster

Bajonettfassungspolster können mit einem Mechanismus zusammengesteckt werden, der genauso einfach ist wie bei einem Kameraobjektiv. Die weichen Ohrpolster sorgen für langen Tragekomfort und sind in 3 Größen verfügbar, die eine individuelle Verwendung in unterschiedlichen Soundumgebungen ermöglichen.



Ausstellungsdatum
2014-03-19

Version: 3.1.3

12 NC: 8670 001 12574
EAN: 06 92341 07287 50

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com