



Philips

Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung

- 40 mm Treiber/geschlossen
- On-Ear
- Deluxe-Schaumstoff-Ohrpolster
- Faltsystem für kompakte Aufbewahrung

NC1/00

Hören Sie nichts als erstklassigen Sound

Profitieren Sie von der hervorragenden Geräuschreduzierung des Fidelio NC1. Sie erhalten Sound ohne Kompromisse, ohne Geräusche von außen. Die Möglichkeit, den Kopfhörer kompakt zusammenzufalten, sowie langanhaltender Tragekomfort machen ihn zum besten Begleiter auf langen Reisen oder beim täglichen Pendeln.

Produktübersicht

HD-Sound ohne Kompromisse

- Optimierte 40-mm-Neodym-Treiber für Hi-Fi-Sound
- Separate Akustikkammer für präzisen Sound
- Auf die Vorlieben anspruchsvoller Musikfreunde angepasster Frequenzgang

Die Kunst der Geräuschreduzierung

- Speziell abgestimmt für gleichbleibende Hi-Fi-Soundqualität
- Smart Power-Lösung – damit Sie die Musik nie verlässt
- Hybrid-Technologie für unübertroffene Geräuschreduzierung
- Kein Rauschen – für störungsfreien Musikgenuss

Reisen mit Stil

- Fortschrittliches Design mit Akzenten aus Aluminium und Gummi
- Auf mehrere Weise zusammenklappbar für einfachen Transport und praktische Aufbewahrung
- Ergonomische Deluxe-Schaumstoff-Ohrpolster für langfristigen Komfort
- Elegante feste Transporttasche für Kopfhörerschutz mit Stil
- Integrierter Regler und Mikrofon wechselt zwischen Musik und Anrufen

Besonderheiten

40 mm High Definition-Treiber

Jeder Lautsprechertreiber wird vor seinem Einbau sorgfältig ausgewählt, abgestimmt und getestet, um perfekt ausgeglichenen und natürlichen Sound

PHILIPS

sicherzustellen. Die 40-mm-Treiber nutzen hochleistungsfähige Neodym-Magnete für die optimale Soundauflösung in einem erweiterten Dynamikbereich und geben so selbst kleinste Sounddetails präzise wieder.

Fortschrittliches Design

Zusammenklappbar und kompakt

Der leichte, schlanke und zusammenklappbare Aufbau des Fidelio NC-1 macht diese Kopfhörer perfekt für unterwegs. Sie können sie auf mehrere Arten zusammenklappen – so passen die Kopfhörer immer optimal in jede Reisetasche oder sogar in die Taschen von Flugzeugsitzen.

Konsistenter Hi-Fi-Sound

Die Geräuschreduzierungsfunktion des Fidelio NC-1 wurde speziell auf optimale Klangqualität abgestimmt. Dieser Kopfhörer widerlegt die Annahme, dass Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung keine hervorragende Klangqualität bieten können – der NC-1 wurde entwickelt um in geräuschvollen, aber auch in ruhigen Umgebungen perfekte Soundqualität zu liefern.

Deluxe-Schaumstoff-Ohrpolster

Die für den Fidelio NC-1 verwendeten Materialien wurden sorgfältig ausgewählt, um den Tragekomfort und optimale Soundqualität über einen langen Zeitraum hinweg zu gewährleisten. Die Ohrpolster wurden aus Schaumstoff gefertigt, der sich perfekt an die Form Ihrer Ohren anpasst. So sitzen die Kopfhörer nicht nur perfekt, auch die Geräuschunterdrückung wird durch die ergonomische Form optimiert. Das äußere Polster besteht aus einer Kombination aus Stoff und weichem Proteinleder, welche sowohl den Druck auf die Ohren als auch die Hitzebildung minimiert. Dank dieser Elemente ist der NC-1 ein äußerst komfortabler Begleiter für lange Reisen.

Elegante feste Sporttasche

Integrierter Regler und Mikrofon

Dank der integrierten Steuerung und dem Mikrofon können Sie einfach zwischen Musikgenuss und Telefonieren hin- und herwechseln. Die überragende Geräuschunterdrückung des Fidelio ermöglicht glasklare Anrufe selbst in lauten Umgebungen.

Smart Power-Lösung

Anders als die meisten Kopfhörer mit Geräuschreduzierung funktioniert der Fidelio NC-1 mit oder ohne Akku und bietet in jedem Fall überlegene Hi-Fi-Klangqualität – in jeder Umgebung. Wenn der Akku leer ist, können Sie einfach die aktive Geräuschunterdrückung deaktivieren und Ihre Musik weiterhin genießen.

Daten

Dies ist eine Vorverkaufsbroschüre. Die Inhalte dieser Broschüre spiegeln unser bestes Wissen bis zum heutigen Tag und für das oben genannte Land wider. Die Inhalte dieser Broschüre können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Philips schließt jegliche Haftung für die Inhalte dieser Broschüre aus.

Ton

Akustiksystem	Geschlossen
Membran	PET
Magnettyp	Neodym
Maximale Eingangsleistung	150 mW
Empfindlichkeit	107 dB
Lautsprecher-Durchm.	40 mm
Frequenzgang	7 - 25.000 Hz
Impedanz	16 Ohm
Typ	Dynamisch

Anschlüsse

Kabellänge	1,2 m
Anschluss	3,5 mm Stereo
Anschlussausführung	Goldbeschichtet
Kabeltyp	OFC

Separate Akustikkammer

Dank der separaten Akustikkammer des Fidelio NC-1 wird der Sound nicht von den Komponenten zur aktiven Geräuschreduzierung beeinflusst. Jedes natürliche Sounddetail wird präzise wiedergegeben, und der dynamische Bass funktioniert perfekt – ohne Beeinträchtigung der Soundqualität.

Hervorragende Geräuschreduzierung

Der Fidelio NC-1 verwendet eine aktive Feed-Forward- und Feed-Backward-Geräuschunterdrückung. Es sind also 4 Mikrofone außerhalb und innerhalb der Ohrmuscheln integriert, um die Verarbeitung des Klangs zu optimieren. Die Feed-Forward-Geräuschunterdrückung (Mikrofon außerhalb der Ohrmuschel) deckt eine größere Frequenzbandbreite ab, während die Feed-Backward-Mikrofone innerhalb der Ohrmuschel die Geräuschunterdrückung verstärken. Die Kombination gewährleistet eine tiefgehende Geräuschunterdrückung über einen großen Frequenzbereich hinweg – für ein optimales Musikerlebnis in jeder Umgebung.

Angepasster Frequenzgang

Wir haben ausführliche Studien mit anspruchsvollen Musikliebhabern durchgeführt, um einen Einblick in deren Vorlieben beim Hören von Musik zu erhalten – z. B. die optimale Balance favorisierter Soundedigenschaften. Unsere Akustikingenieure haben den Fidelio NC1 entsprechend der Ergebnisse dieser Studie eingestellt. Sie haben außerdem auf all die kleinen Details geachtet, die beeinflussen, wie der Hörer den Sound wahrnimmt. Hierzu zählen beispielsweise die Reflexion des Klangs im Ohr und die daraus entstehende Resonanz. Das Ergebnis sind unsere NC1-Kopfhörer, die den Sound so originalgetreu wie möglich wiedergeben – und das auch bei aktuellen Aufnahmemethoden.

Kein Rauschen

Als "Rauschen" bezeichnet man die elektronischen Geräusche, die Sie hören, wenn Sie Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung tragen, diese jedoch ausgeschaltet ist. Unsere Fidelio-Geräuschunterdrückungstechnologie verringert das Rauschen deutlich, um zu gewährleisten, dass Ihr Hörerlebnis nicht durch störende Geräusche beeinträchtigt wird.

Zubehör

Flugzeugstecker	Ja, 2 x 3,5 mm
Schutzhülle	Schutzhülle im Lieferumfang enthalten

Außenkarton

Höhe	21,9 cm
Länge	17,9 cm
Anzahl der Verbraucherverpackungen	2
Breite	17,8 cm
Bruttogewicht	1,18 kg
Eigengewicht	0,543 kg
GTIN	1 69 23410 73173 3
Nettogewicht	0,637 kg

Verpackungsmaße

Tiefe	8,3 cm
EAN	69 23410 73173 6
Bruttogewicht	0,5177 kg

Höhe	20,2 cm
Nettogewicht	0,3185 kg
Anzahl der enthaltenen Produkte	1
Verpackungsart	Karton
Eigengewicht	0,1992 kg
Breite	16,8 cm
Regalaufstellung	Beides

Produktabmessungen

Tiefe	4,2 cm
Höhe	18 cm
Gewicht	0,15 kg
Breite	16,4 cm



Ausstellungsdatum
2014, August 23

Version: 2.0.4
EAN: 6923410731736

© 2014 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips Electronics N.V. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com