



Philips
Kabellose Kopfhörer mit
Geräuschreduzierung

40 mm Treiber/geschlossen

Über-Ohr
Weiche Ohrpolster
Faltsystem für kompakte
Aufbewahrung

SHB9850NC

Blenden Sie die Welt aus, und tauchen Sie in präzisen Sound ein

Smart Touch-Bedienelemente

Tauchen Sie mit dem Philips Kopfhörer SHB9850NC in die Welt der Musik ein. Mit bis zu 99 % Geräuschreduzierung ist er der optimale Reisebegleiter. Genießen Sie Musik ganz einfach mit den Smart Touch-Bedienelementen und NFC-Kopplung mit Bluetooth-Geräten mit nur einer Berührung.

Die Kunst der Geräuschreduzierung

- ActiveShield Pro Geräuschreduzierung reduziert Geräusche um bis zu 99 %
- Kein Rauschen – für störungsfreien Musikgenuss

Klarer Sound

- 40 mm Neodym-Lautsprechertreiber für präzisen Sound
- Bluetooth 4.0 mit integrierter AAC- und aptX®-Codec-Unterstützung
- Ergonomisch geformte Polster für langen Tragekomfort und eine feste Abdichtung

Machen Sie sich das Leben leicht

- Komfortable Freisprechanrufe mit Mikrofon und Bluetooth® 2
- Reaktionsfähige und benutzerfreundliche Smart Touch-Bedienelemente
- Einfache NFC-Kopplung auf Tastendruck
- Akku bietet bis zu 16 Stunden kabellose Musik
- Mit der Multipairing-Funktion können Sie Musik abspielen und Anrufe tätigen - auf zwei Geräten gleichzeitig
- Mühelos telefonieren im Sprechmodus, ohne den Kopfhörer abzulegen
- Aktivieren von Siri und Google Now durch Drücken auf die Ohr-Taste

PHILIPS

Besonderheiten

40 mm High Definition-Treiber

Fein abgestimmte 40 mm Neodym-Treiber sorgen zusammen mit einem geschlossenen Akustik-Design und Über-Ohr-Versiegelung für erstklassigen, beeindruckenden Sound in Präzision.

Zusammenklappbar und kompakt

Durch die kompakte, auf mehrere Arten zusammenklappbare Konstruktion der ideale Reisebegleiter.

Freisprechanrufe

Komfortable Freisprechanrufe mit Mikrofon und Bluetooth® 2

Hochwertiges Bluetooth 4.0

Genießen Sie hochwertigen kabellosen Sound mit Bluetooth 4.0 in Kombination mit integrierter AAC- und aptX®-Codec-Unterstützung.

Multipairing-Funktion

Die Multipairing-Funktion ermöglicht Ihnen, Ihre Philips Bluetooth-Kopfhörer mit zwei Bluetooth-fähigen Geräten gleichzeitig zu verbinden. Koppeln Sie ganz einfach die zwei Geräte, um Filme und Musik zu genießen, während Sie in der Zwischenzeit problemlos Anrufe entgegennehmen.

Akku

Genießen Sie 16 Stunden kontinuierliche Musikwiedergabe, selbst wenn Bluetooth und

die aktive Geräuschreduzierung aktiviert sind. Wenn nur Bluetooth aktiviert ist, beträgt die Akkulaufzeit 28 Stunden, bei aktiver Geräuschreduzierung allein 33 Stunden.

Einfache NFC-Kopplung

Dank einfacher NFC-Kopplung können Sie Ihren Bluetooth-Kopfhörer mit jedem Bluetooth-fähigen Gerät verbinden – mit nur einer Berührung.

Smart Touch-Bedienelemente

Mit den Smart Touch-Bedienelementen an der rechten Ohrmuschel erhalten Sie Kontrolle über Ihre Musik und Anrufe mit einer Berührung oder Wischbewegung. Antippen zum Wiedergeben und Pausieren von Musik und Entgegennehmen von Anrufen, seitwärts wischen zum Ändern von Titeln und nach oben und unten wischen zum Ändern der Lautstärke. Die Suche nach der richtigen Taste hat ein Ende.

Weiche, ergonomisch geformte Polster

Ergonomisch geformte Polster für langen Tragekomfort und eine feste Abdichtung

ActiveShield Pro

Die Hybridtechnologie zur aktiven Geräuschreduzierung SoundShield Pro verfügt über vier Mikrofone. Zwei Feed-Backward-Mikrofone werden für die Geräuschreduzierung bei niedrigen Frequenzen verwendet, während zwei Feed-

Forward-Mikrofone die Bandbreite der Geräuschreduzierung auf mittlere und hohe Frequenzen erweitern. Diese Kombination gewährleistet eine Geräuschreduzierung über einen großen Frequenzbereich hinweg und eine bessere Musikoptimierung in jeder Umgebung.

Sprechmodus

Müheles telefonieren im Sprechmodus, ohne den Kopfhörer abzunehmen

Funktioniert mit Siri bzw. Google Now

Die aktuellen Philips Bluetooth-Kopfhörer sind mit Siri und Google Now kompatibel und machen die Verwendung Ihres virtuellen Assistenten so leicht wie nie. Drücken Sie einfach nur auf die Ohr-Taste, um Siri auf dem iPhone oder Google Now auf Android-Geräten zu aktivieren.

Kein Rauschen

Als "Rauschen" bezeichnet man die elektronischen Geräusche, die Sie hören, wenn Sie Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung tragen, ohne dass jedoch Musik wiedergegeben wird. Unsere Geräuschreduzierungstechnologie verringert das Rauschen deutlich, um zu gewährleisten, dass Ihr Hörerlebnis nicht durch störende Geräusche beeinträchtigt wird.

Daten

Ton

- Frequenzbereich: 8 – 23.500 Hz
- Impedanz: 16 Ohm
- Magnettyp: Neodym
- Maximale Eingangsleistung: 40 mW
- Empfindlichkeit: 109 dB
- Lautsprecher-Durchm.: 40 mm
- Akustiksystem: Geschlossen
- Membran: PET

Anschlüsse

- Audioanschlüsse: 3,5-mm-Line In-Eingang
- Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetooth-Version: 4,0
- Maximale Reichweite: Bis zu 10 m
- Kabelverbindung: einseitig
- Anschlussausführung: vergoldet
- Kabellänge: 1,2 mm
- Anschluss: 3,5 mm Stereo

Zubehör

- Audiokabel: Zusätzliche 1,2 m Audiokabel
- Kurzanleitung: Inklusive
- USB-Kabel: Im Lieferumfang enthalten (zum Aufladen)

Komfort

- Anruf-Management: Anruf beantworten/beenden, Anruf ablehnen, Wahlwiederholung der letzten Nummer, Mikrofon-Stummschaltung, Anruf in Warteschleife, Zwischen Anrufen und Musik wechseln
- Lautstärkeregelung

Leistung

- Batterietyp: Li-Polymer
- Wiederaufladbar
- Musikwiedergabezeit: 16* Std.

- Standby-Zeit: 45* Std.
- Sprechzeit: 15* Std.

Verpackungsmaße

- EAN: 69 25970 70433 5
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 19,5 x 20 x 6 cm
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 7,7 x 7,9 x 2,4 Zoll
- Bruttogewicht: 0,4236 kg
- Bruttogewicht: 0,934 lb
- Nettogewicht: 0,25 kg
- Nettogewicht: 0,551 lb
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Verpackungsart: Karton
- Eigengewicht: 0,1736 kg
- Eigengewicht: 0,383 lb
- Regalaufstellung: Beides

Außenkarton

- Bruttogewicht: 3,512 lb
- Bruttogewicht: 1,593 kg
- GTIN: 1 69 25970 70433 2
- Außenkarton (L x B x H): 28,8 x 21,2 x 23 cm
- Außenkarton (L x B x H): 11,3 x 8,3 x 9,1 Zoll
- Nettogewicht: 1,653 lb
- Nettogewicht: 0,75 kg
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 3
- Eigengewicht: 1,858 lb
- Eigengewicht: 0,843 kg

Produktabmessungen

- Abmessungen Produkt (B x H x T): 6,1 x 7,0 x 3,0 Zoll
- Abmessungen Produkt (B x H x T): 15,6 x 17,8 x 7,6 cm
- Gewicht: 0,25 kg
- Gewicht: 0,551 lb



Ausstellungsdatum
2015-06-24

Version: 2.0.4

12 NC: 8670 001 26314
EAN: 69 25970 70433 5

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Ergebnisse können variieren