



Philips
Zenit Heimkino-
Lautsprecher

3.1 CH Kabelloser Subwoofer
Bluetooth® und NFC
HDMI 4K-2K



CSS5330G

Erleben Sie Zen

Kein Kabelgewirr

Erleben Sie pure Einfachheit mit den Philips Zenit Heimkino-Lautsprechern, und genießen Sie ausgeglichenen, natürlichen Sound in einem Design aus modernen, authentischen Materialien. Intelligentes Kabelmanagement und kabellose Subwoofer sorgen für ein unvergleichliches Erlebnis ohne Kabelsalat.

Das gewisse Extra für Ihren Wohnraum

- Echtholzverarbeitung für eine moderne Inneneinrichtung
- Kabelloser Subwoofer für eine mühelose Einrichtung
- Intelligentes Kabelmanagement für mehr Ordnung im Raum

Großartiges Hörerlebnis

- MHM-Lautsprecher ermöglichen laute und realistische Soundwiedergabe
- Lautsprecher mit Center-Kanal für hervorragende Klangqualität
- Subwoofer-Bassreflektor gibt den Ton gleichmäßig ab
- Dolby Digital- und Pro Logic II-Surround Sound

Genießen Sie einfach umfassendes Entertainment

- HDMI 4K2K-Übertragung für Ultra HD-Inhalte
- Kabellose Musikübertragung von Ihren Musikgeräten über Bluetooth
- One-Touch-Funktion bei NFC-fähigen Smartphones für die Bluetooth-Kopplung
- HDMI ARC, um den Sound Ihres Fernsehers umfassend genießen zu können

PHILIPS

Besonderheiten

Intelligentes Kabelmanagement

Intelligentes Kabelmanagement für mehr Ordnung im Raum


MHM-Lautsprecher

Die Konfiguration aus Mitteltöner-Hochtöner-Mitteltöner (MHM) in allen Haupt- und Satellitenlautsprechern ermöglicht eine laute und realistische Soundwiedergabe unabhängig von der Hörposition. Sie können jederzeit kristallklaren Sound ohne Verzerrung genießen, egal wo Sie sitzen.

Subwoofer-Bassreflektor

Der Bassreflektor in Kalottenform sorgt für kräftigere, tiefere Bässe durch eine gleichmäßige 360-Grad-Tonabgabe. Das Design verhindert Dämpfung, auch wenn der Subwoofer auf Teppich gestellt wird.

Kabellose Bluetooth-Übertragung



Kabellose Musikübertragung von Ihren Musikgeräten über Bluetooth

Communications) durch eine einfache Berührung. Berühren Sie das NFC-fähige Smartphone oder Tablet im NFC-Bereich eines Lautsprechers, um den Lautsprecher einzuschalten, die Bluetooth-Kopplung zu starten und mit der Musikübertragung zu beginnen.

HDMI ARC

HDMI ARC, um den Sound Ihres Fernsehers umfassend genießen zu können

Kabelloser Subwoofer

Kabelloser Subwoofer für eine mühelose Einrichtung

NFC-Technologie



Koppeln Sie Bluetooth-Geräte mit der One-Touch-NFC-Technologie (Near Field

Daten

Ton

- Verbesserung der Soundqualität: Kristallklarer Klang, Dolby Digital Prologic II
- Sound System: Dolby Digital, Dolby Pro Logic 2
- Gesamtleistung (RMS) bei 10 % Klirrfaktor (THD): 340 W
- Ausgangsleistung des Center-Lautsprechers: 40 W
- Ausgangsleistung der Satellitenlautsprecher: 40 W
- Ausgangsleistung des Subwoofers: 220 W

Lautsprecher

- System: 3.1-System
- Lautsprecher-Typen: 1 x Center-Lautsprecher, 2 x Satellitenlautsprecher, 1 x Subwoofer
- Treiber pro Center-Lautsprecher: 2 Racetrack Full-Range-Lautsprecher, 1 x 25 mm Hochtöner
- Frequenzbereich des Center-Lautsprechers: 80 Hz - 18.000 Hz
- Center-Lautsprecher-Impedanz: 4 Ohm
- Lautsprecher pro Satellitenlautsprecher: 2 x 64 mm Full-Range-Woofers, 1 x 25 mm Hochtöner
- Satellitenlautsprecher-Frequenzber.: 120 Hz - 18.000 Hz
- Satellitenlautsprecher-Impedanz: 5 Ohm
- Subwoofer-Typ: Kabelloser Subwoofer, Bassreflex-System
- Subwoofer-Treiber: 1 x 16,5 cm Woofer
- Subwoofer-Frequenzbereich: 45 bis 150 Hz
- Subwoofer-Impedanz: 3 Ohm

Anschlüsse

- Rückseitige Anschlüsse: Optischer Digital-Eingang, Audio (3,5 mm Buchse), Easy-Fit-Lautsprecherbuchsen, 1 HDMI-Eingang, HDMI-Ausgang (4K-Übertragung, ARC)
- Kabellose Verbindungen: Bluetooth 4.1, NFC, Kabelloser Subwoofer

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio-Rückkanal, Automatisches Zuordnen der Audioeingänge, Standby-Modus auf Knopfdruck, Fernbedienungsdurchschliff
- HDMI-Funktionen: Audio Return Channel (ARC), Inhaltstyp, Unterstützt 4K-Übertragung (30 Bilder/Sekunde)

Leistung

- Stromversorgung Center-Lautsprecher: 100 bis 240 V, 50/60 Hz, Über Netzteil

- Stromversorgung Subwoofer: 220 bis 240 V, 50/60 Hz
- Standby-Stromverbrauch: < 0,5 W

Nachhaltigkeit

- Verpackung: 80 % recycelte Wellpappe, Tinte auf Soja-Basis

Abmessungen

- Subwoofer (B x H x T): 228 x 406 x 265 mm
- Center-Lautsprecher (B x H x T): 580 x 52 x 98 mm
- Satellitenlautsprecher (B x H x T): 110 x 301 x 110 mm
- Kabellänge des Satellitenlautsprechers: 3 m
- Gewicht des Center-Lautsprechers: 1,3 kg
- Gewicht des Satellitenlautsprechers: 1,2 kg
- Gewicht des Subwoofers: 5,7 kg

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Fernbedienung, AAA-Batterie (1 x), Netzteil, 2 Netzkabel, 2 Wandhalterungen, 4 Schrauben, Broschüre mit Sicherheits- und rechtlichen Hinweisen, Marken-Informationsblatt, Bedienungsanleitung, Weltweite Garantiekarte

Außenkarton

- EAN: 48 95185 60737 5
- Bruttogewicht: 12,74 kg
- Außenkarton (L x B x H): 64,7 x 28 x 41,5 cm
- Nettogewicht: 10,2 kg
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 1
- Eigengewicht: 2,54 kg

Verpackungsmaße

- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 64,7 x 41,5 x 28 cm
- EAN: 48 95185 60737 5
- Bruttogewicht: 11,8 kg
- Nettogewicht: 10,2 kg
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Verpackungsart: Karton
- Eigengewicht: 1,6 kg
- Regalauflage: Liegend

Produktabmessungen

- Abmessungen Produkt (B x H x T): 58 x 5,15 x 9,8 cm
- Gewicht: 1,248 kg



Ausstellungsdatum
2015-06-30

Version: 5.0.6

12 NC: 8670 001 23559
EAN: 48 95185 60737 5

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com