



Philips
Kabelloser Kinnbügel-
Kopfhörer

15 mm Treiber/offen
In-Ear



SSC5002

Leicht und kabellos

Mit zwei Kopfhörern für TV-Genuss

Hören Sie dank der leichten Kinnbügel-Kopfhörer SCC5001 Ihren Fernseher laut und deutlich, ohne andere zu stören. Automatische Ein-/Ausschaltfunktion und Senderauswahlfunktionen machen das Leben noch komfortabler.

Für maximalen Komfort

- Kompatibel mit allen Fernsehern mit optischem und 3,5 mm-Audioeingang
- Schließen Sie die Kopfhörer zum automatischen Laden an.
- Laden Sie den zweiten Akku über einen zusätzlichen Steckplatz.

Perfektes Hörerlebnis

- 15 mm Neodym-Treiber für klaren und lauten Ton
- Digitale, kabellose Verbindung für störungsfreien Hörgenuss
- Separate Einstellung links/rechts zur Abstimmung auf Ihr Gehör
- Drei Equalizer-Optionen für die Anpassung an Ihre Bedürfnisse
- Umgebungsmodus zur Verstärkung von Stimmen für bessere Gespräche
- Hohe Soundleistung ermöglicht ein besseres und lautereres Hören des Klangs.

Einfach zu bedienen

- Mit dem zusätzlichen, wiederaufladbaren Akku wird ein leerer Akku nie zum Problem.
- Automatisches Ein-/Ausschalten, wenn der Kopfhörer genutzt wird
- Automatische Abstimmung für optimale Verbindung

PHILIPS

Besonderheiten

15 mm Neodym-Treiber

15 mm Neodym-Treiber für klaren und lauten Ton; eine digitale kabellose Verbindung sorgt für eine einwandfreie digitale Übertragung und marktführende Klangqualität.

Umgebungsmodus zur Verstärkung von Stimmen

Schalten Sie mit einem Tastendruck den Ton des Fernsehers aus, und das Mikrofon im Kinnbügel-Kopfhörer erfasst Stimmen und Geräusche in Ihrer Umgebung und verstärkt diese für Ihre Ohren. Somit führen Sie klarere Gespräche mit Ihrer Familie und hören Ihre Umgebung besser.

Funktion für automatisches Ein-/Ausschalten

Sie müssen zum Aktivieren des Kinnbügel-Kopfhörers keine Tasten drücken. Ein intelligenter Mechanismus erkennt automatisch, ob er getragen wird, und schaltet ihn automatisch ein oder aus. So müssen Sie sich nie mehr Gedanken über das Ausschalten Ihrer Kopfhörer machen.

Automatische Abstimmung

Jedes Mal, wenn Sie das Headset tragen, wird es automatisch eingeschaltet, und es wählt die beste verfügbare Verbindung für optimale Sound- und Verbindungsqualität. Es ist keine umständliche Feinabstimmung für die beste Verbindung mehr erforderlich.

Laden Sie Ihre Kopfhörer automatisch.

Führen Sie bei Ihren Kinnbügel-Kopfhörern eine automatische Schnellaufladung durch, indem Sie sie in die Ladestation einsetzen. So wird ein leerer Akku nie zum Problem.

Kompatibel mit allen Fernsehern

Die Kinnbügel-Kopfhörer sind mit allen Fernsehern mit einem digitalen oder analogen Audioeingang kompatibel.

Digitale, kabellose Verbindung

Genießen Sie störungsfreien Hörgenuss mit der digitalen, kabellosen Verbindung. Sie gewährleistet eine stabile und sichere Verbindung ohne Störungen.

Zusätzlicher Akkuladesteckplatz

Die Ladestation verfügt über einen zweiten Akkuladesteckplatz, damit Sie den zweiten Akku laden können, während Sie fernsehen.

Zusätzlicher, wiederaufladbarer Akku

Zwei wiederaufladbare Akkus sind im Lieferumfang enthalten. Jedes Gerät verfügt über 5 Stunden Wiedergabezeit für eine Gesamtdauer von 10 Stunden. Wechseln Sie den Akku aus, wenn der erste Akku für die Kinnbügel-Kopfhörer leer ist und genießen Sie grenzenloses Hörvergnügen.

Hohe Ausgangsleistung für klaren Sound

Neodym-Treiber mit hoher Soundleistung optimieren das Klangerlebnis, damit Sie alles so hören, wie es sein sollte.

Separate Balancesteuerung (Links/Rechts)

Nicht jedes Ohr hört gleich. Dank separater Einstellung für links/rechts finden Sie die perfekte Balance für optimales Hörvergnügen.

Drei Equalizer-Optionen

Jeder hat eigene Vorlieben. Deshalb können Sie aus drei EQ-Optionen die auswählen, die am besten zu Ihrem TV-Vergnügen passen.

Daten

Ton

- Akustiksystem: Offen
- Magnettyp: Neodym
- Lautsprecher-Durchm.: 15 mm
- Frequenzbereich: 15 bis 22.000 Hz
- Impedanz: 32 Ohm

Tuner/Empfang/Übertragung

- Kanalauswahl: automatisch
- Effektive Reichweite: 50 m

Komfort

- Automatische Abschaltung
- Funktionen der Basisstation: LED-Anzeige
- Batterieladeanzeige
- Betriebszeit: ~5 Stunden
- Warnanzeige bei geringem Ladestand

Zubehör

- Akkuladegerät: Dockingstation
- Mitgeliefertes Zubehör: Optisches Kabel

Leistung

- Batterien im Lieferumfang enthalten: wiederaufladbar, Ja
- Anzahl der Batterien: 2

Verpackungsmaße

- EAN: 69 25970 70586 8
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 24 x 32 x 12 cm
- Bruttogewicht: 0,824 kg
- Nettogewicht: 0,492 kg
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Verpackungsart: Karton
- Eigengewicht: 0,332 kg
- Regalaufstellung: Beides

Außenkarton

- Bruttogewicht: 3,11 kg
- GTIN: 1 69 25970 70586 5
- Außenkarton (L x B x H): 38 x 25,5 x 31,5 cm
- Nettogewicht: 1,476 kg
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 3
- Eigengewicht: 1,634 kg

Produktabmessungen

- Abmessungen Produkt (B x H x T): 15,6 x 22 x 10,2 cm
- Gewicht: 0,265 kg



Ausstellungsdatum
2015-08-07

Version: 1.0.5

12 NC: 8670 001 27993
EAN: 69 25970 70586 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

