



Philips Viva Collection
Brotbackautomat

12 Menüoptionen

1.000 g Weiß/Lavendel



HD9020

Jeden Morgen frisches Brot

Backen Sie verschiedene Sorten. Es ist so einfach und so lecker!

Sie werden den unwiderstehlichen Duft von frischem, warmem Brot am Morgen lieben. Die Zubereitung ist ganz einfach: Geben Sie die Zutaten abends hinzu, stellen Sie den Verzögerungstimer auf den nächsten Morgen ein, und der Brotbackautomat kümmert sich um den Rest.

Brot ganz nach Ihrem Geschmack

- 12 voreingestellte Programme für die Zubereitung von Brot, Teig und Marmelade
- Verzögerungstimer für bis zu 13 Stunden für frisches Brot jeden Morgen
- Spezielle Anzeige für besonderes Brot mit zusätzlichen Zutaten
- Backen Sie Brotlaibe in drei unterschiedlichen Größen von bis zu 1 kg
- 3 Bräunungsstufen für eine Kruste ganz nach Ihrem Geschmack

Leckere Ergebnisse – ganz einfach

- Intuitive Bedienung mit benutzerfreundlichen Tasten
- Praktisches Rezeptbuch enthalten
- Messbecher und -löffel im Lieferumfang enthalten
- Abnehmbarer Deckel für leichte Reinigung
- Beobachten Sie durch das Sichtfenster, wie das Brot gebacken wird

Maximale Sicherheit

- Integrierte rutschfeste Griffe für eine einfache und sichere Handhabung
- Die Gerätebasis heizt sich nicht auf und kann gefahrlos angefasst werden

PHILIPS
sense and simplicity

Besonderheiten

Benutzerfreundliche Tasten

Die Bedientasten des Brotbackautomats sind intuitiv und für ein einfaches Einstellen der Programme angeordnet. Wählen Sie zuerst die Brotsorte, danach das Gewicht (je nach Rezept) und dann die Bräunungsstufe aus (alternativ dazu können Sie auch die voreingestellte Bräunungsstufe verwenden). Danach starten Sie das Programm. Die großen, ansprechenden Symbole zeigen klar und deutlich, welche Funktion sich hinter der jeweiligen Taste verbirgt, und der übersichtliche LCD-Bildschirm zeigt die von Ihnen ausgewählten Optionen an.

12 unterschiedliche Programme



Der Philips Brotbackautomat verfügt über 12 voreingestellte Programme, mit denen Sie alle Brotsorten perfekt backen können: vollwertige Vollkornbrote, glutenfreie oder französische Brote sowie süße Brotvariationen. Außerdem bereitet er einen herrlichen Teig für Pasta, Pizzen, Bagels und Kleingebäck zu - und er kocht Marmelade! Welche Art von Backwaren Sie auch zubereiten, Sie erzielen immer ein leckeres Ergebnis. Und der Backvorgang ist ganz einfach, denn die Voreinstellungen kümmern sich um die Temperatur und Zeit, sodass Sie immer das bestmögliche Ergebnis erzielen. Und wenn Sie es mal eilig haben gibt es Schnellprogramme, mit deren Hilfe Sie die Backwaren in der halben Zeit oder sogar in nur einer Stunde backen können.

13-Stunden-Verzögerungstimer

Erfreuen Sie sich jeden Morgen am unwiderstehlichen Duft von noch warmem

Brot – ein wirklicher Genuss und die perfekte Art, einen Tag zu beginnen! Stellen Sie einfach am Abend zuvor den Verzögerungstimer ein, und der Brotbackautomat backt Ihnen Ihr Brot während Sie schlafen, damit Sie nach dem Aufstehen oder wann immer Sie möchten frisch gebackenes Brot genießen können.

Anzeige für hinzuzufügende Zutaten



Backen Sie besondere Brote mit leckeren Zutaten wie Nüssen oder getrockneten Früchten – es ist einfach und es macht Spaß. Wenn die Anzeige zum Hinzufügen von Zutaten aufleuchtet, geben Sie die zusätzlichen Zutaten zum Teig, und der Brotbackautomat kümmert sich um den Rest. Verwenden Sie Zutaten Ihrer Wahl (Nüsse, Körner, Oliven, getrocknete Früchte, Käse, Zwiebel, Speck, Nugat, Schokolade usw.), und backen Sie sich ein köstliches und wohlschmeckendes Spezialbrot!

Großer Brotlaib



Backen Sie genau so viel Brot, wie Sie brauchen. Backen Sie anhand der klaren Markierungen kleine, mittelgroße und große Brotlaibe mit 500 g, 750 g und 1 kg

3 Bräunungsstufen



Genießen Sie Ihr Brot ganz nach Ihren Wünschen, und verwenden Sie je nach Geschmack und Lieblingsrezept eine der drei Bräunungsstufen (hell, mittel oder dunkel).

Abnehmbarer Deckel (leichte Reinigung)

Das Innere des Brotbackautomaten ist antihafbeschichtet und das Gerät verfügt über einen abnehmbaren Deckel. Beides zusammen erleichtert die Reinigung: Öffnen Sie einfach den Deckel und wischen Sie das Gerät in Sekundenschnelle sauber.

Praktisches Rezeptbuch enthalten

Möchten Sie manchmal etwas Neues ausprobieren? Das praktische Rezeptbuch zeigt Ihnen, wie Sie Spezialbrote herstellen können, und enthält viele Tipps und Tricks, wie Sie Rezepte anhand Ihrer Lieblingszutaten abändern können, um ganz besondere und leckerere Ergebnisse zu erzielen. Die darin enthaltenen Schritte sind leicht nachzuvollziehen und einfach durchzuführen, selbst wenn Sie noch nie einen Brotbackautomaten verwendet haben.

Sichtfenster

Dank des Sichtfensters können Sie dem Brotbackautomaten beim Kneten, Mixen und Backen zusehen. Dies ist besonders vorteilhaft, wenn Sie den Fortschritt überprüfen und sicherstellen möchten, dass alles nach Plan verläuft.

Daten

Allgemeine Daten

- Bedienung auf Knopfdruck
- LCD-Display
- Rezeptbuch
- Sichtfenster
- Wärmeisolierte Außenfläche
- Anti-Rutsch-Füße
- Kabelaufwicklung
- Signal für das Hinzufügen von Zutaten
- Nur Backen
- Brotgröße: 500 g, 750 g, 1 kg
- Bräunungsstufen: 3
- Teigprogramm: Pasta, Allgemein (Pizzen, Kleingebäck, Bagels usw.)
- Stundenanzahl für Verzögerungstimer: 13
- Marmeladeprogramm
- Anzahl Knehtaken: 1
- Anzahl Programme: 12
- Schnellprogramm
- Warmhaltezeit: 1 Stunde

Mitgeliefertes Zubehör

- Messbecher
- Messlöffel
- Knehtaken
- Backform: Bis zu 1 kg

Material

- Gehäuse: PP (Kunststoff)
- Backform: Eloxiertes Aluminium mit doppelter Antihafbeschichtung
- Knehtaken: Druckguss mit Antihafbeschichtung

Entwurfsdaten

- Farbe(n): Weiß und Lavendel

Logistische Daten

- Verpackungsgröße: 325 x 290 x 300 (L x B x H) mm
- Produktgewicht: 5,1 kg



Ausstellungsdatum
2011-03-15

Version: 3.4.1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com