



SENSEO®
System für Kaffeepads

Viva Café

Weiß/Lavendel



HD7825/30

Teilen und genießen Sie besondere Kaffeemomente

mit SENSEO® Viva Café.

Unterhalten Sie sich bei einer Tasse SENSEO® Kaffee, und genießen Sie gemeinsam das weiche und cremige Aroma. Die benutzerfreundliche Kaffeemaschine SENSEO® Viva Café mit ihren neuen, weicheren Formen ist das nächste Kapitel in der innovativen Geschichte von SENSEO®.

Optimaler Komfort

- 1 oder 2 Tassen SENSEO® Kaffee in weniger als einer Minute
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf für Ihren Lieblingsbecher.
- Automatische Abschaltung für geringeren Energieverbrauch
- Großer abnehmbarer Wasserbehälter, der seltener aufgefüllt werden muss
- Die Calc-Clean-Anzeige erinnert Sie an die Entkalkung

Sensationeller Kaffee

- Einzigartiges Brühsystem für besten Geschmack
- Leckere Crema für Ihren besonderen Kaffeemoment
- Große Vielfalt an Kaffeepads für großartigen Kaffee zu jeder Zeit

Design

- Kaffeeauslauf aus poliertem Edelstahl für einen hochwertigen Look



asimpleswitch.com

Senseo®


DOUWE
EGBERTS



PHILIPS

Besonderheiten

Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf



Sie können den höhenverstellbaren Kaffeeauslauf nach oben oder nach unten schieben, sodass jede Ihrer Lieblingstassen in die SENSEO®-Kaffeemaschine passt.

Automatische Abschaltung



Mit dieser Funktion schaltet sich Ihre SENSEO® Kaffeemaschine nach 30 Minuten automatisch aus und spart so Energie.


Leckere Crema



Die feine Douwe Egberts SENSEO® Kaffeeauswahl und das einzigartige SENSEO® Brühsystem

garantieren eine leckere Crema bei jedem Kaffee – der Beweis für besten Geschmack und erstklassige Qualität.

Einzigartiges Brühsystem



Ein besonderes SENSEO® Kaffeebrühsystem von Philips und Douwe Egberts. Jede Tasse wird frisch gebrüht und enthält das richtige Verhältnis von Kaffee und Wasser. Garantiert besten Geschmack und reiches Aroma.

Große Vielfalt an Kaffeepads



Jede SENSEO® Variante bietet eine harmonische Mischung von Aromen und Geschmacksrichtungen mit einem einzigartigen Geschmack. Die perfekte Crema vervollständigt Ihren Kaffeegenuss.

Daten

Entwurfsdaten

- Materialien: Kunststoff
- Farbe(n): Weiß/Lavendel

Ursprungsland

- Ursprungsland: Polen

Technische Daten

- Leistung: 1450 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Frequenz: 50 - 60 Hz
- Kabellänge: 100 cm
- Fassungsvermögen des Wassertanks: 1,2 / 8 Liter / Tassen
- Öffnungshöhe: 100-120 mm
- Brühmenge für schwarzen Kaffee: 120 ml
- Abschaltautomatik: 30 Minute(n)

Abmessungen

- Abmessungen (B x H x T): 190 x 340 x 300 mm
- Verpackungsmaße (B x H x T): 232 x 370 x 380 mm