



Philips Viva Collection
Toaster

2 Toastkammern

3 Funktionen Weiß/Lavendel



HD2630

Toast ist nicht gleich Toast

Dick oder dünn, immer goldbraun

Dank der breiten und tiefen Toastkammern sowie der Zentrierfunktion erhalten Sie mit diesem Toaster immer gleichmäßig goldbraune Ergebnisse, egal ob Sie dicke oder dünne Brotscheiben toasten.

Außerdem verfügt das Gerät über einen Brötchenaufsatz, eine ausziehbare Krümelschublade sowie praktische Tasten zum Aufbacken und Auftauen.

Toast, wie Sie ihn am liebsten mögen

- Extra breite Toastkammern für alle Brottypen, dick oder dünn
- Brötchenaufsatz zum Aufbacken von Brötchen und Croissants
- Toastkammern mit variabler Breite + Zentrierfunktion für gleichmäßiges Toasten

Einfache Handhabung

- Mit nur einem Schritt können Sie Brot auftauen oder erneut aufbacken
- Herausnehmbare Krümelschublade für einfaches Reinigen

Maximale Sicherheit

- Brotlift zum einfachen Herausnehmen kleiner Brotstücke
- Zum gefahrlosen Anfassen der Toasteraußenfläche
- Automatisches Abschalten bei eingeklemmter Brotscheibe
- Mit der Stopp-Taste kann der Toastvorgang jederzeit unterbrochen werden

PHILIPS
sense and simplicity

Toaster
2 Toastkammern 3 Funktionen Weiß/Lavendel

Besonderheiten

Brötchenaufsatz



Brötchenaufsatz zum Aufbacken von Brötchen und Croissants.

Extra breite Toastkammern

Extra breite Toastkammern für alle Brottypen, dick oder dünn.

Liftfunktion



Brotlift zum sicheren Herausnehmen kleiner Brotstücke

Herausnehmbare Krümelschublade



Einfache Reinigung dank der herausnehmbaren Krümelschublade.

Breite Toastkammern, Zentrierfunktion



Die Toastkammern mit Zentrierfunktion sorgen dafür, dass sowohl dünne als auch dicke Brotscheiben eingelegt werden können und für ein gleichmäßiges Toasten in der Mitte bleiben.

HD2630/40

Daten

Entwurfsdaten

- Materialien: Kunststoffgehäuse (PP/PC/ABS), verchromte Oberseite
- Farbe(n): Weiß und Lavendel
- Verfügbare Farbe(n): Schwarz & Silber

Allgemeine Daten

- Kabelaufwicklung
- Anti-Rutsch-FüÙe
- Automatische Sicherheitsabschaltung

Technische Daten

- Leistung: 850 bis 1000 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Kabellänge: 0,85 M



Ausstellungsdatum
2011-02-02

Version: 3.2.1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com