



Philips
Wasserkocher

1,7 l, 2400 W

Ein-Tassen-Anzeige Weiß/
Lavendel



HD4677/40



Kochen Sie nur Wasser, das Sie brauchen

Sparen Sie bis zu 66 % Energie

Die einzigartige Ein-Tassen-Anzeige dieses eleganten, Metall-Wasserkochers ermöglicht es Ihnen, nur das Wasser abzukochen, das Sie benötigen. So können Sie ganz einfach bis zu 66 % Energie sparen und die Umwelt schonen.

Kochen Sie Wasser, das Sie brauchen

- Dank der Ein-Tassen-Anzeige kochen Sie nur so viel Wasser wie nötig.

Einfache Handhabung

- Federbelasteter Deckel mit großer Öffnung zum einfachen Füllen und Reinigen
- Gut lesbare Wasserstandsanzeigen auf beiden Seiten
- Sobald das Wasser kocht, ertönt ein akustisches Signal.
- Kontrollanzeige leuchtet bei eingeschaltetem Wasserkocher
- Kabelaufwicklung für einf. Aufbewahrung
- Kabellose 360°-Pirouettenbasis für komfortables Anheben und Abstellen

Kochend heißes Wasser in Sekundenschnelle, einfaches Reinigen

- Flaches Heizelement für schnelles Kochen und einfache Reinigung
- Doppelter Anti-Kalk-Filter für sauberes Wasser

Sichere Handhabung

- Vier-Wege-Sicherheitssystem

PHILIPS

sense and simplicity



asimpleswitch.com

Besonderheiten

Ein-Tassen-Anzeige



So kochen Sie nie mehr zu viel Wasser auf, sparen bis zu 66 % Energie und Wasser und schonen die Umwelt.

Federbelasteter Deckel



Deckel mit großer Öffnung zum einfachen Füllen und Reinigen, der jeglichen Kontakt mit Dampf verhindert.

Flaches Heizelement



Das Element aus Edelstahl liefert kochend heißes Wasser in Sekundenschnelle und ist ganz einfach zu reinigen.

Anti-Kalk-Filter



Doppelter Anti-Kalk-Filter für sauberes Wasser und einen sauberen Wasserkocher.

Sobald das Wasser kocht, ertönt ein akustisches Signal.



Sobald das Wasser den Siedepunkt erreicht, ein akustisches Signal.

Daten

Entwurfsdaten

- Farbe(n): Weiß/Lavendel
- Materialien: Heizelement: Edelstahl, Gehäuse: Polypropylen/ ABS, Schalter & Zubehöralter: Polypropylen

Allgemeine Daten

- Kabellos
- Anti-Rutsch-Füße
- Ergonomischer Griff
- Einfaches Einfüllen über den Ausgießer
- Weit aufklappbarer Deckel
- Kabelaufwicklung
- Automatische Abschaltung
- Trockengehschutz
- 360°-Gerätefuß
- Einfüllen durch Deckelöffnung oder Ausgießer
- Flaches Heizelement

Technische Daten

- Kapazität: 1,7 l
- Leistung: 2400 W
- Kabellänge: 0,75 M
- Spannung: 220 - 240 V
- Frequenz: 50 - 60 Hz

Abmessungen

- Produktmaße (B x T x H): 16,2 x 26,5 x 22 cm
- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 22 x 18,1 x 32,2 cm

Service

- 2 Jahre weltweite Garantie



Ausstellungsdatum
2010-12-21

Version: 2.0.1

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com