



Philips
Wasserkocher

1,6 l, 2400 W

Temperaturkontrolle
Gebürstetes Metall



HD4631/20



Leckere heiße Getränke

Mit perfekten Temperatureinstellungen für Ihr Getränk

Damit ein heißes Getränk lecker schmeckt, muss es bei einer optimalen Temperatur zubereitet werden: Bei grünem Tee muss das Wasser maximal 80 ° heiß sein, bei Instant-Kaffe 90 und bei schwarzem Tee, heißer Schokolade oder Suppe muss es 100 °C heiß sein. Wählen Sie mit dem Regler das richtige Symbol aus, und genießen Sie Ihr Lieblingsgetränk.

Leckere heiße Getränke

- Temperaturregler für optimalen Geschmack.

Einfache Handhabung

- Dank der Ein-Tassen-Anzeige kochen Sie nur so viel Wasser wie nötig.
- Federbelasteter Deckel mit großer Öffnung zum einfachen Füllen und Reinigen
- Gut lesbare Wasserstandsanzeigen auf beiden Seiten
- Kontrollanzeige leuchtet bei eingeschaltetem Wasserkocher
- Kabelaufwicklung für einf. Aufbewahrung
- Kabellose 360°-Pirouettenbasis für komfortables Anheben und Abstellen

Kochend heißes Wasser in Sekundenschnelle, einfaches Reinigen

- Flaches Heizelement für schnelles Kochen und einfache Reinigung
- Leistungsstarker Metall-Wasserkocher mit gebürstetem Edelstahl-Design
- Anti-Kalk-Filter für sauberes Wasser



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

Wasserkocher
1,6 l, 2400 W Temperaturkontrolle Gebürstetes Metall

Besonderheiten

Manuelle Temperaturkontrolle



Temperurregler für optimalen Geschmack Ihrer Getränke.

Ein-Tassen-Anzeige



So kochen Sie nie mehr zu viel Wasser auf, sparen Energie und Wasser und schonen die Umwelt.

Federbelasteter Deckel



Deckel mit großer Öffnung zum einfachen Füllen und Reinigen, der jeglichen Kontakt mit Dampf verhindert.

Flaches Heizelement



Das Element aus Edelstahl liefert kochend heißes Wasser in Sekundenschnelle und ist ganz einfach zu reinigen.

Anti-Kalk-Filter



Anti-Kalk-Filter für sauberes Wasser und einen sauberen Wasserkocher.

Kabellose 360°-Pirouettenbasis



Kabellose 360°-Pirouettenbasis für komfortables Anheben und Abstellen.

HD4631/20

Daten

Entwurfsdaten

- Farbe(n): Gebürstetes Metall – schwarz
- Materialien: Heizelement: Edelstahl, Gehäuse: Edelstahl und PP, Schalter & Zubehörhalter: Polypropylen

Allgemeine Daten

- Kabellos
- Anti-Rutsch-Füße
- Ergonomischer Griff
- Einfaches Einfüllen über den Ausgießer
- Weit aufklappbarer Deckel
- Kabelaufwicklung
- Automatische Abschaltung
- Trockengehschutz
- 360°-Gerätefuß
- Einfüllen durch Deckelöffnung oder Ausgießer
- Flaches Heizelement

Technische Daten

- Kapazität: 1,6 l
- Leistung: 2400 W
- Kabellänge: 0,75 M
- Spannung: 220 - 240 V
- Frequenz: 50 - 60 Hz

Abmessungen

- Produktmaße (B x T x H): 16,3 x 26,8 x 25 cm
- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 28,2 x 18,6 x 32,2 cm

Service

- 2 Jahre weltweite Garantie



Ausstellungsdatum
2011-01-29

Version: 2.0.1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com