



Philips PerfectCare Aqua  
Dampfbügelstation mit  
Optimal TEMP-  
Technologie und bis zu  
5 Bar

Dampfstoß von bis zu 180 g, ECO



GC8620/02

## Sorgenfreies Bügeln, keine Einstellung erforderlich

Mit Optimal TEMP und vollständig sichtbarem 2,2 l Wassertank

Bügeln Sie von Seide über Leinen und Baumwolle bis hin zu Kaschmir alles in beliebiger Reihenfolge – und das, ohne die Einstellungen anpassen zu müssen. Ihr PerfectCare liefert ultraschnelle Ergebnisse, ohne dass Sie Gefahr laufen, dass Ihre Kleidung versengt wird oder glänzt. So wird Bügeln jetzt zum Kinderspiel.

### Eine perfekte Einstellung für alle Kleidungsstücke

- Optimal TEMP: perfekte Kombination aus Dampf und Temperatur
- 100 % bedienungsfreundlich, keine Anpassungen erforderlich
- 100 % sicher auf allen bügelbaren Kleidungsstücken
- 100 %-ige Geschwindigkeit auf allen Stoffen, keine andere Dampfbügelstation ist schneller
- Von unabhängigen Textilexperten getestet und bestätigt

### Schnelles und kraftvolles Bügeln

- Bis zu 5 Bar Dampfdruck für schnelles Bügeln
- Konstante Dampfleistung von 120 g/min und bis zu 180 g Dampfstoß

### Bügeln mit Komfort

- Easy De-Calc, bequemes und effektives Anti-Kalk-System
- Die neue SteamGlide-Bügelsohle ist Philips Premium-Bügelsohle
- Leichtes Bügeleisen (1 kg) immer sicher auf allen Stoffen
- Großer 2,2 l sichtbarer Wassertank

# PHILIPS

sense and simplicity

## Besonderheiten

### Optimal TEMP-Technologie

Die Optimal TEMP-Technologie der PerfectCare Dampfbügelstation liefert immer eine perfekte Einstellung für all Ihre Kleidung dank: 1 - Zyklondampfkammer 2 - Modernem Smart Control-Prozessor

### 100 % bedienungsfreundlich

100 % bedienungsfreundlich, keine Anpassungen erforderlich. Jetzt können Sie alle bügelbaren Kleidungsstücke nacheinander bügeln, ohne auf die Temperatur warten oder den Temperaturregler einstellen zu müssen.


### 100 % sicher

100 % sicher auf allen empfindlichen Stoffen wie Seide, Synthetikfaser, Wolle, Polyester usw. Unabhängige Testinstitute haben PerfectCare auf den empfindlichsten bügelbaren Stoffen getestet und bestätigen die herausragenden Bügelergebnisse.

### 100 %-ige Geschwindigkeit


100 %-ige Geschwindigkeit auch auf hartnäckigen Stoffen. Keine andere Dampfbügelstation ist schneller – für eine besonders kurze Bügelzeit.

### Von Experten getestet und bestätigt:



Von unabhängigen Textilexperten und Instituten getestet und bestätigt

### Sicheres Abstellen



Das Design des Bügeleisens bewirkt eine geringere Belastung des Handgelenks und sorgt so für komfortables Bügeln. Und auch die monotonen Bewegungen, um das Bügeleisen aufrecht abzustellen, gehören endgültig der Vergangenheit an. Sie können das Bügeleisen ganz einfach und sicher mit der Bügelsohle auf dem Bügelbrettbezug abstellen. Das Bügeleisen ist leicht (1 kg) für einfaches und komfortables Bügeln.

### 2,2 l sichtbarer Wassertank




PerfectCare Aqua ist mit einem einmalig großen Wassertank ausgestattet; dieser sorgt dafür, dass sie mehrere Stunden bügeln können, ohne den Wassertank nachfüllen zu müssen. Dadurch wird Bügeln leichter und schneller. Das hervorragende Design des sichtbaren Wassertanks stellt sicher, dass Sie den Wasserstand aus jedem Winkel im Blick haben.

### Easy De-Calc



Easy De-Calc: bequemes und effektives Entkalken zur Verlängerung der Lebensdauer Ihrer Dampfbügelstation.

### Neue SteamGlide-Bügelsohle



Die neue SteamGlide-Bügelsohle ist die beste Bügelsohle von Philips. Sie verfügt über eine ausgezeichnete Kratzfestigkeit, sehr gute Gleiteigenschaften und ist zudem leicht zu reinigen.

## Daten

### Schnelles und effektives Glätten

- Bügelsohle: SteamGlide
- Optimal TEMP
- Konstante Dampfleistung
- Konstante Dampfleistung: 120 g/Min
- Dampfstoß: 180 g
- Vertikaldampf
- Dampfdruck: Bis zu 5 Bar
- Dampfspitze
- Leistung: 2400 W

### Bedienungsfreundlich

- Fassungsvermögen des Wassertanks: 2200 ml
- Befüllen und Entleeren des Wassertanks: Extra große Einfüllöffnung
- Jederzeit auffüllbar
- Aufheizzeit: 2 Min.
- Schlauchaufbewahrung: Fach für Schlauchaufbewahrung
- Sicher auf allen Stoffen: Auch für feine Stoffe wie Seide
- Schlauchlänge: 1,6 m
- Länge des Netzkabels: 1,8 m
- Alarm bei niedrigem Wasserstand

### Entkalkung

- Geeignet für Leitungswasser
- Calc Clean-Lösung: Easy De-Calc
- Calc Clean-Erinnerung

### Technische Daten

- Spannung: 220–240 V
- Gewicht des Bügeleisens: 1 kg
- Produktabmessungen: 36,2 x 27 x 26,3 cm
- Gewicht des Bügeleisens mit Aufheizsockel: 4,5 kg



Ausstellungsdatum  
2012-07-27

Version: 4.1.1

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)