



Philips Avance Collection
Kaffeautomat

Glas

Tiefschwarz

Mehr Kaffeemomente, weniger Kaffe Zubereitung

Einfacher, sauberer, cleverer

Genießen Sie leckeren Kaffee dank eines zuverlässigen Kaffeautomaten mit cleverem und kompaktem Design zur einfachen Aufbewahrung.



HD7688/20

Erweiterte Funktionen

- Abnehmbarer 2-in-1-Behälter zum einfachen Nachfüllen von Wasser und Kaffee
- Innovative Wasserstandsanzeige mit Leuchtringen
- Automatische Abschaltung zum Energiesparen
- Einfacher Zugriff von der Vorderseite, ohne das Gerät verschieben zu müssen

Einfache Handhabung

- Kabelaufwicklung
- Tropf-Stopp-Funktion zum beliebigen Unterbrechen des Brühvorgangs
- Anti-Rutsch-Füße sorgen für stabilen Halt Ihrer Kaffeemaschine

Leicht zu reinigen

- Spülmaschinenfeste Teile für eine einfache und bequeme Reinigung

Modernes Design (Avance)

- Passend zum Avance Toaster und Wasserkocher
- Erstklassige Edelstahl- und Kunststoffverarbeitung

PHILIPS

sense and simplicity

Besonderheiten

Abnehmbarer 2-in-1-Behälter



Jetzt können Sie eine Kanne Kaffee in einem Zug zubereiten! Der abnehmbare 2-in-1-Behälter ermöglicht Ihnen, diesen gleichzeitig mit Wasser und Kaffee aufzufüllen.

Vollständiger Zugriff von vorn



Durch das neue Design muss der Kaffeeautomat nicht mehr bewegt werden. Alle Teile können an der Vorderseite bedient werden.

Erweiterte Wasserstandsanzeige



Dank der innovativen Wasserstandsanzeige mit Leuchtringen können Sie problemlos sehen, wie viele Tassen Sie in den Wasserbehälter gegossen haben.

Automatische Abschaltung



Das Gerät schaltet sich nach 120 Minuten automatisch ab, um Energie zu sparen.

Spülmaschinenfeste Teile



Spülmaschinenfeste Teile für eine einfache und bequeme Reinigung.

Daten

Allgemeine Spezifikationen

- Automatische Abschaltung
- Kabelaufwicklung
- Spülmaschinenfester, ausschwenkbarer Filter und Kaffeeanne
- Tropf-Stopp
- Anti-Rutsch-FüÙe

Technische Daten

- Brühdauer: <10 Minute(n)
- Kapazität: 1,2/10-15 Liter / Tassen
- Kabellänge: 0,85 m
- Frequenz: 50 - 60 Hz
- Leistung: 1400 W
- Spannung: 220 - 240 V

Entwurfsdaten

- Farbe(n): Tiefschwarz
- Abmessungen (L x B x H): 346 x 247 x 260 mm
- Gewicht (einschließlich Verpackung): 3,6 kg



Ausstellungsdatum
2012-08-28

Version: 8.2.1

EAN: 87 10103 57626 6

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com