



Gaggia Siebträger

- Gaggia Carezza
- Deluxe



RI8525/01

RETRO-MODERN

RETRO-DESIGN UND DOPPELWANDIGER SIEBTRÄGER

Getreu unserem Motto "tradizione in continua evoluzione" kombiniert die neue Gaggia Carezza-Serie unser professionelles Erbe mit der neuesten Technologie. So kommen Sie in den Genuss eines bemerkenswerten italienischen Espressos, auf den auch der Gründer stolz gewesen wäre.

Eigenschaften

- Gemahlener Kaffee und Easy-Serve-Pads.
- Pannarello Dampfrohraufsatz

Professionelle Leistung wie im Café

- Temperaturanzeige

Einfache Reinigung und Wartung

- Entkalkungsanzeige
- Vorheizzyklus für höhere Temperatur in der Tasse

Einfache Bedienung

- Wassertankentnahme von vorn

Perfekte Crema

- Doppelwandiger Siebträger für optimale Crema
- Vorbrühfunktion für noch mehr Geschmack



GAGGIA
MILANO

BESONDERHEITEN

Pannarello Dampfrohraufsatz



Der Pannarello Dampfrohraufsatz kann gedreht werden, für einfachen Zugang zu Milchschaum in wenigen Sekunden. Liefert auch heißes Wasser für Tee und andere heiße Getränke.

Gemahlener Kaffee



Die Siebträger-Maschinen von Gaggia sind mit einem Kaffeefilter für 1 und 2 Tassen gemahlene Kaffees und einem speziellen Filter für ESE (Easy Serve Espresso)-Pads ausgestattet.

Entkalkungsanzeige



Entkalkungsanzeige

Wassertankentnahme von vorn

Wassertankentnahme von vorn

Doppelwandiger Siebträger für optimale Crema




Doppelwandiger Siebträger für optimale Crema

Vorheizzyklus




Vorheizzyklus für höhere Temperatur in der Tasse

Vorbrühsystem



Optimaler Genuss dank Vorbrühsystem. Die Vorbrühtechnologie sorgt dafür, dass das Kaffeepulver vor dem eigentlichen Brühvorgang angefeuchtet wird, sodass sich das Aroma perfekt entfalten kann.

Temperaturanzeige



Zeigt die Wassertemperatur im Boiler für professionelle Ergebnisse in der Tasse.

DATEN

Gewicht und Abmessungen

- Produktgewicht: 4 kg
- Produktabmessungen (L x T x H):
210 x 300 x 280 mm
- Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 1,4 l

Technische Daten

- Frequenz: 50 Hz
- Leistung: 1900 W
- Pumpendruck: 15 Bar
- Spannung: 230 V
- Durchlauferhitzer: Edelstahl

Design

- Farbe: Tiefschwarz
- Materialien und Design: ABS + S/S

Eigenschaften

- Kompatibel mit Brita-Filtern
- Tassenhalter
- Heißwasser-/Dampfdüse
- Oberfläche: Direktasten
- Gleichzeitiger Brühvorgang
- Geeignet für Easy Serving-Pads

Wasserbehälter

- Abnehmbarer Wasserbehälter
- Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 1,4 l