



Gaggia  
Siebträger

- GRAN GAGGIA
- Prestige

RI8327/08

## KOMPAKTES DESIGN, PROFESSIONELLE ERGEBNISSE IN DER TASSE

MIT NEUEM SIEBTRÄGER "CREMA PERFETTA"

Gran Gaggia bietet die Leidenschaft für traditionelle Zubereitung in kompaktem Design – für einen perfekten italienischen Espresso jeden Tag. Der neue Crema Perfetta Siebträger garantiert dabei eine dauerhaft köstliche Crema. Edelstahl-Gehäuse.

### **Täglicher Gebrauch**

- Espressomaschine aus Edelstahl

### **Espresso wie in Italien**

- 15 Bar Druck
- Tassenwärmer
- Spezial-Siebträger für optimale Crema

### **Einfache und schnelle Zubereitung**

- Ergonomisches Design für den täglichen Gebrauch
- Für gemahlene Kaffee und Easy Serving-Pads (ESE)
- Klassischer Milchaufschäumer für cremigen Milchschaum

**GAGGIA**  
MILANO

## BESONDERHEITEN

### 15 Bar Druck



Hoher Druck stellt sicher, dass das volle Aroma des gemahlene Kaffees in Ihre Tasse gelangt.

### Ergonomisches Design für den Alltag



Ob Sie Wasser oder Kaffeepulver nachfüllen, den Filter oder die Abtropfschale leeren, Sie haben direkten und bequemen Zugriff auf alle Behälter.

### Für gemahlene Kaffee und Easy Serving-Pads



Wählen Sie zwischen gemahlendem Kaffee und Easy Serving-Pads (ESE).

### Tassenwärmer



Mit dieser Funktion können Sie nicht nur Tassen und Gläser direkt an der Espressomaschine aufbewahren, sondern auch vorwärmen, sodass das Aroma sich noch besser entfalten kann und die Crema ihre Festigkeit behält.

### Edelstahl



Hochwertige Materialien für eine lange Lebensdauer und einfache Reinigung

### Spezial-Siebträger für optimale Crema



Der Spezial-Siebträger für optimale Crema garantiert eine feste und köstliche Crema

### Klassischer Milchaufschäumer



Entdecken Sie den Barista in sich, während Sie köstliche Milchspezialitäten auf traditionelle Art zubereiten, bei der ein herrlicher Milchschaum garantiert ist.

## DATEN

### Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen (L x T x H):  
200 x 265 x 297 mm
- Gewicht: 4 kg

### Technische Daten

- Leistung: 950 W
- Pumpendruck: 15 Bar
- Durchlauferhitzer: Edelstahl
- Frequenz: 50 Hz
- Spannung: 230 V

### Design

- Farbe: Edelstahl
- Materialien und Design: Edelstahl

### Eigenschaften

- Kompatibel mit Brita-Filtern: Optional

- Tassenwärmer
- Filterhalter: Spezial-Siebträger für optimale Crema
- Heißwasser-/Dampfdüse
- Oberfläche: Direktasten
- Pannarello: Edelstahl
- Gleichzeitiger Brühvorgang
- Geeignet für Easy Serving-Pads

### Logistische Daten

- Stückzahl Palette: 40
- Palettengröße: 80,0 x 120,0 x 205,0 cm
- Palettengewicht (EU): 235 kg

### Wasserbehälter

- Abnehmbarer Wasserbehälter
- Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 1 l