



SENSEO®  
System für Kaffeepads

- SENSEO® Camel
- Perlmutter Silber



HD7857/20



Erleben Sie die Magie von Kaffee mit frischer Milch!

Duo Latte-Milchsystem für 1 oder 2 Tassen gleichzeitig

Die neue SENSEO® Kaffeepadmaschine ermöglicht Ihnen, Ihre Lieblings-Kaffeespezialitäten mit frisch aufgeschäumter Milch zuzubereiten. Wählen Sie zwischen 6 voreingestellten Rezepten oder entwickeln Sie Ihr eigenes Rezept. So erhalten Sie 1 oder sogar 2 Tassen Ihrer Lieblings-Kaffeevariante mit nur einem Knopfdruck!

#### Kaffeespezialitäten mit frisch aufgeschäumter Milch

- Duo Latte-Funktion für zwei Kaffeespezialitäten gleichzeitig
- 4 köstliche Kaffeespezialitäten mit frisch aufgeschäumter Milch
- Integrierter Milchaufschäumer mit externem Milchsystem
- Leicht zu reinigendes Milchaufschäumsystem

#### Kaffeevarianten für jede Gelegenheit

- 2 Stärkeinstellungen: kleiner, starker Espresso oder milder normaler Kaffee
- Programmierbares Fassungsvermögen pro Tasse
- Große Auswahl an Kaffeemischungen und Geschmacksrichtungen

#### Schnelle und einfache Bedienung

- Einzigartiges Touchpanel für die intuitive Bedienung
- Anpassbare Abtropfschale für Ihre Lieblingstasse
- Statusleuchte erinnert Sie an die Entkalkung.
- Automatische Abschaltung nach 30 Minuten zum Energiesparen

*Senseo®*



**PHILIPS**

## Besonderheiten

### Duo Latte-Funktion



Dank der einmaligen Duo Latte-Funktion können Sie jetzt ein oder zwei Tassen Ihrer Lieblings-Kaffeekreation gleichzeitig vorbereiten.

### Kaffeespezialitäten mit frischer Milch




Bei dieser SENSEO® Kaffeemaschine können Sie zwischen 4 köstlichen Kaffeerezepten wählen, die mit frischer Milch zubereitet werden. Jede Tasse ist mit einer cremigen Schaumkrone gekrönt – so wie Sie es aus Cafés kennen.

### Funktion zur Einstellung der Kaffeestärke



Bereiten Sie Ihren Lieblingskaffee mit der von Ihnen bevorzugten Kaffeestärke zu. Sie können zwischen einem kleinen, starken Espresso und einem milden normalen Kaffee wählen.

### Programmierbare Fassengröße




Bereiten Sie Ihren Lieblingskaffee in der gewünschten Fassengröße zu. Stellen Sie ein individuelles Fassungsvermögen einmal ein, und Ihre SENSEO Kaffeemaschine startet beim nächsten Einschalten mit Ihrer letzten Einstellung.

### Touchpanel mit intelligenter Benutzerführung



Das einzigartige Touchpanel mit intelligenter Benutzerführung ermöglicht eine moderne und intuitive Bedienung des Philips Kaffeautomaten. Die LED-Anzeigen führen Sie durch die verschiedenen Funktionen Ihres Kaffeautomaten und machen Ihr Kaffeeerlebnis so noch komfortabler!

### Leicht zu reinigendes System



Die Reinigung dieser Philips SENSEO Kaffeemaschine ist ganz einfach. Halten Sie den Milchschauch einfach in ein Glas Wasser, und drücken Sie die Milchaufschäumtaste, um die Maschine auszuspülen.

# Daten

## Leistung

- Kaffeespezialitäten mit Frischmilch: Café Latte, Cappuccino, Latte Macchiato
- Einstellung der Kaffeestärke: Stark oder normal
- Brühzeit für 1 Tasse: 30 Sek.
- Brühzeit für 2 Tassen: < 60 Sek.

## Einfache Bedienung

- 2 Tassen gleichzeitig
- Anpassbare Abtropfschale
- Touchpanel
- Automatische Abschaltung: 30 Minuten
- Anzeige für leeren Behälter

## Leicht zu reinigen

- Entkalkungserinnerung
- Spülmaschinenfeste Teile
- Easy Clean-Taste

## Design

- Farbe: Silber

## Nachhaltigkeit

- Aus recyceltem Material hergestellt: 90 % (Dokumentation und Verpackung)

## Service

- 2 Jahre weltweite Garantie

## Ursprungsland

- Polen

## Technische Daten

- Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 1 l
- Öffnungshöhe: 75-125 mm
- Leistung: 1450 W
- Frequenz: 50 Hz
- Spannung: 220 - 240 V
- Kabellänge: 80 cm