

## Presseinformation

Juli 2014

### **Kaffeesspezialitäten per App:**

### **Philips präsentiert mit der Saeco GranBaristo Avanti den weltweit ersten vernetzten Kaffee-Vollautomaten**

Mit der Saeco GranBaristo Avanti revolutioniert [Philips](#) erneut den Kaffeemarkt: Das Premium-Modell setzt jetzt nicht nur in Bezug auf Vielfalt, Komfort und Design neue Maßstäbe. Sie ist weltweit der erste per App steuerbare [Kaffeefullautomat](#). Am Morgen noch vor dem Aufstehen, vom Sofa oder nach dem Abendessen mit Freunden: Statt sich in die Küche zu verabschieden, einfach das Tablet zücken und Wunschgetränk anwählen. Jeder kann sich sein eigenes Lieblingsrezept zusammenstellen und Stärke, Temperatur, Wasser- oder Milchschaummenge bestimmen. Im Anschluss einfach Glas, Becher oder Tasse unter die Maschine stellen, und los geht's. Die Steuerung erfolgt per Bluetooth-Verbindung. Die neuen Modelle in sind ab September in einer ersten exklusiven weltweiten Auflage von 500 Stück im Handel erhältlich.

„App-basierte Produkte werden immer beliebter, weil sie den Konsumenten maximale Freiheit bieten. Als Vorreiter im Bereich Kaffeefullautomaten haben wir diesen Trend aufgenommen und unser Saeco Flaggship 2.0-fähig gemacht. Auf der IFA 2013 haben wir mit großem Erfolg die Saeco GranBaristo vorgestellt und sind stolz, bereits ein Jahr danach den ersten vernetzten Vollautomaten als Saeco GranBaristo Avanti auf den Markt bringen zu können“, so Jan Reichenberger, Marketing Director Coffee Philips Consumer Lifestyle DACH. „Mit der Saeco GranBaristo Avanti bieten wir nicht nur einen Allrounder, der allen Geschmäckern gerecht wird. Dieses neue Modell wird Kaffeeliebhabern ermöglichen, zu 100 Prozent ihre Leidenschaft auszuleben. Dabei ist sie trotz ihrer zahlreichen Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten eine der schmalsten vollautomatischen Kaffeemaschinen“, so Reichenberger weiter.

### **Unbegrenzte Vielfalt dank revolutionärer Technologie**

Ob ein starker Ristretto am Morgen, ein leckerer Espresso Macchiato am Nachmittag oder ein cremiger Cappuccino am Abend – mit der Saeco GranBaristo Avanti ist die passende Kaffeesspezialität zu jeder Tageszeit schnell zubereitet. Das Geheimnis der Vielfalt ist die revolutionäre, von Saeco entwickelte VariPresso-Brühgruppe, die sowohl hohen Druck für Espresso als auch einen niedrigeren Druck für Kaffee erzeugt. Darüber hinaus vermag sie mit 4 bis 16 Gramm Bohnen pro Brühvorgang besonders viel Kaffeepulver zu verarbeiten. Dies ermöglicht ungeahnte Vielfalt, von besonders leichten bis besonders kräftige Variationen: Insgesamt 18 verschiedene Heißgetränke bereitet sie auf Knopfdruck zu – in puncto Vielfalt ist das Spitzenklasse. Ganze 6.000 verschiedene Getränke kann die Saeco GranBaristo Avanti insgesamt herstellen.

### **Appgefahrte Features**

Die intuitiv gestaltete App macht es nun noch leichter, aus den großen Auswahlmöglichkeiten das eigene Lieblingsgetränk zu kreieren und anzuwählen. Persönliche Rezepte können gespeichert und über soziale Netzwerke bei Facebook & Co. mit Freunden geteilt werden. Darüber hinaus gibt die Applikation Aufschluss über

den Zustand der Maschine und leistet bei der Wartung Schritt für Schritt Hilfestellung. Interessierte Hobby-Barista haben die Möglichkeit an Saeco-Tutorials teilzunehmen und ihr Kaffee-Wissen zu erweitern.

### **Exzellenter Kaffeegenuss**

Dank ThermoSpeed Technologie ist der Wasserkreislauf besonders schnell erhitzt – für perfekt temperierten Kaffee in Sekundenschnelle. Das Mahlwerk der Saeco GranBaristo Avanti besteht zu 100 Prozent aus Keramik. Dadurch ist es besonders leise und langlebig. Außerdem verhindert der Einsatz von Keramik eine Überhitzung beim Mahlen, wodurch das Aroma der verwendeten Bohnen erhalten bleibt. Darüber hinaus verfügen beide Modelle über einen auswechselbaren Bohnenbehälter – so kann jeder Nutzer seine persönliche Mischung verwenden. Der Silikondeckel des Behälters und das UV-resistente Material sorgen dafür, dass die Bohnen frisch und aromatisch bleiben. Ein weiteres Highlight-Feature ist die patentierte Milchkaraffe mit Latte Perfetto-Technologie: Sie erzeugt cremigen, dichten Milchschaum wie vom Barista. Ihre beiden Kammern sorgen dafür, dass der Schaum die perfekte Temperatur und Konsistenz erhält und gleichmäßig aus dem ausziehbaren Auslauf fließt. Zudem ist die Milchkaraffe komplett spülmaschinenfest.

### **Hochwertiges Design und komfortable Wartung**

Die GranBaristo Avanti besticht durch hochwertiges Design, das sich ideal in ein modernes Wohnambiente einfügt. Das blau-weiße Display unterstreicht den High-Tech-Charakter und ermöglicht eine gute Lesbarkeit. Die auf exklusive erste Auflage von 500 Stück der beiden Modelle, sind in den Farben Anthrazit (HD8977) und Silber (HD8978) erhältlich.

In puncto Wartung überzeugt die GranBaristo durch besonderen Komfort: Ein vollautomatisches Wartungsprogramm befreit die Maschine von Rückständen und Kalk und erhöht somit neben der Kaffeequalität auch die Lebensdauer der Geräte. Während des Reinigungszyklus spart die weiterentwickelte Brühgruppe bis zu 80 Prozent Wasser – das macht die Maschine besonders umweltfreundlich. Zudem ist sie dadurch länger einsatzbereit, denn ein Nachfüllen von Wasser ist seltener nötig. Die Brühgruppe lässt sich mit nur einem Handgriff herausnehmen und unter laufendem Wasser reinigen. Abtropfschale und Milchkaraffe sind spülmaschinenfest.

### Saeco GranBaristo Avanti HD8977/01 (Anthrazit) und HD8978/01 (Silber)

- Exklusive erste Auflage von 500 Stück weltweit
- 18 Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck
- VariPresso-Kammer für Druckregulierung je nach Zubereitungsart
- Austauschbarer Bohnenbehälter
- 6 individuell programmierbare Nutzerprofile
- Einstellung von Brühtemperatur, Mahlgrad und Kaffeemahlmenge (sechsstufig, 4 bis 16 Gramm)
- Schnelles Aufheizen dank ThermoSpeed Technologie
- Mahlwerk: 100 Prozent Keramik, vermeidet Überhitzung, einstellbar und leise
- Herausnehmbare Brühgruppe: bequeme Reinigung unter laufendem Wasser
- Patentierte Milchkaraffe mit Latte Perfetto-Technologie
- Vollautomatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm mit bis zu 80 Prozent Wasserersparnis
- Besonders schmales, hochwertiges Design
- Abmessungen (B x H x T): 20,5 x 36 x 46 Zentimeter
- Farbe: Anthrazit (HD8977/01) und Silber (HD8978/01)
- Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 1.699,99 EUR

- Ab September 2014 im Handel erhältlich

Alle Philips Highlights: [www.philips.de/ifapresse](http://www.philips.de/ifapresse)

Weitere Informationen für Medien:

Philips Consumer Lifestyle

Jeannine Kritsch

Telefon: 0 40 / 28 99 – 22 13

Telefax: 0 40 / 28 99 – 7 22 13

E-Mail: [jeannine.kritsch@philips.com](mailto:jeannine.kritsch@philips.com)

Konsumenten Anfragen:

Philips Kundenservice

Telefon: 040 / 80 80 10 980

**Philips feiert 100 Jahre Forschung**

1914 gründeten die Unternehmer Anton und Gerard Philips im niederländischen Eindhoven das erste Philips Forschungslabor. Unter der Leitung des renommierten Physikers Dr. Gilles Holst wurde sich im „Natuurkundig Laboratorium (NatLab)“ zunächst auf die Entwicklung neuer Lichtquellen und Funktechnik und Elektronik konzentriert. Heute – 100 Jahre später – unterhält Philips eine der weltweit größten unternehmenseigenen Forschungseinrichtungen. Mit dem in Eindhoven angesiedelten Hauptsitz und sechs internationalen Standorten in Nordamerika, Europa und Asien beschäftigt Philips Research mehr als 1.500 Mitarbeiter aus 50 Ländern und hat bisher über 100.000 Patente angemeldet. Weitere Informationen finden Sie [hier](#).

**Über Royal Philips**

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 112.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2013 einen Umsatz von 23,3 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer. Mehr über Philips im Internet: [www.philips.de](http://www.philips.de)

**Über Saeco**

Die Saeco International Group ist ein marktführendes Unternehmen, das Kaffeemaschinen für Haushalte und für professionelle Anwendungen, sowie automatische Vending-Geräte für Heiß- und Kaltgetränke sowie Snacks designt, herstellt und vermarktet. Seit ihrer Gründung 1981 in Italien ist Saeco zu einer global orientierten Gruppe herangewachsen, die auf der ganzen Welt vertreten ist und über 16 Niederlassungen in Europa, den USA, Lateinamerika, Australien und Asien, sowie ein breites Vertriebsnetzwerk in mehr als 60 Ländern verfügt. Der Hauptsitz befindet sich in Gaggio Montano in der Nähe von Bologna. Seit Juli 2009 ist das Unternehmen Teil des Geschäftsbereichs Domestic Appliances in der Sparte Philips Consumer Lifestyle.