



Philips
Multi-Styler für Volumen

Multi-Styler

Universell
Mit einzigartigem Dreharm



BHH814/00

Glanz und Volumen leicht gemacht

Der erste Multi-Styler mit einzigartigem Dreharm

Ändern Sie Ihr Styling mit unserem ersten Multi-Styler mit einzigartigem Dreharm. Vielseitige Looks – Volumen, glatte Haare, Locken und Wellen – lassen sich im Handumdrehen stylen. Drehen Sie einfach den einzigartigen Dreharm des Stylers, um das gewünschte Styling zu erhalten.

4 Stylingvarianten

- Volumen, glatte Haare, Locken und Wellen im Handumdrehen

Volumen am Ansatz

- Innovative halb-gedrehte Form mit schützenden Borsten

Pflege für Ihr Haar

- Ionisierungsfunktion und Tourmalin-Keramikbeschichtung
- Digitale Temperatureinstellungen, passend für Ihren Haartyp

Einfach zu bedienen

- Schutzkappe für einfache Aufbewahrung

PHILIPS

Besonderheiten

Einfache Lookveränderung




Glamour ist heutzutage viel bodenständiger und unkomplizierter. Einfachheit und Geschwindigkeit sind viel wichtiger als ein komplexes Styling. Mit dem Philips Multi-Styler für Volumen können Sie Ihren Look ganz einfach verändern: glattes Haar, Locken oder Wellen lassen sich im Handumdrehen kreieren. Es war noch nie so einfach, toll auszusehen.

Volumen am Ansatz




Die innovative, halb gewellte Form des Multi-Stylers mit schützenden Borsten erleichtert es, den Styler nah an der Kopfhaut zu verwenden, um den Wurzeln sichtbares Volumen zu verleihen. Legen Sie das Haar einfach auf die halb gewellte Fläche, und halten Sie diese Position einige Sekunden lang. Egal welchen Style Sie wünschen – glatt oder gelockt – Ihr Haar hat bereits mehr Volumen an den Wurzeln.

Glanz und Styling



Ihr Philips Multi-Styler für Volumen ist mit Tourmalin-Keramik beschichtet, um die statische Aufladung zu reduzieren und eine ausgezeichnete Gleitfähigkeit beim Styling zu gewährleisten. Die Ionisierungsfunktion reduziert die statische Aufladung und sorgt für zusätzlichen Glanz und schöne, glatte Haare.

Digitale Temperatureinstellungen



Mit den digitalen Temperatureinstellungen von 150 bis 200 °C können Sie die optimale Temperatur für Ihren Haartyp wählen. Eine Höchsttemperatur von 200 °C garantiert perfekte Stylingergebnisse selbst bei dickem Haar und sorgt für schonendes Trocknen Ihrer Haare.

Schutzkappe

Die hitzebeständige Schutzkappe kann zur praktischen Aufbewahrung direkt nach dem Gebrauch auf den Multi-Styler für Volumen aufgesetzt werden.

Daten

Technische Daten

- Kabellänge: 2,0 m
- Spannung: Universell V
- Aufheizdauer: 45 Sekunden
- Schaftdurchmesser für Locken: 32 mm
- LCD-Display: 150-200 °C

Eigenschaften

- Kabelgelenk

Zubehör

- Schutzkappe



Ausstellungsdatum
2014-05-28

Version: 2.0.1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com