

Presseinformation

September 2014

Die Frühstück-Profis:

Philips präsentiert vier neue Kaffee-, Tee- und Toast-Experten

Hamburg – Frisch aufgebrühter Kaffee oder eine aromatisch duftende Tasse Tee, dazu eine krosse, goldbraune Scheibe Toast – und das Frühstück ist perfekt. Dennoch nehmen sich laut einer Studie¹ 70 Prozent der Deutschen wochentags gerade einmal zwölf Minuten für die wichtigste Mahlzeit des Tages Zeit. Das wird sich mit den neuen Frühstücks-Helfern, die der niederländische Technologiekonzern im September auf den Markt bringt, sicher ändern! Zwei [Philips](#) Filterkaffeemaschinen mit AromaSelect-Technologie², ein Toaster mit Aufwärm- und Auftaufunktionstasten sowie ein Wasserkocher mit vier verschiedenen Temperatureinstellungen sorgen für ein genussvolles Frühstück, das quasi im Handumdrehen auf dem Tisch steht. Die Philips Intense Kaffeemaschine ist für optimale Personalisierung von Geschmack und Aroma sowie benutzerfreundliche Bedienung entwickelt worden. Dank der einzigartigen Aroma Select Technologie kann über einen Drehregler zwischen drei Varianten des Kaffeegenusses gewählt werden: Mild, Normal und Stark.

„Gerade am Morgen ist Zeit ein knappes Gut. Unsere neuen Küchengeräte sind schnell und einfach zu bedienen und gehen auch auf individuelle Wünsche, wie zum Beispiel die Zubereitung unterschiedlicher Teesorten ein“, so Sandra Hein, Marketing Managerin Kitchen Appliances Philips Consumer Lifestyle DACH. „Ob unsere Philips Kaffeemaschinen, wahlweise mit Thermo- oder Glaskanne, unser Toaster aus gewölbtem Edelstahl oder unser Wasserkocher mit mehreren Temperatureinstellungen und Warmhaltefunktion – alle überzeugen darüber hinaus durch ihr edles und gleichzeitig zeitlos klassisches Design, das sich harmonisch in jede Küche einfügt“, so Hein weiter.

Aromatischer Kaffeegenuss für den Start in den Tag

Kaffee ist eines der beliebtesten Getränke der Deutschen. Rund 150 Liter des koffeinhaltigen Getränks verzehren wir durchschnittlich pro Jahr. Die Philips Intense Filterkaffeemaschinen mit wahlweise Thermo- oder Glaskanne bereiten das Heißgetränk so zu, wie es den braunen Bohnen gebührt. Die AromaSelect-Technologie ermöglicht drei unterschiedliche Intensitätsstufen: Eine *konzentrierte* Einstellung der Wasserverteilung sorgt für einen starken Wachmacher mit intensivem, aromatischem Geschmack und einen Koffein-Kick am Morgen. Die *normale* Einstellung liefert ein ausgewogenes Aroma, während die *weite* Einstellung der Wasserverteilung für all jene geeignet ist, die ihren Kaffee weich und mild bevorzugen. Der Brühvorgang kann für das Einschenken einer frischen Tasse Kaffee dank der Tropf-Stopp-Funktion beliebig unterbrochen werden. Zudem sorgt die automatische Abschaltung für eine sichere Anwendung und spart Energie. Der Filterhalter sowie der Wasserbehälter beider

¹ <http://www.diefruehstuecker.de/bundesweite-fruehstuecksstudie-in-12-minuten-zu-fruehstuecksei-und-kaffee-2/>

² Zum Patent angemeldet.



Kaffeemaschinen sind abnehmbar und somit ganz einfach zu reinigen oder befüllen. Eine optimale Entkalkung der Maschinen ermöglicht die Calc-Clean-Einstellung.

Der Aroma Swirl der HD7695 (mit Glaskanne) sorgt für einen zusätzlichen Geschmacks-Kick: Dank einer intelligenten Düse zirkuliert der Kaffee in der Kanne – so kann sich das Aroma optimal entfalten. Eine kleine Lampe zeigt an, sobald der Kaffee seine Frische verliert. Außerdem lässt sich die Warmhaltezeit für das Heißgetränk ganz einfach programmieren – für heißen Kaffee zu jeder Zeit. Die spülmaschinenfesten Teile der HD7695 ermöglichen nach dem Kaffeegenuss eine einfache Reinigung der Maschine. Das Modell HD7697 verfügt über eine bruchfeste Thermo-Kanne, die über Stunden die optimale Temperatur sowie das Aroma erhält.

Teatime am Morgen

Wer am Morgen lieber eine köstliche Tasse Tee trinkt, dem ist der Philips Wasserkocher HD9326 wärmstens zu empfehlen – er überzeugt durch seine vier voreingestellten Temperaturstufen von 80-90-95-100 Grad Celsius³. So ist sichergestellt, dass jede Teesorte, Instant-Kaffee oder Instant-Suppe mit der richtigen Temperatur ihr maximales Aroma entfalten kann. Ist die gewünschte Temperatur erreicht, schaltet er sich automatisch ab. Falls nicht die gesamte Menge auf einmal gebraucht wird, hält die Warmhaltefunktion das Wasser auf der gewählten Temperatur. Der Kalkschutz mit Einzelfilter sorgt dabei stets für gute Wasserqualität, sodass der pure Geschmack des Tees im Vordergrund steht. Der Deckel öffnet sich per Knopfdruck zum Befüllen oder Reinigen. Zudem ermöglicht es die 360°-Pirouettenbasis, den Wasserkocher komfortabel auf den Sockel zu stellen, wobei das Kabel bei Bedarf ganz einfach und platzsparend in diesem aufgewickelt werden kann. Mit seinem robusten Körper aus rostfreiem Edelstahl, ausgestattet mit Anti-Rutsch-Füßen und einem ergonomischen Griff ist er auch optisch ein absolut heißer Küchenhelfer.

Ein Toast auf das Frühstück

Passend zum Kaffee oder Tee rundet eine knusprige Scheibe Toast das Frühstück ab. Der Philips Toaster in gewölbtem Edelstahl-Design passt sich durch seine Toastkammern mit variabler Breite ideal der Dicke der Brotscheiben an. Wenn es morgens schnell gehen und das Brot erst aufgetaut werden muss, bietet er außerdem eine Aufwärm- und Auftaufunktion, sodass genug Zeit für das Frühstück bleibt. Dabei sorgt die automatische Brotzentrierung dafür, dass die Toast-Scheibe eine schön gleichmäßige Röstung erhält. Diese kann je nach Wunsch anhand von insgesamt sieben verschiedener Bräunungsstufen eingestellt werden. Sobald der Toast fertig ist, erleichtert die Liftfunktion das Entnehmen, wobei die CoolTouch-Funktion ein gefahrenloses Anfassen der Außenfläche ermöglicht. Die Krümel sind dank herausnehmbarer Auffangschublade einfach und schnell entsorgt. Und der Tag kann beginnen.

Alle Philips Highlights: www.philips.de/produktpresse

³ Bei schwarzem Tee die Tee-Blätter oder den Tee-Beutel mit kochendem Wasser überbrühen (95 bis 100 Grad, Ziehzeit zwei bis fünf Min.). Für grünen Tee sollte das Wasser eine Temperatur von circa 80 Grad haben, Ziehzeit zwei bis drei Min.). Früchte- und Kräutertees entfalten ihr Aroma am besten bei 95 bis 100 Grad (Ziehzeit sieben bis zehn Min.), Rooibuschtee überzeugt am stärksten bei 95 bis 100 Grad (Ziehzeit fünf Min.).

Philips Intense Kaffeemaschine HD7695/90

- Glaskanne
- AromaSelect-Technologie
- AromaSwirl
- Frische-Anzeige
- Transparenter Wasserbehälter
- Abnehmbarer Filterhalter
- Einstellbare Warmhaltezeit
- Tropf-Stopp-Funktion
- Calc-Clean-Einstellung
- Kabelaufwicklung, Anti-Rutsch-FüÙe
- Spülmaschinenfeste Teile
- Automatische Abschaltung
- Farbe: Edelstahl/Schwarz
- Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 74,99 Euro
- Ab September im Handel erhältlich

Philips Intense Kaffeemaschine HD7697/90

- Wie HD7695/90, auÙer AromaSwirl, Frische-Anzeige und einstellbare Warmhaltezeit
- Bruchsichere Thermo-Kanne aus Edelstahl (statt Glaskanne)
- Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 99,99 Euro
- Ab September im Handel erhältlich

Philips Wasserkocher HD9326/21

- 1,7 Liter Fassungsvermögen
- 2.200 Watt
- 4 Temperatureinstellungen: 80-90-95-100 Grad
- Warmhaltefunktion
- Kalkschutz mit Einzelfilter
- 360° Grad Pirouettenanschluss
- Anti-Rutsch-FüÙe
- Kabelaufwicklung im Sockel
- Automatische Abschaltung
- Farbe: Edelstahl/Schwarz
- Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 84,99 Euro
- Ab sofort im Handel erhältlich

Philips Toaster HD2628/20

- Zweischlitz-Toaster
- Automatische Brotzentrierung
- Variable Einstellung der Weite
- Aufwärm- und Auftaufunktionstasten
- Herausnehmbare Krümelschublade
- CoolTouch-Funktion
- 7 Bräunungsstufen

- 950 Watt
- Gewölbtes Edelstahl-Design
- Farbe: Edelstahl/Schwarz
- Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 54,99 Euro
- Ab sofort im Handel erhältlich

Weitere Informationen für Medien:

Philips Consumer Lifestyle

Jeannine Kritsch

Telefon: 0 40 / 28 99 – 22 13

Telefax: 0 40 / 28 99 – 7 22 13

E-Mail: jeannine.kritsch@philips.com

Konsumentenfragen:

Philips Kundenservice

Telefon: 040 / 80 80 10 980

Über Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 113.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2013 einen Umsatz von 23,3 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer. Mehr über Philips im Internet: www.philips.de.

Philips feiert 100 Jahre Forschung

1914 gründeten die Unternehmer Anton und Gerard Philips im niederländischen Eindhoven das erste Philips Forschungslabor. Unter der Leitung des renommierten Physikers Dr. Gilles Holst wurde sich im „Natuurkundig Laboratorium (NatLab)“ zunächst auf die Entwicklung neuer Lichtquellen und Funktechnik und Elektronik konzentriert. Heute – 100 Jahre später – unterhält Philips eine der weltweit größten unternehmenseigenen Forschungseinrichtungen. Mit dem in Eindhoven angesiedelten Hauptsitz und sechs internationalen Standorten in Nordamerika, Europa und Asien beschäftigt Philips Research mehr als 1.500 Mitarbeiter aus 50 Ländern und hat bisher über 100.000 Patente angemeldet. Weitere Informationen finden Sie [hier](#).