



SENSEO® Up Kaffeepadmaschine

- Kompakte Größe
- Weiß

HD7880/10

Köstlicher Kaffee auf Tastendruck

mit der kompakten und schicken SENSEO® Up Kaffeepadmaschine

Klein, clever und einfach zu verwenden – SENSEO® Up kombiniert eine einzigartige, elegante Optik mit platzsparendem Design. Dank der einmaligen Auswahl an Funktionen wie zur Einstellung der Kaffeestärke, direkten Zubereitung und zum sofortigen Ausschalten können Sie Ihren SENSEO® Kaffee mehr denn je genießen!

Kompaktes und elegantes Design

- Kompaktes und elegantes Design passend zu Ihrem persönlichen Stil

Schnelle und einfache Bedienung

- Direktstart zur Aktivierung mit nur einem Tastendruck
- Sofortige automatische Abschaltung zum Energiesparen
- Herausnehmbare Abtropfschale für Ihre Lieblingstasse
- Statusleuchte erinnert Sie an die Entkalkung

Kaffeevarianten für jede Gelegenheit

- 2 Stärkeinstellungen: kleiner, starker oder milder normaler Kaffee
- Große Auswahl an Kaffeemischungen und Geschmacksrichtungen

Immer eine köstliche Tasse Kaffee

- Leckere Crema für Ihren Kaffee als Beweis für die SENSEO® Qualität

Senseo®



PHILIPS

Besonderheiten

Funktion zur Einstellung der Kaffeestärke



Bereiten Sie Ihren Lieblingskaffee mit der von Ihnen bevorzugten Kaffeestärke und Geschmacksintensität zu. Mit der Funktion zur Einstellung der Kaffeestärke auf Ihrer SENSEO® können Sie zwischen einem kleinen, starken und einem milden, normalen Kaffee wählen.

Kompaktes und elegantes Design



Diese besonders elegante und neue Kaffeemaschine ist das kompakteste Modell der gesamten SENSEO® Produktpalette und wurde so entwickelt, dass sie perfekt in Ihre Küche passt.

Sofortige automatische Abschaltung



Ihre SENSEO® Kaffeemaschine schaltet sich sofort nach dem Brühvorgang automatisch ab. So sparen Sie Energie.

Direktstart



Die Direktstart-Funktion ermöglicht Ihnen, Ihre SENSEO® Kaffeemaschine mit nur einem Tastendruck einzuschalten und Kaffee zuzubereiten.

Große Auswahl an Mischungen und Geschmacksrichtungen



SENSEO® bietet Ihnen eine große Auswahl an Kaffeemischungen und Geschmacksrichtungen, jede mit ihrem ausgeprägten Aroma für Ihre persönlichen Vorlieben.

Herausnehmbare Abtropfschale

Sie können die Abtropfschale der Philips SENSEO® Kaffeemaschine einsetzen oder herausnehmen, sodass Sie jede Ihrer Lieblingstassen verwenden können.

Daten

Performance

- Einstellung der Kaffeestärke: Stark oder normal
- Brühzeit für 1 Tasse: 30 Sek.

Einfache Bedienung

- Leichtes Öffnen des Deckels
- Automatische Abschaltung: Direkt nach dem Brühen
- Brühstopp
- Direktstart
- Herausnehmbare Abtropfschale
- Anzeige für leeren Behälter

Leicht zu reinigen

- Entkalkungserinnerung
- Spülmaschinenfeste Teile

Design

- Konsistenz

Nachhaltigkeit

- Nachhaltigkeitszertifikat: Green Tick
- Energieverbrauch: 0,22 W (im Standby-Modus), 1450 W (beim Zubereiten)
- Aus recyceltem Material hergestellt: 90 % (Dokumentation und Verpackung)

Service

- 2 Jahre weltweite Garantie

Technische Daten

- Wasserdruck in Pumpe: 1 Bar (Filterkaffee & Crema)
- Unterstützte Kaffeearten: SENSEO® Kaffeepads
- Ursprungsland: Hergestellt in Polen, Entwickelt in den Niederlanden
- Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 7 Tassen/ 0,7 l
- Leistung: 1450 W
- Frequenz: 50 Hz
- Spannung: 220 – 240 V
- Kabellänge: 80 cm

Gewicht und Abmessungen

- Verpackungsabmessungen (L x T x H): 165 x 270 x 390 mm
- Produktabmessungen (L x T x H): 107 x 352 x 226 mm
- Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 1 l
- Maximale Tassenhöhe: 150 mm
- Produktgewicht: 2,26 kg

