



### SENSEO® Up+ Kaffeepadmaschine

- Kompakte Größe
- Klavierlackschwarz
- Funktion für einstellbare Kaffeestärke



HD7884/60

## Köstlicher Kaffee auf Tastendruck

mit der kompakten und schicken SENSEO® Up Kaffeepadmaschine

Klein, clever und einfach zu verwenden – SENSEO® Up kombiniert eine einzigartige, elegante Optik mit platzsparendem Design. Dank der einmaligen Auswahl an Funktionen wie zur Einstellung der Kaffeestärke, direkten Zubereitung und zum sofortigen Ausschalten können Sie Ihren SENSEO® Kaffee mehr denn je genießen!

#### Kompaktes und elegantes Design

- Kompaktes und elegantes Design passend zu Ihrem persönlichen Stil

#### Schnelle und einfache Bedienung

- Direktstart zur Aktivierung mit nur einem Tastendruck
- Sofortige automatische Abschaltung zum Energiesparen
- Herausnehmbare Abtropfschale für Ihre Lieblingstasse
- Statusleuchte erinnert Sie an die Entkalkung

#### Kaffeevarianten für jede Gelegenheit

- Individuell einstellbare Kaffeestärke, für Kaffee, wie Sie ihn mögen
- 2 Stärkeinstellungen: kleiner, starker oder milder normaler Kaffee
- Große Auswahl an Kaffeemischungen und Geschmacksrichtungen

#### Immer eine köstliche Tasse Kaffee

- Leckere Crema für Ihren Kaffee als Beweis für die SENSEO® Qualität

Senseo®



PHILIPS

## Besonderheiten

### Funktion zur Einstellung der Kaffeestärke



Bereiten Sie Ihren Lieblingskaffee mit der von Ihnen bevorzugten Kaffeestärke und Geschmacksintensität zu. Mit der Funktion zur Einstellung der Kaffeestärke auf Ihrer SENSEO® können Sie zwischen einem kleinen, starken und einem milden, normalen Kaffee wählen.

### Kompaktes und elegantes Design



Diese besonders elegante und neue Kaffeeemaschine ist das kompakteste Modell der gesamten SENSEO® Produktpalette und wurde so entwickelt, dass sie perfekt in Ihre Küche passt.

### Sofortige automatische Abschaltung



Ihre SENSEO® Kaffeeemaschine schaltet sich sofort nach dem Brühvorgang automatisch ab. So sparen Sie Energie.

### Direktstart



Die Direktstart-Funktion ermöglicht Ihnen, Ihre SENSEO® Kaffeeemaschine mit nur einem Tastendruck einzuschalten und Kaffee zuzubereiten.

### Große Auswahl an Mischungen und Geschmacksrichtungen



SENSEO® bietet Ihnen eine große Auswahl an Kaffeemischungen und Geschmacksrichtungen,

jede mit ihrem ausgeprägten Aroma für Ihre persönlichen Vorlieben.

### Individuell einstellbare Kaffeestärke



Sie können die Kaffeeemaschine so programmieren, dass genau die Kaffeemenge zubereitet wird, die Sie bevorzugen. Eine Einstellung bis zu 145 ml ist möglich. Experimentieren Sie einfach – bald werden Sie Ihre Vorlieben herausfinden.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### Das "Grüne Logo" von Philips

Philips Produkte mit dem "Grünen Logo" können Kosten, Energieverbrauch und CO<sub>2</sub>-Ausstoß senken. Wie? Diese Produkte sorgen für eine deutliche Verbesserung des Klimaschutzes auf mindestens einem der grünen Schwerpunktgebiete von Philips: Energieeffizienz, Verpackung, gefährliche Substanzen, Gewicht, Recycling und Entsorgung sowie lebenslange Verlässlichkeit.

# Daten

## Performance

- Individuell einstellbare Kaffeestärke
- Einstellung der Kaffeestärke: Stark oder normal
- Brühzeit für 1 Tasse: 30 Sek.
- Programmierbare Tassengröße

## Einfache Bedienung

- Leichtes Öffnen des Deckels
- Automatische Abschaltung: Direkt nach dem Brühen
- Brühstopp
- Direktstart
- Herausnehmbare Abtropfschale
- Anzeige für leeren Behälter

## Leicht zu reinigen

- Entkalkungserinnerung
- Spülmaschinenfeste Teile

## Design

- Farbe: Klavierlackschwarz
- Metallabtropfschale: Ja (Abtropfschalenring)
- Konsistenz
- Verchromter Hebel

## Nachhaltigkeit

- Nachhaltigkeitszertifikat: Green Tick
- Energieverbrauch: 0,22 W (im Standby-Modus),

1450 W (beim Zubereiten)

- Aus recyceltem Material hergestellt: 90 % (Dokumentation und Verpackung)

## Service

- 2 Jahre weltweite Garantie

## Technische Daten

- Wasserdruck in Pumpe: 1 Bar (Filterkaffee & Crema)
- Unterstützte Kaffeearten: SENSEO® Kaffeepads
- Ursprungsland: Hergestellt in Polen, Entwickelt in den Niederlanden
- Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 7 Tassen/ 0,7 l
- Leistung: 1450 W
- Frequenz: 50 Hz
- Spannung: 220 – 240 V
- Kabellänge: 80 cm

## Gewicht und Abmessungen

- Verpackungsabmessungen (L x T x H): 165 x 270 x 390 mm
- Produktabmessungen (L x T x H): 107 x 352 x 226 mm
- Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 1 l
- Maximale Tassenhöhe: 150 mm
- Produktgewicht: 2,26 kg

