



### Saeco Incanto Kaffeevollautomat

- Klassischer Milchaufschäumer
- Schwarz



HD8911/01



Elegantes Design, beeindruckende Kaffequalität.

Fortschrittliche Technologie bietet maximalen Geschmack

Die Saeco Incanto setzt neue Maßstäbe in ihrer Klasse. Das ansprechende, überarbeitete Gehäuse ist mit hochwertiger Technologie aus Italien ausgestattet und wurde für großartigen Kaffee entwickelt – jedes Mal. Endlich werden Ihre Kaffeeträume wahr.

#### **Fortschrittliche Technologie, entwickelt für perfekten Kaffee**

- Erhalten Sie maximales Aroma mit dem Mahlwerk aus 100 % Keramik
- Genießen Sie heißen Kaffee in kürzester Zeit dank des schnell aufheizenden Boilers
- Samtiger Milchschaum mit dem klassischen Milchaufschäumer

#### **Eine Vielfalt an Kaffee genau nach Ihrem Geschmack**

- Die Auswahl der Kaffeestärke merkt sich genau, wie stark Sie es mögen
- Feinabstimmung der Aromafacetten des Kaffees mit dem verstellbaren Mahlwerk
- Koffeinfrei mit gleichem Genuss dank Pulver-Option

#### **Komfortable Handhabung gehört einfach dazu**

- 5000 Tassen Kaffee\* ohne Entkalken mit AquaClean
- Die vollständig herausnehmbare Brühgruppe kann in kürzester Zeit gereinigt werden
- Entwickelt für Effizienz
- Automatischer Reinigungszyklus entfernt Schmutz

**PHILIPS**

Saeco is a trademark of the Philips Group

 **Saeco**

## Besonderheiten

### Mahlwerk aus 100 % Keramik



Das robuste Mahlwerk aus 100 % Keramik garantiert über Jahre hinweg Momente puren Kaffeegenusses. Das Keramikmaterial erzeugt den idealen Mahlgrad, wodurch das Wasser dauerhaft durchfließen kann, und Sie so den reinen Geschmack der Bohnen erhalten. Und im Gegensatz zu anderen "normalen Mahlwerken", verhindert das Keramikmaterial, dass der Kaffee überhitzt wird und verbrannt schmeckt.

### Schnell aufheizender Boiler



Wenn Zeit eine wichtige Rolle spielt, können Sie den perfekten Espresso und Cappuccino dank des schnell aufheizenden Boilers ohne Wartezeit zubereiten. Das Geheimnis liegt in seinem Gehäuse aus leichtem Aluminium und Edelstahl, das schnell hohe Temperaturen erreichen kann.

### Klassischer Milchaufschäumer



Der klassische Milchaufschäumer eignet sich für diejenigen, die Kaffee gerne wie die Profis zubereiten. Innerhalb von Sekunden erhalten Sie eine köstlich seidige Crema - die Krönung Ihres Kaffees.

### Mischen Sie Ihren Kaffee ganz nach Ihrem Geschmack



Wählen Sie die ideale Stärke aus 5 verschiedenen Einstellungen, und stellen Sie die Wassermenge und Temperatur ein. Mit der Memo-Funktion können Sie ganz einfach die gewünschte Kaffeemenge für jedes Getränk speichern. Jede Tasse ist dann in Zukunft genau nach Ihrem Geschmack. Sie müssen die Maschine nie mehr daran erinnern – im Gegensatz zu Ihrem lokalen Barista.

### Verstellbares Mahlwerk mit 5 Einstellungsmöglichkeiten



Wenn es um die Feinheit des Mahlgrads geht, wird Sie diese Maschine niemals enttäuschen. Verschiedene Kaffeemischungen erfordern unterschiedliche Stufen der Granularität, um ihren vollen Geschmack zu entfalten. Die Mahlgranularität dieser Maschine verfügt über fünf verschiedene Einstellungen - von der feinsten für einen vollmundigen Espresso bis zur gröbsten für einen leichteren Kaffee.

### AquaClean Filter



Saecos neue und patentierte Innovation, der AquaClean Wasserfilter, sorgt dafür, dass Sie das Optimum aus Ihrem Kaffeevollautomaten herausholen. Wechseln Sie den Filter alle 3 Monate aus, um hygienisches, klares Wasser ohne Verunreinigung zu verwenden, ohne dass Sie Ihre Kaffeemaschine entkalken müssen – und zwar 5.000 Tassen oder 2 Jahre lang\*. Ein weiterer Vorteil: Die Entkalkungsbenachrichtigung wird automatisch deaktiviert, sobald AquaClean in Ihre Saeco Kaffeemaschine eingesetzt wurde.

# Daten

## Einfache Bedienung

- Reinigung und Wartung: AquaClean Filter, Automatische Spülzyklen
- Verwendung: Verstellbarer Kaffeeauslauf, System für gemahlene Kaffee, Herausnehmbare Brühgruppe

## Energiesparend

- Energiesparend: Programmierbare Standby-Funktion

## Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen (L x T x H): 215 x 429 x 330 mm
- Fassungsvermögen für Kaffeebohnen: 250 g
- Fassungsvermögen Abfallbehälter: 15 Portionen
- Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 1,8 l
- Maximale Tassenhöhe: 152 mm
- Produktgewicht: 7,2 kg

## Eigenschaften

- Heißwasser-/Dampfdüse

- Abnehmbarer Wasserbehälter
- Heißwasserfunktion für Tee
- Kompatibel mit AquaClean Filter

## Design

- Farbe: Schwarz
- Materialien und Design: ABS-Kunststoff

## Service

- 2 Jahre weltweite Garantie

## Technische Daten

- Kabellänge: 80 cm
- Material des Durchlauferhitzers: Edelstahl (Inox)
- Frequenz: 50 Hz
- Leistung: 1850 W
- Spannung: 230 V
- Anzahl der Durchlauferhitzer: 1 Durchlauferhitzer
- Ursprungsland: In Italien entwickelt, Hergestellt in Europa
- Wasserdruck in Pumpe: 15 bar