



Philips Shaver series 7000
Elektrischer Nass- und
Trockenrasierer mit
AquaTec Wet & Dry

Komfortringe

50 Min. Akkubetrieb/1 Std.
Ladezeit
Bartstyler & Reinigungsbürste



S7520/50

Sanftes Gleiten, schonende Rasur

Die Nummer 1 von Philips für empfindliche Haut*

Entdecken Sie eine sanfte Rasur. Der Philips Shaver Series 7000 wurde speziell für empfindliche Haut entwickelt und verfügt über Komfortringe mit einer einzigartigen Beschichtung aus Mikrokügelchen, durch die der Rasierer mühelos über Ihr Gesicht gleiten kann.

Entwickelt für maximale Hautpflege

- Beschichtung aus Mikrokügelchen verringert Reibung für sanftes Gleiten
- Scherköpfe bewegen sich mühelos in 5 Richtungen für zusätzlichen Komfort
- Schonende Trocken- oder erfrischende Nassrasur mit AquaTec

Eine gründliche und sanfte Rasur

- Klingen führen die Haare sanft in Position für eine gründliche, sanfte Rasur
- Hebt das Haar an, für eine besonders gründliche Rasur

Einfache Bedienung

- Durch die intuitive Anzeige sind die Funktionen ganz leicht zu verwenden
- 50 Minuten kabellos rasieren nach 1 Stunde Ladezeit
- Rasierer ist unter fließendem Wasser abwaschbar
- Mit 2-Jahres-Garantie

Holen Sie das Beste aus Ihrem Rasierer

- Aufsetzbarer Bartstyler mit fünf Längeneinstellungen
- Aufsteckbare Bürste für eine gründliche Gesichtereinigung



asimpleswitch.com

PHILIPS

Besonderheiten

Komfortringe



Unsere Komfortringe verfügen über eine einzigartige Beschichtung aus Tausenden von pulverartigen Kügelchen, die eine weiche Oberfläche mit geringem Widerstand erzeugen. Daher gleitet der Rasierer mühelos über Ihr Gesicht und verringert Reizungen, während Ihre Haut wochenlang glatt bleibt.

GentlePrecision-Klingensystem



Unser speziell entwickeltes Klingensystem schützt Ihre Haut und schneidet lange, kurz und flach anliegende Haare extrem nahe an der Oberfläche ab. Die Schlitze wurden speziell entwickelt, um die ideale Schnittposition jedes Haars zu finden, für eine gründliche Rasur ohne Hautverletzungen.

In 5 Richtungen bewegliche DynamicFlex-Scherköpfe



DynamicFlex-Scherköpfe bewegen sich mühelos in 5 Richtungen, um den Konturen von Gesicht und Hals zu folgen, für eine angenehme Rasur.

AquaTec Wet & Dry



Wählen Sie Ihre bevorzugte Art der Rasur. Mit der AquaTec Wet & Dry-Versiegelung können Sie sich für eine schnelle und komfortable Trockenrasur entscheiden oder sich Nassrasur – mit Rasiergel oder Schaum, selbst unter der Dusche.

3-Stufen-Akkustandsanzeige



Das intuitive Display zeigt relevante Informationen an, damit Sie die optimale Leistung Ihres Rasierers erhalten: - 3-Stufen-Akkustandsanzeige - Reinigungsanzeige - Anzeige für niedrigen Ladestand - Ersatzscherkopfanzeige - Reisesicherungsanzeige

50 Minuten kabellos rasieren

Li-Ion

50 minutes

Das energiesparende, leistungsstarke Lithium-Ionen-Akkusystem bietet Ihnen zwei komfortable Optionen: Laden Sie den Akku eine Stunde für bis zu 50 Rasierminuten auf, oder nutzen Sie eine Schnellladung für eine Vollrasur. Alle Shaver Series 7000-Rasierermodelle wurden so entwickelt, dass

sie nur im kabellosen Modus betrieben werden können, um die Sicherheit in feuchten Umgebungen zu gewährleisten.

SmartClick-Bartstyler



Ändern Sie Ihren Look mit dem SmartClick-Bartstyler-Aufsatz. Wählen Sie aus 5 Längeneinstellungen für den gewünschten Bart – von einem perfekten Dreitagebart bis hin zu einem kurzen, gleichmäßig getrimmten Bart. Abgerundete Spitzen und Kammaufsätze beugen Hautirritationen vor.



Das "Grüne Logo" von Philips

Philips Produkte mit dem "Grünen Logo" können Kosten, Energieverbrauch und CO₂-Ausstoß senken. Wie? Diese Produkte sorgen für eine deutliche Verbesserung des Klimaschutzes auf mindestens einem der grünen Schwerpunktgebiete von Philips: Energieeffizienz, Verpackung, gefährliche Substanzen, Gewicht, Recycling und Entsorgung sowie lebenslange Verlässlichkeit.

Daten

Rasierleistung

- Hautschonend: Komfortringe, AquaTec Wet & Dry
- Rasiersystem: GentlePrecision-Klingensystem, In 5 Richtungen bewegliche DynamicFlex-Scherköpfe, Super Lift & Cut-Technologie

Zubehör

- SmartClick: Bart-Styler, Bürste für porentiefe Reinigung
- Tasche: Reisetasche

Einfach zu bedienen

- Anzeige: 3-Stufen-Akkustandsanzeige, Warnanzeige bei geringem Ladestand, Reinigungsanzeige, Scherkopfaustausch-Anzeige, Reisesicherungsanzeige
- Pflege: Vollständig abwaschbar

Design

- Griff: Griff und Handhabung ergonomisch
- Rahmenfarbe: Keramikweiß
- Vordere Farbe: Dunkelblau

Leistung

- Automatische Spannungsanpassung: 100-240 V
- Batterietyp: Li-Ionen
- Betriebsdauer: 50 Min/17 Rasuren
- Ladezeit: Vollständig geladen in 1 Stunde, Schnellladung für 1 Rasur, Wiederaufladbar
- Max. Stromverbrauch: 5,4 W
- Standby-Stromverbrauch: 0,15 W

Service

- 2 Jahre Garantie
- Ersatzscherkopf: Alle 2 Jahre mit SH70 ersetzen
- Styling-Trimmer: Alle 2 Jahre mit RQ111 ersetzen



Ausstellungsdatum
2015-06-04

Version: 3.0.1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Die Nummer 1 bei empfindlicher Haut (im Vergleich zu anderen
Philips Rasierern)

* SmartClick-Reinigungsbürste im Vergleich zur manuellen Reinigung
im gleichen Zustand auf Basis der Ergebnisse aus einem externen
klinischen Test mit 30 Kandidaten 3 Stunden nach der Reinigung