




Philips Shaver series 7000
Elektrischer Nass- und
Trockenrasierer mit
AquaTec Wet & Dry und
SmartClean-System
Komfortringe
50 Min. Akkubetrieb/1 Std.
Ladezeit
Bartstyler & Reinigungsbürste
SmartClean-System



S7780/64

Sanftes Gleiten, schonende Rasur

Die Nummer 1 von Philips für empfindliche Haut*

Entdecken Sie eine sanfte Rasur. Der Philips Shaver Series 7000 wurde speziell für empfindliche Haut entwickelt und verfügt über Komfortringe mit einer einzigartigen Beschichtung aus Mikrokügelchen, durch die der Rasierer mühelos über Ihr Gesicht gleiten kann.

Entwickelt für maximale Hautpflege

- Beschichtung aus Mikrokügelchen verringert Reibung für sanftes Gleiten
- Scherköpfe bewegen sich mühelos in 5 Richtungen für zusätzlichen Komfort
- Schonende Trocken- oder erfrischende Nassrasur mit AquaTec

Eine gründliche und sanfte Rasur

- Klingen führen die Haare sanft in Position für eine gründliche, angenehme Rasur
- Hebt das Haar an, für eine besonders gründliche Rasur

Einfache Bedienung

- Durch die intuitive Anzeige sind die Funktionen ganz leicht zu verwenden
- 50 Minuten kabellos rasieren nach 1 Stunde Ladezeit
- Mit 2-Jahres-Garantie

Holen Sie das Beste aus Ihrem Rasierer

- Aufsetzbarer Bartstyler mit fünf Längeneinstellungen
- Aufsteckbare Bürste für eine gründliche Gesichtsreinigung
- Mit SmartClean bleibt Ihr Rasierer immer wie neu

PHILIPS

Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit AquaTec Wet & Dry und SmartClean-System

Komfortringe 50 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit, Bartstyler & Reinigungsbürste, SmartClean-System

Besonderheiten

Komfortringe



Unsere Komfortringe verfügen über eine einzigartige Beschichtung aus Tausenden von pulverartigen Kügelchen, die eine weiche Oberfläche mit geringem Widerstand erzeugen. Daher gleitet der Rasierer mühelos über Ihr Gesicht und verringert Reizungen, während Ihre Haut wochenlang glatt bleibt.

GentlePrecision-Klingensystem



Unser speziell entwickeltes Klingensystem schützt Ihre Haut und schneidet lange, kurz und flach anliegende Haare extrem nahe an der Oberfläche ab. Die Schlitze wurden speziell entwickelt, um die ideale Schnittposition jedes Haars zu finden, für eine gründliche Rasur ohne Hautverletzungen.

In 5 Richtungen bewegliche DynamicFlex-Scherköpfe



DynamicFlex-Scherköpfe bewegen sich mühelos in 5 Richtungen, um den Konturen

von Gesicht und Hals zu folgen, für eine angenehme Rasur.

AquaTec Wet & Dry

Wählen Sie Ihre bevorzugte Art der Rasur. Mit der AquaTec Wet & Dry-Versiegelung können Sie sich für eine schnelle und komfortable Trockenrasur entscheiden oder sich nass rasieren – mit Rasiergel oder Schaum, selbst unter der Dusche.

3-Stufen-Akkustandsanzeige



Das intuitive Display zeigt relevante Informationen an, damit Sie die optimale Leistung Ihres Rasierers erhalten: - 3-Stufen-Akkustandsanzeige - Reinigungsanzeige - Anzeige für niedrigen Ladestand - Ersatzscherkopfanzeige - Reisesicherungsanzeige

50 Minuten kabellos rasieren



50 minutes

Das energiesparende, leistungsstarke Lithium-Ionen-Akkusystem bietet Ihnen zwei komfortable Optionen: Laden Sie den Akku eine Stunde für bis zu 50 Rasierminuten auf, oder nutzen Sie eine Schnellladung für eine Vollrasur. Alle Shaver Series 7000-Rasierermodelle wurden so entwickelt, dass sie nur im kabellosen Modus betrieben werden können, um die Sicherheit in feuchten Umgebungen zu gewährleisten.

S7780/64

SmartClick-Bartstyler



Ändern Sie Ihren Look mit dem SmartClick-Bartstyler-Aufsatz. Wählen Sie aus 5 Längeneinstellungen für den gewünschten Bart – von einem perfekten Dreitagebart bis hin zu einem kurzen, gleichmäßig getrimmten Bart. Abgerundete Spitzen und Kammaufsätze beugen Hautirritationen vor.

SmartClick-Reinigungsbürste



Stecken Sie unsere Reinigungsbürste auf, um Ihr Gesicht gründlicher als per Hand zu reinigen*. Verwenden Sie die ReinigungsLOTION Ihrer Wahl. Sie entfernt abgestorbene Hautzellen und erhöht die Mikrozirkulation, sodass Ihre Haut sich frisch und strahlend anfühlt.

SmartClean-System



Mit nur einem Tastendruck reinigt, ölt und lädt SmartClean den Rasierer, sodass dieser jeden Tag die beste Leistung erbringt.

Daten

Rasierleistung

- Hautschonend: Komfortringe, AquaTec Wet & Dry
- Rasiersystem: In 5 Richtungen bewegliche DynamicFlex-Scherköpfe, GentlePrecision-Klingensystem, Super Lift & Cut-Technologie

Zubehör

- SmartClean: Reinigt, Lädt, Ölt, 3 x Reinigungskartusche
- SmartClick: Bartstyler, Bürste für porentiefe Reinigung
- Tasche: Reisetasche

Einfach zu bedienen

- Anzeige: 3-Stufen-Akkustandsanzeige, Warnanzeige bei geringem Akkustand, Reinigungsanzeige, Scherkopfaustausch-Anzeige, Reisesicherungsanzeige
- Pflege: Vollständig abwaschbar

Design

- Griff: Ergonomischer Griff und Handhabung
- Rahmenfarbe: Argus Bronze
- Vordere Farbe: Mattweiß

Leistung

- Automatische Spannungsanpassung: 100-240 V
- Batterietyp: Li-Ionen
- Betriebsdauer: 50 Min/17 Rasuren
- Ladezeit: Vollständig geladen in 1 Stunde, Schnellladung für 1 Rasur, Wiederaufladbar
- Max. Stromverbrauch: 5,4 W
- Standby-Stromverbrauch: 0,15 W

Service

- 2 Jahre Garantie
- Ersatzscherkopf: Alle 2 Jahre mit SH70 ersetzen
- Styling-Trimmer: Alle 2 Jahre mit RQ111 ersetzen



Ausstellungsdatum
2015-06-12

Version: 3.1.1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com



* Die Nummer 1 bei empfindlicher Haut (im Vergleich zu anderen Philips Rasierern)
* SmartClick-Reinigungsbürste im Vergleich zur manuellen Reinigung im gleichen Zustand auf Basis der Ergebnisse aus einem externen klinischen Test mit 30 Kandidaten 3 Stunden nach der Reinigung