



Philips Avance Collection  
Stabmixer

700 W, Promix, Metallstab

Variable Geschwindigkeit und  
Turbo  
Doppel-Schneebecken, Zerklein.,  
Becher

## Ultimative Kontrolle, Vielfalt an frischen Gerichten

Eine Vielzahl an Gerichten ganz nach Ihrem Geschmack mit SpeedTouch

Der leistungsstarke Philips Stabmixer mit einer Motorleistung von 700 Watt, Promix-Technologie und einer SpeedTouch-Taste zur intuitiven Steuerung: Je stärker Sie drücken, desto mehr Leistung erzielen Sie. Mit diesem Stabmixer lassen sich frische Gerichte genau nach Ihrem Geschmack zubereiten.



HR1646/00

### Optimale Mixergebnisse in Sekunden

- Dreieckige Form für optimale Leistung beim Mixen
- Stabmixer mit leistungsstarkem 700 Watt-Motor für beste Mix-Ergebnisse

### Vielseitig und multifunktional

- Zerkleinerer zum Hacken von Kräutern, Nüssen, Käse, Schokolade und Zwiebeln
- Mixerzubehör mit 2 Quirlen für Stabmixer von Philips
- 1200 ml Becher zum Pürieren, Rühren und Mixen.

### Intuitive, einfache Bedienung

- Spritzschutz für Messereinheit mit spezieller Wellenform
- Ergonomischer Gummigriff für sichere und einfache Handhabung
- Zubehörteile mit nur einem Knopfdruck abnehmbar
- SpeedTouch zur intuitiven Steuerung variabler Geschwindigkeitsstufen

### Das Produkt ist zuverlässig und langlebig

- Gehärtetes Mixermesser aus Edelstahl
- Verfügt über 2 Jahre Garantie.


Stabmixer

700 W, Promix, Metallstab Variable Geschwindigkeit und Turbo, Doppel-Schneebeesen, Zerklein., Becher

HR1646/00

## Besonderheiten

### ProMix-Mixertechnologie



Die ProMix-Technologie des Philips Stabmixers wurde zusammen mit der renommierten Universität Stuttgart entwickelt. Es handelt sich dabei um eine fortschrittliche Technologie für gleichmäßigeres und schnelleres Mixen. Die einzigartige ProMix-Mixertechnologie der Philips Stabmixer verwendet eine dreieckige Form, um eine ideale Verarbeitung zu gewährleisten, und bietet maximale Leistung beim Zubereiten von fein pürierten Suppen und Smoothies.

### Leistungsstarker 700 W-Motor

**700 W**

Der leistungsstarke Philips Stabmixer mit einer zuverlässigen Motorleistung von 700 Watt kann fast alle Zutaten mixen und liefert glatte Ergebnisse. Dank dieser Motorleistung kann der Stabmixer auch mit einer großen Auswahl an Zubehör betrieben werden.

### Mixerzubehör mit 2 Quirlen



Dieses Mixerzubehör bzw. dieser Doppel-Schneebeesen für den Philips Stabmixer verfügt über 2 Quirle oder Schneebeesen und kann sogar Kuchenteig zubereiten. Das Mixerzubehör sorgt für ein schnelleres Mischen und Verquirlen größerer Mengen mit mehr Volumen als dies mit einem einzelnen Schneebeesen oder von Hand möglich ist. Sie können Kuchenteig, Biskuitteig, Muffins, Sahne, Eier und vieles mehr zubereiten.

### Kompaktes Zerkleinerer-Zubehör



Mit dem kompakten Zerkleinerer-Zubehör des Philips Stabmixers können Sie Kräuter, Nüsse, Käse, Schokolade und Zwiebeln hacken.

### 1200 ml Becher



Ein Becher mit 1200 ml zum Pürieren, Rühren und Mixen ist im Lieferumfang des Stabmixers

enthalten. Der Becher für den Stabmixer verfügt über einen praktischen Ausgießer, einen Griff und Angaben zu Messeinheiten.

### Edelstahlmesser



Dieser Philips Stabmixer verfügt über ein gehärtetes Messer aus Edelstahl. Die Form der Messer ist optimiert, um zusammen mit dem dreieckigen Pürierstab des ProMix-Stabmixers beste Mixergebnisse zu gewährleisten. Es ist lebensmittelecht und rostet nicht.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### Das "Grüne Logo" von Philips

Philips Produkte mit dem "Grünen Logo" können Kosten, Energieverbrauch und CO<sub>2</sub>-Ausstoß senken. Wie? Diese Produkte sorgen für eine deutliche Verbesserung des Klimaschutzes auf mindestens einem der grünen Schwerpunktgebiete von Philips: Energieeffizienz, Verpackung, gefährliche Substanzen, Gewicht, Recycling und Entsorgung sowie lebenslange Verlässlichkeit.

# Daten

## Zubehör

- Inklusive: Messbecher, Kompakter Zerkleinerer, Handmixer

## Allgemeine Spezifikationen

- Produktfunktionen: Abnehmbarer Schaft, Spülmaschinenfest, Turbo-Funktion, Variable Geschwindigkeit

## Technische Daten

- Frequenz: 50/60 Hz
- Leistung: 700 W
- Spannung: 220 – 240 V
- Kapazität des Bechers: 1,2 l
- Kabellänge: 1,2 m

## Design und Materialausführung

- Farbe(n): Weiß
- Material Stab: Metall
- Material Messer: Edelstahl
- Material Zubehör: SAN (Kunststoff)
- Gehäusematerial: ABS-Kunststoff

## Service

- 2 Jahre weltweite Garantie

## Nachhaltigkeit

- Verpackung: > 90 % recycelte Materialien
- Bedienungsanleitung: 100 % recyceltes Papier



Ausstellungsdatum  
2015-05-19

Version: 5.1.1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)