



Philips Avance Collection  
Stabmixer mit ProMix-  
Mixertechnologie

**800 W**

ProMix, Metallstab  
SpeedTouch mit Turbo  
Doppel-Schneebeisen, Zerklein.,  
Becher

## Ultimative Kontrolle, Vielfalt an frischen Gerichten

### Stabmixer mit 800 W, PromixTiN und SpeedTouch

Der leistungsstarke Philips Stabmixer mit einer Motorleistung von 800 Watt, Promix-Technologie und einer SpeedTouch-Taste zur intuitiven Steuerung: Je stärker Sie drücken, desto mehr Leistung erzielen Sie. Mit diesem Stabmixer lassen sich frische Gerichte genau nach Ihrem Geschmack zubereiten.



**HR1674/90**

#### **Optimale Mixergebnisse in Sekunden**

- Dreieckige Form für optimale Leistung beim Mixen
- Stabmixer mit leistungsstarkem 800 Watt-Motor für beste Mixergebnisse

#### **Intuitiv und benutzerfreundlich**

- SpeedTouch zur intuitiven Steuerung variabler Geschwindigkeitsstufen
- Spritzschutz für Messereinheit mit spezieller Wellenform
- Ergonomischer Gummigriff für sichere und einfache Handhabung
- Zubehörteile mit nur einem Knopfdruck abnehmbar

#### **Vielseitig und multifunktional**


- Mixerzubehör mit 2 Quirlen für Stabmixer von Philips
- XL Zerkleinerer für Zwiebeln, Fleisch, Nüsse, Käse, Schokolade
- 1200 ml Becher zum Pürieren, Rühren und Mixen.

#### **Das Produkt ist zuverlässig und langlebig**

- TiN-beschichtete Klinge: 6 x härter als Stahl, bleibt länger scharf

## Besonderheiten

### ProMix-Mixertechnologie



Die ProMix-Technologie des Philips Stabmixers wurde zusammen mit der renommierten Universität Stuttgart entwickelt. Es handelt sich dabei um eine fortschrittliche Technologie für gleichmäßigeres und schnelleres Mixen. Die einzigartige ProMix-Mixertechnologie der Philips Stabmixer verwendet eine dreieckige Form, um eine ideale Verarbeitung zu gewährleisten, und bietet maximale Leistung beim Zubereiten von fein pürierten Suppen und Smoothies.

### Leistungsstarker 800 Watt-Motor

**800 W**

Der leistungsstarke Philips Stabmixer mit einer zuverlässigen Motorleistung von 800 Watt kann fast alle Zutaten mixen und liefert glatte Ergebnisse. Dank dieser Motorleistung kann

der Stabmixer auch mit einer großen Auswahl an Zubehör betrieben werden.

### SpeedTouch mit Turbofunktion



Dieser Philips Stabmixer verfügt über SpeedTouch mit variablen Stufen und eine Turbo-Funktion in nur einer Taste. Steuern Sie den Stabmixer ganz intuitiv mit Ihren Fingerspitzen: Je stärker Sie drücken, desto mehr Leistung erhalten Sie. Dies hilft Ihnen dabei, langsam und ohne Spritzen zu starten, um dann sanft die Geschwindigkeit auf die gewünschte Einstellung zu erhöhen. Dank variabler Geschwindigkeitsstufen und einer Turbo-Funktion steht Ihnen das gesamte Spektrum an Geschwindigkeiten für alle Zutaten zur Verfügung. So können Sie die gewünschte Konsistenz oder gleichmäßige Mixergebnisse erzielen.

### Spritzschutz für Messereinheit



Die spezielle Wellenform am unteren Teil des Pürierstabs am Stabmixer garantiert ein Mixen ohne Spritzer und Kleckern.

### Ergonomischer Gummigriff



Dieser Philips Stabmixer verfügt über einen ergonomischen Soft-Touch-Griff, der für einen sicheren Halt bei der Verwendung des Stabmixers sorgt.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### Das "Grüne Logo" von Philips

Philips Produkte mit dem "Grünen Logo" können Kosten, Energieverbrauch und CO<sub>2</sub>-Ausstoß senken. Wie? Diese Produkte sorgen für eine deutliche Verbesserung des Klimaschutzes auf mindestens einem der grünen Schwerpunktgebiete von Philips: Energieeffizienz, Verpackung, gefährliche Substanzen, Gewicht, Recycling und Entsorgung sowie lebenslange Verlässlichkeit.

# Daten

## Zubehör

- Messbecher: 1200 ml
- Zerkleinerer: XL Zerkleinerer
- Mixerzubehör Doppel-Schneebesens

## Designspezifikationen

- Farbe(n): Schwarz
- Material Stab: Metall
- Material Gehäuse: ABS-Kunststoff
- Material des Bechers: SAN
- Material Messer: Titanium
- Strukturierter Griff: TPE (Gummi)

## Allgemeine Spezifikationen

- Abnehmbarer Schaft: Mit 1 Taste

- Geschwindigkeitsstufe: Variabel (einschließlich Turbo)
- Turbo-Funktion
- SpeedTouch
- Spülmaschinenfest

## Technische Daten

- Kabellänge: 1,2 m
- Frequenz: 50/60 Hz
- Leistung: 800 W
- Spannung: 220 – 240 V

## Garantie

- 2 Jahre Garantie weltweit



Ausstellungsdatum  
2015-04-20

Version: 3.1.1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)