



SENSEO® Viva Café Kaffeepadmaschine

- Fkt. zur Einstellung der Kaffeestärke
- Direktstart
- Höhenverst. Kaffeeauslauf, Metall
- Titanium-Schwarz



HD7833/50

Bereiten Sie Ihren SENSEO® Kaffee ganz nach Ihrem Geschmack

ZU

Wählen Sie die Kaffeestärke und den neuen innovativen Look

Mit der Funktion zur Einstellung der Kaffeestärke bei der SENSEO® Viva Café Kaffeepadmaschine können Sie einfach zwischen zwei Rezepten auswählen: mildem, normalem oder kleinem, starkem Kaffee. Die neue innovative Premium-Ausführung passt hervorragend in Ihre Küche.

Modernes Premium-Design

- Neues, innovatives Design passt hervorragend in Ihre Küche

Immer eine köstliche Tasse Kaffee

- Leckere Crema für Ihren Kaffee als Beweis für die SENSEO® Qualität
- Gerät wird mehr als 10.000 Mal geprüft, um gleichbleibende Qualität sicherzustellen

Kaffeevarianten für jede Gelegenheit

- Große Auswahl an Kaffeemischungen und Geschmacksrichtungen
- Wählen Sie zwischen 2 Rezepten: kleiner, starker Espresso oder milder, normaler Kaffee

Schnelle und einfache Bedienung

- Einzigartige Kaffeemaschine, die 2 Tassen gleichzeitig zubereitet
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf für Ihre Lieblingstasse
- Köstlicher Kaffee auf Tastendruck
- Automatische Abschaltung nach 30 Minuten für mehr Sicherheit und geringeren

Senseo®

PHILIPS

Daten

Ursprungsland

- Hergestellt in: Polen

Design und Materialausführung

- Farbe(n): Titanium-Schwarz
- Material Abtropfschale: Metall
- Material Auslauf: Edelstahl

Allgemeine Spezifikationen

- Kaffeestärke-Einstellungen: 2
- Kaffeervielfalt: Zehen
- Tassen gleichzeitig: 2
- Pro Getränk anpassen: Einstellbare Kaffeestärke
- Einfache Reinigung und Wartung:
Entkalkungserinnerung, Spülmaschinenfeste Teile
- Benutzerfreundlichkeit und Komfort:
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf, Automatischer
Standby-Modus, Wasserstandsanzeige

Service

- 2 Jahre weltweite Garantie

Nachhaltigkeit

- Verpackung: > 90 % recycelte Materialien
- Stromverbrauch Brühvorgang: 1450 W
- Stromverbrauch Standby-Modus: 0,36 W

Technische Daten

- Brühzeit einer Tasse: 30 Sek.
- Kapazität Wassertank: 0,9 l
- Kapazität Wassertank: 6 Becher
- Kabellänge: 0,8 m
- Frequenz: 50 - 60 Hz
- Max. Höhe der Tasse: 12 cm
- Leistung: 1450 W
- Pumpendruck: 1 Bar
- Spannung: 220 – 240 V

Gewicht und Abmessungen

- Abmessungen der Verpackung (L x T x H):
380 x 232 x 370 mm
- Produktabmessungen (L x T x H):
190 x 300 x 340 mm
- Produktgewicht: 2,4 kg