



## SENSEO® Latte Duo Kaffeepadmaschine

- 2 Cappuccinos in einem Durchgang
- Integrierter Milchaufschäumer
- Easy-Clean-Funktion
- Schwarz



HD7855/50

Endlich zwei Cappuccinos auf einmal mit frischer Milch!

SENSEO® Kaffeevielfalt: sechs Rezepte

Unbegrenzte Auswahl mit der SENSEO® Latte Duo Kaffeepadmaschine: Cappuccino, Latte Macchiato, Kaffee Latte, starker oder milder Kaffee. Zudem können Sie für Kinder frisch aufgeschäumte Milch zubereiten – und all das blitzschnell durch die Zubereitung von zwei Tassen.

### **Kaffeespezialitäten mit frisch aufgeschäumter Milch**

- Nur SENSEO® Latte Duo bereitet 2 Getränke mit Milch auf einmal zu
- Genießen Sie 4 Kaffee- und Milchrezepte auf Knopfdruck
- Fester, heißer Milchschaum dank patentiertem Aufschäumsystem

### **Kaffeevarianten für jede Gelegenheit**

- Auswahl der Kaffeestärke: kleiner, starker oder milder, normaler Kaffee
- Leckere Crema für Ihren Kaffee als Beweis für die SENSEO® Qualität
- Gerät wird mehr als 10.000 Mal geprüft, um gleichbleibende Qualität sicherzustellen
- Große Auswahl an Kaffeemischungen und Geschmacksrichtungen

### **Einfach zu reinigen und schnelle Bedienung**

- Leicht zu reinigendes Milchaufschäumsystem und Entkalkungsprogramm
- Schäumen Sie Milch direkt aus einer Milchtüte oder Kanne auf
- Anpassbare Schale für Ihre Lieblingstasse
- Intuitive Bedienelemente für eine intelligente Benutzerführung

*Senseo*

**PHILIPS**

# Besonderheiten

## 2 Getränke mit Milch auf einmal



Sparen Sie sich Zeit und Mühen mit der patentierten Duo Latte-Funktion in Ihrer SENSEO® Latte Duo-Kaffeemaschine. Bereiten Sie zwei Tassen einer beliebigen Kaffeespezialität, die Sie gern mögen, gleichzeitig mit nur einem Tastendruck zu. Genießen Sie die unerreicht einfache und mühelose Zubereitung Ihrer Kaffeespezialitäten.

## Kaffeespezialitäten mit frischer Milch



Genießen Sie Ihren köstlichen SENSEO® Cappuccino, Latte Macchiato oder Café Latte mit einer köstlichen Mischung aus Kaffee und frischer Milch. Jede Tasse ist gekrönt von herrlichem Milchschaum – so wie Sie es aus Cafés kennen!

## Heißer, cremiger Milchschaum



Das patentierte Aufschäumsystem von SENSEO® verwendet modernste Technologie für herausragende Leistung und sorgt immer für perfekte, heiße Milchspezialitäten.

## Fkt. zur Einstellung der Kaffeestärke




Bereiten Sie Ihren Lieblingskaffee mit der von Ihnen bevorzugten Kaffeestärke und Geschmacksintensität zu. Mit der Funktion zur Einstellung der Kaffeestärke auf Ihrer SENSEO® können Sie zwischen einem kleinen, starken und einem milden, normalen Kaffee wählen.

## Leckere Crema für Ihren Kaffee



Die feine SENSEO® Kaffeeauswahl und das einzigartige SENSEO® Brühsystem garantieren eine leckere Crema bei jedem Kaffee – der Beweis für besten Geschmack und erstklassige Qualität.

## Leicht zu reinigendes System



Alle Teile in Ihrer Philips SENSEO® Latte Duo-Kaffeemaschine, die mit Milch in Berührung kommen, können gründlich durch die Reinigungsroutine mit nur einem Knopfdruck nach jedem Gebrauch oder durch das Demontieren des Milchausgießers und das gründliche Waschen aller Teile von Hand/im Geschirrspüler am Ende des Tages gereinigt werden. Die Maschine zeigt zudem an, wann das Gerät entkalkt werden muss.

## Einfacher Milchaufschäumer

Genießen Sie super-cremigen Cappuccino bei perfekter Temperatur – auf unglaublich einfache Art und Weise. Verwenden Sie einfach Ihre Milchtüte, oder gießen Sie die Milch in den Behälter, stecken Sie den Milchschauch hinein, und wählen Sie Ihr bevorzugtes Getränk. Egal ob Cappuccino oder Milchschaum, in nur wenigen Sekunden erhalten Sie Ihr Getränk – mit Milchauslauf ohne Spritzen bei idealer Temperatur.

# Daten

## Leistung

- Individuell einstellbare Kaffeestärke: Nein
- Einstellung der Kaffeestärke: Stark oder normal
- Kaffeespezialitäten mit Frischmilch: Café Latte, Cappuccino, Latte Macchiato, Milchschaum
- Brühzeit für 1 Tasse: 45 Sekunden
- Brühzeit für 2 Tassen: 75 Sekunden
- Programmierbare Fassengröße: Nein

## Einfache Bedienung

- Touchpanel
- 2 Tassen gleichzeitig
- Anpassbare Abtropfschale
- Automatische Abschaltung: 15 Minuten
- Direktstart
- Herausnehmbare Abtropfschale
- Anzeige für leeren Behälter
- 2 Tassen Cappuccino gleichzeitig
- 2 Tassen Latte gleichzeitig
- 2 Tassen Latte Macchiatos gleichzeitig
- Abnehmbarer Wasserbehälter

## Leicht zu reinigen

- Easy Clean-Taste
- Entkalkungserinnerung
- Spülmaschinenfeste Teile

## Design

- Lackierung: Nein
- Verchromter Auslauf
- Ausfluss aus verchromtem Kupfer: Nein

- Zahl der Milchanschlüsse: 1
- Edelstahlansatz: Nein
- Konsistenz
- Ausführung: Soft-Touch

## Nachhaltigkeit

- Nachhaltigkeitszertifikat: Green Tick
- Energieverbrauch: 0,26 W (im Standby-Modus)
- Aus recyceltem Material hergestellt: 90 % (Dokumentation und Verpackung)

## Service

- 2 Jahre weltweite Garantie

## Technische Daten

- Leistung: 2650 W
- Frequenz: 50 Hz
- Spannung: 230 V
- Kabellänge: 80 cm
- Ursprungsland: Hergestellt in Polen, Entwickelt in den Niederlanden
- Unterstützte Kaffeearten: SENSEO® Kaffeepads
- Wasserdruck in Pumpe: 1 Bar (Filterkaffee & Crema)

## Gewicht und Abmessungen

- Produktgewicht: 2,4 kg
- Maximale Fassenhöhe: 85 - 135 mm
- Produktabmessungen (L x T x H): 217 x 280 x 290 mm
- Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 1 l