



Saeco PicoBaristo Kaffeevollautomat

- Bereitet 8 Kaffeespezialitäten zu
- Automatischer Milchaufschäumer
- Edelstahl
- 10-stufiges verstellbares Mahlwerk



HD8924/01

Die größte Auswahl mit einer kompakten Maschine

Genießen Sie 5000 Tassen himmlischen Kaffees, ohne zu entkalken

PicoBaristo ist eine kompakte Premium-Maschine, die Kaffeeliebhaber mit einer vielseitigen Kaffeeauswahl verwöhnt. Über die Benutzeroberfläche können Sie aus einer großen Auswahl von Kaffeespezialitäten auf Tastendruck wählen. Und dank AquaClean Filter genießen Sie 5.000 Tassen*, ohne zu entkalken.

Fortschrittliche Technologie, entwickelt für perfekten Kaffee

- Samtiger Schaum auf Tastendruck dank automatischem Milchaufschäumer
- Erhalten Sie maximales Aroma mit dem Mahlwerk aus 100 % Keramik
- Genießen Sie heißen Kaffee in kürzester Zeit dank des schnell aufheizenden Boilers

Eine Vielfalt an Kaffee genau nach Ihrem Geschmack

- Eine Vielzahl an Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck
- Die Auswahl der Kaffeestärke merkt sich genau, wie stark Sie es mögen
- Stimmen Sie die Aromafacetten des Kaffees mit 10 Mahlgradeinstellungen ab

Komfortable Handhabung gehört einfach dazu

- 5000 Tassen Kaffee* ohne Entkalken mit AquaClean Filter
- Ikonische Vorderseite aus Edelstahl, auf Präzision geformt
- Griffiges Display mit Hintergrundbeleuchtung und nahtlose Navigation

PHILIPS

Saeco is a trademark of the Philips Group

Saeco

Kaffeevollautomat

Bereitet 8 Kaffeespezialitäten zu Automatischer Milchaufschäumer, Edelstahl, 10-stufiges verstellbares Mahlwerk

HD8924/01

Besonderheiten

AquaClean Filter



Saecos patentierter AquaClean Filter, sorgt dafür, dass Sie das Optimum aus Ihrer Saeco Maschine herausholen. Wechseln Sie den Filter alle 3 Monate aus, um hygienisches, klares Wasser ohne Verunreinigung zu verwenden, ohne dass Sie Ihre Kaffeemaschine entkalken müssen – und zwar 5.000 Tassen lang (basierend auf Tassen mit 0,1 l Füllmenge und 8-maligem Filteraustausch).

Schnell aufheizender Boiler



Wenn Zeit eine wichtige Rolle spielt, können Sie den perfekten Espresso und Cappuccino dank des schnell aufheizenden Boilers ohne Wartezeit zubereiten. Das Geheimnis liegt in seinem Gehäuse aus leichtem Aluminium und Edelstahl, das schnell hohe Temperaturen erreichen kann.

Mischen Sie Ihren Kaffee ganz nach Ihrem Geschmack



Wählen Sie die ideale Stärke aus 5 verschiedenen Einstellungen, und stellen Sie die Wassermenge und Temperatur ein. Mit der Memo-Funktion können Sie ganz einfach die gewünschte Kaffeemenge für jedes Getränk speichern. Jede Tasse ist dann in Zukunft genau nach Ihrem Geschmack. Sie müssen die Maschine nie mehr daran erinnern – im Gegensatz zu Ihrem lokalen Barista.

Mahlwerk aus 100 % Keramik



Das robuste Mahlwerk aus 100 % Keramik garantiert über Jahre hinweg Momente puren Kaffeegenusses. Das Keramikmaterial erzeugt den idealen Mahlgrad, wodurch das Wasser dauerhaft durchfließen kann, und Sie so den reinen Geschmack der Bohnen erhalten. Und im Gegensatz zu anderen "normalen

Mahlwerken", verhindert das Keramikmaterial, dass der Kaffee überhitzt wird und verbrannt schmeckt.

Automatischer Milchaufschäumer



Der automatische Milchaufschäumer krönt Ihren Kaffee auf Tastendruck. Innerhalb weniger Sekunden wird er von einer samtigen Milchsicht mit feinsten Konsistenz gekrönt - das ultimative Verlockung für alle Cappuccino-Liebhaber.

10-stufiges verstellbares Mahlwerk



Wenn es um die Feinheit des Mahlgrads geht, wird Sie diese Maschine niemals enttäuschen. Verschiedene Kaffeemischungen erfordern unterschiedliche Stufen der Granularität, um ihren vollen Geschmack zu entfalten. Die Mahlgranularität dieser Maschine verfügt über zehn verschiedene Einstellungen – von der feinsten für einen vollmundigen Espresso bis zur gröbsten für einen leichteren Kaffee.

Kaffeevollautomat

Bereitet 8 Kaffeespezialitäten zu Automatischer Milchaufschäumer, Edelstahl, 10-stufiges verstellbares Mahlwerk

HD8924/01

Daten

Zubehör

- Inklusive: Kaffeemesslöffel, Wasserhärte-Teststreifen, Reinigungsbürste

Ursprungsland

- Hergestellt in: Europa

Allgemeine Spezifikationen

- Einstellbare Höhe des Kaffeeauslaufs: 78 – 164 mm
- Pro Getränk anpassen: Einstellbare Kaffeestärke, Einstellbare Temperatur, Memo-Funktion für Tassenfüllmenge
- Einfache Reinigung und Wartung: AquaClean Filter, Automatischer Entkalkungsvorgang, Automatischer Spülvorgang, Entkalkungserinnerung, Herausnehmbare Brühgruppe
- Benutzerfreundlichkeit und Komfort: Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf, Abnehmbarer Wassertank
- Mahlgradeinstellungen: 10
- Spezielle Funktionen: Keramikmahlwerk, Option für heißes Wasser, Integrierte Kaffeemühle, Pulver-Option, Vorbrühen

Nachhaltigkeit

- Energie-Label: Klasse A

Technische Daten

- Brühzeit einer Tasse: für Espresso < 60 Sek.

- Fassungsvermögen des Kaffeebohnenbehälters: 250 g
- Fassungsvermögen des Kaffeesatzbehälters: 15 Portionen
- Kapazität Wassertank: 1,8 l
- Kaffeetemperatur: 72 °C in der Tasse Grad
- Kabellänge: 1,2 m
- Frequenz: 50 Hz
- Max. Höhe der Tasse: 164 cm
- Leistung: 1850 W
- Pumpendruck: 15 Bar
- Spannung: 230 V
- Durchlauferhitzer: 1

Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen (L x T x H): 215 x 330 x 429 mm
- Produktgewicht: 7,27 kg

Design

- Farbe: Edelstahl
- Farbe des Bedienfelds: Schwarz

Ausführung

- Boilermaterial: Edelstahl
- Material Filterhalter: Kunststoff
- Material Heizelement: Aluminium
- Gehäusematerial: Vorderseite aus Edelstahl
- Material Ein-/Ausschalter: Kunststoff
- Material Wassertank: Kunststoff

Ausstellungsdatum
2015-07-23

Version: 2.14.1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Basierend auf 0,1 l Tassen und 8 Mal Austauschen des Filters wie durch die Maschine angegeben. Die Entkalkungsanzeige wird für 8 Filter automatisch deaktiviert. Die Maschine aktiviert nach 8 Filtern den Entkalkungsvorgang wieder.