



## Saeco Intelia Deluxe Kaffeevollautomat

- Automatischer Milchaufschäumer
- Edelstahl-Design
- 10-stufiges verstellbares Mahlwerk



HD8904/01

Hervorragende Qualität und bewährte Benutzerfreundlichkeit

Zeitloses Design hergestellt in Italien

Saeco präsentiert: Intelia Deluxe. Ein intelligent entwickeltes Meisterwerk der Technik, das bewährte Qualität, besonders hohen Komfort und köstlichen Kaffee bietet. Die Intelia steht in ihrem zeitlosen Gehäuse aus Edelstahl für italienische Handwerkskunst.

### **Fortschrittliche Technologie, entwickelt für perfekten Kaffee**

- Erhalten Sie maximales Aroma mit dem Mahlwerk aus 100 % Keramik
- Samtiger Schaum auf Tastendruck dank automatischem Milchaufschäumer
- Genießen Sie heißen Kaffee in kürzester Zeit dank des schnell aufheizenden Boilers

### **Eine Vielfalt an Kaffee genau nach Ihrem Geschmack**

- Stimmen Sie die Aromafacetten des Kaffees mit 10 Mahlgradeinstellungen ab
- Die Auswahl der Kaffeestärke merkt sich genau, wie stark Sie es mögen
- Eine Vielzahl an Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck
- Koffeinfrei mit gleichem Genuss dank Pulver-Option

### **Komfortable Handhabung gehört einfach dazu**

- Automatischer Reinigungszyklus entfernt Schmutz
- Klassisches Edelstahl-Design
- Intelligentes Design für zusätzlichen Komfort
- 5000 Tassen Kaffee\* ohne Entkalken mit AquaClean Filter

**PHILIPS**

Saeco is a trademark of the Philips Group

 **Saeco**

## Besonderheiten

### Mahlwerk aus 100 % Keramik



Das robuste Mahlwerk aus 100 % Keramik garantiert über Jahre hinweg Momente puren Kaffeegenusses. Das Keramikmaterial erzeugt den idealen Mahlgrad, wodurch das Wasser dauerhaft durchfließen kann, und Sie so den reinen Geschmack der Bohnen erhalten. Und im Gegensatz zu anderen "normalen Mahlwerken", verhindert das Keramikmaterial, dass der Kaffee überhitzt wird und verbrannt schmeckt.

### Automatischer Milchaufschäumer



Der automatische Milchaufschäumer krönt Ihren Kaffee auf Tastendruck. Innerhalb weniger Sekunden wird er von einer samtigen Milchsicht mit feinsten Konsistenz gekrönt - das ultimative Verlockung für alle Cappuccino-Liebhaber.

### Schnell aufheizender Boiler



Wenn Zeit eine wichtige Rolle spielt, können Sie den perfekten Espresso und Cappuccino dank des schnell aufheizenden Boilers ohne Wartezeit zubereiten. Das Geheimnis liegt in seinem Gehäuse aus leichtem Aluminium und Edelstahl, das schnell hohe Temperaturen erreichen kann.

### 10-stufiges verstellbares Mahlwerk



Wenn es um die Feinheit des Mahlgrads geht, wird Sie diese Maschine niemals enttäuschen. Verschiedene Kaffeemischungen erfordern unterschiedliche Stufen der Granularität, um ihren vollen Geschmack zu entfalten. Die Mahlgranularität dieser Maschine verfügt über zehn verschiedene Einstellungen – von der feinsten für einen vollmundigen Espresso bis zur gröbsten für einen leichteren Kaffee.

### Mischen Sie Ihren Kaffee ganz nach Ihrem Geschmack



Wählen Sie die ideale Stärke aus 5 verschiedenen Einstellungen, und stellen Sie die Wassermenge und Temperatur ein. Mit der Memo-Funktion können Sie ganz einfach die gewünschte Kaffeemenge für jedes Getränk speichern. Jede Tasse ist dann in Zukunft genau nach Ihrem Geschmack. Sie müssen die Maschine nie mehr daran erinnern – im Gegensatz zu Ihrem lokalen Barista.

### Kaffee auf Tastendruck



Von Espresso bis Cappuccino gibt es eine Auswahl an Möglichkeiten, die nur darauf warten, Ihre Lust auf Kaffee zu stillen. Egal ob am Morgen oder als Leckerei nach dem Abendessen, es gibt eine Geschmacksrichtung für jede Tageszeit – auf Knopfdruck.

# Daten

## Ursprungsland

- Hergestellt in: Italien

## Allgemeine Spezifikationen

- Pro Getränk anpassen: Einstellbare Kaffeestärke, Einstellbare Kaffeemenge pro Tasse, Einstellbare Temperatur
- Einfache Reinigung und Wartung: Automatischer Spülvorgang, Herausnehmbare Brühgruppe
- Benutzerfreundlichkeit und Komfort: Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf, Automatischer Standby-Modus, Abnehmbarer Wassertank
- Spezielle Funktionen: Keramikmahlwerk, Option für heißes Wasser, Pulver-Option, Vorbrühen

## Ersatzteil

- Funktioniert mit den Produkttypen: CA6903

## Nachhaltigkeit

- ECO-Einstellung
- Verpackung: > 90 % recycelte Materialien
- Bedienungsanleitung: 100 % recyceltes Papier

## Technische Daten

- Leistung: 1850 W

## Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen (L x T x H): 256 x 340 x 444 mm
- Produktgewicht: 8,9 kg

## Design

- Farbe: Edelstahl