



Philips
Pro Haarglätter

Federnde Titanplatten

Präzise Steuerung 230 °C
Ionisierungsfunktion
10 Sek. Aufheizzeit



HPS930/00

Professionelle Titanplatten, schnelleres Glätten

Der Philips Pro Haarglätter bietet alles, was ein Haarglätter haben muss: Federnde Titanplatten mit der besten Wärmeleitung für schnelles Glätten mit optimalem Druck. Mit einer Aufheizzeit von nur 10 Sekunden für sofortiges Glätten und einer digitalen Temperatureinstellung.

Weniger Haarschäden

- Mehr Pflege dank Ionisierungsfunktion für glänzendes, glattes Haar
- Verhindern Sie Haarbruch mit federnden Platten
- Schneller und dennoch schonender mit leistungsstarkem Heizelement
- Gesundes Haar ohne Schädigungen mit Even Heat Distribution-Technologie
- ThermoGuard schützt Ihre Haare vor übermäßiger Hitze von über 200°C

Schön gestylte Haare

- Professionelle titanbeschichtete für beste Wärmeleitung

Einfache Bedienung

- Lange (110 mm) Platten für schnelles und einfaches Glätten
- Schnelle Aufheizzeit von nur 10 Sek.
- In Salons bewährte 2,5 m Kabellänge
- *2 Jahre Garantie plus 3 weitere Jahre bei Online-Registrierung
- Digitale Temperatureinstellungen für absolute Kontrolle
- Sichere Aufbewahrung des Produkts mit Wärmeschutzkappe

PHILIPS


Besonderheiten

Titanbeschichtete Platten



Profis schätzen titanbeschichtete Platten für deren Widerstandsfähigkeit und schnelle Wärmeverteilung, die zu schnelleren Glättergebnissen führen. Gleichzeitig ist Titan mikroskopisch glatter als Keramik und bietet so eine optimale Reibung, was zu weniger Haarschäden führt.

Federnde Glätterplatten




Die federnden Platten bewegen sich, wenn beim Glätten zu viel Druck ausgeübt wird. So wird das Haar geschützt und Haarbruch vermieden.

Ionisierungsfunktion



Geben Sie Ihrem Haar mit der Ionisierungsfunktion mehr Pflege. Negativ geladene Ionen verhindern statisches Aufladen, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für glänzendes Haar. Das Ergebnis ist gesund glänzendes, glattes Haar.

Lange professionelle Platten



Die Platten des Haarglätters haben eine professionelle Länge von 110 mm, was ein schnelleres und einfacheres Glätten ermöglicht.

10 Sek. Aufheizzeit



Die leistungsstarken Heizelemente ermöglichen in Kombination mit den


Titanplatten ein schnelles Aufheizen in nur 10 Sekunden. Schalten Sie den Haarglätter ein, und legen Sie direkt los.

Leistungsstarkes Heizelement



Dieser Haarglätter hält eine konstante Temperatur und liefert daher beständige Ergebnisse. Die leistungsstarken Heizelemente ermöglichen das Glätten bei einer schonenden Temperatur. So erzielen Sie genau das Styling, das Sie möchten! Ihr Styling erhalten Sie schneller, da Sie beim Glätten seltener über die Haare gehen müssen.

2,5 m Kabel



Die in Salons bewährte Kabellänge von 2,5 m bietet eine höhere Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit, damit Sie den Haartrockner überall dort verwenden können, wo Sie möchten.

Daten

Technische Daten

- Spannung: 110 - 240 V
- Heiz-Typ: Leistungsstarkes Heizelement
- Aufheizzeit: 10 Sekunden
- Kabellänge: 2,5 m
- Maximaltemperatur: 230 °C

Pflegetechnologien

- Ionisierungsfunktion

- Federnde Platten
- EHD-Technologie

Service

- 5 Jahre weltweite Garantie*

Eigenschaften

- Kabelgelenk
- Aufhängeöse



Ausstellungsdatum
2015-09-03

Version: 5.0.1

EAN: 08 71010 36255 68

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com