



SENSEO® Viva Café Kaffeepadmaschine

- Höhenverst. Kaffeeauslauf,
Metall
- Direktstart
- Fkt. zur Einstellung der
Kaffeestärke



HD7833/50

Bereiten Sie Ihren SENSEO® Kaffee ganz nach Ihrem Geschmack zu

Wählen Sie die Kaffeestärke und den neuen innovativen Look

Mit der Funktion zur Kaffeestärkeeinstellung bei der SENSEO® Viva Café Kaffeepadmaschine können Sie einfach zwischen zwei Rezepten auswählen: mildem, normalem oder kleinem, starkem Kaffee. Die neue innovative Premium-Ausführung passt hervorragend in Ihre Küche.

Modernes Premium-Design

- Neues, innovatives Design passt hervorragend in Ihre Küche

Immer eine köstliche Tasse Kaffee

- Leckere Crema für Ihren Kaffee als Beweis für die SENSEO® Qualität
- Gerät wird mehr als 10.000 Mal geprüft, um gleichbleibende Qualität sicherzustellen

Kaffeevarianten für jede Gelegenheit

- Große Auswahl an Kaffeemischungen und Geschmacksrichtungen
- Wählen Sie zwischen 2 Rezepten: kleiner, starker oder milder, normaler Kaffee

Schnelle und einfache Bedienung

- Einzigartige Kaffeemaschine, die 2 Tassen gleichzeitig zubereitet
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf für Ihre Lieblingstasse
- Köstlicher Kaffee auf Tastendruck
- Automatische Abschaltung nach 30 Minuten für mehr Sicherheit und geringeren Energieverbrauch
- Statusleuchte erinnert Sie an die Entkalkung



* Source Euromonitor International 2015 edition,
Retail Volume Sales, 2/13/14 data

Senseo®

PHILIPS

Besonderheiten

Innovatives Design



Diese Premium-Kaffeemaschine ist das eleganteste Modell der gesamten SENSEO® Produktpalette und wurde so entwickelt, dass sie perfekt in Ihre Küche passt.

Fkt. zur Einstellung der Kaffeestärke



Bereiten Sie Ihren Lieblingskaffee mit der von Ihnen bevorzugten Kaffeestärke und Geschmacksintensität zu. Mit der Funktion zur Kaffeestärkeinstellung auf Ihrer SENSEO® können Sie zwischen einem kleinen, starken und einem milden, normalen Kaffee wählen.

Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf



Sie können den Kaffeeauslauf der SENSEO® Kaffeepadmaschine nach oben oder nach unten schieben, sodass Sie jede Ihrer Lieblingstassen verwenden können.

Leckere Crema für Ihren Kaffee



Die feine SENSEO® Kaffeeauswahl und das einzigartige SENSEO® Brühsystem garantieren eine leckere Crema bei jedem Kaffee – der Beweis für besten Geschmack und erstklassige Qualität.

Große Auswahl an Mischungen und Geschmacksrichtungen



SENSEO® bietet Ihnen eine große Auswahl an Kaffeemischungen und Geschmacksrichtungen, jede mit ihrem ausgeprägten Aroma für Ihre persönlichen Vorlieben.

1 oder 2 Tassen gleichzeitig




Genießen Sie mit der SENSEO® Kaffeemaschine eine oder zwei Tassen Ihres köstlichen SENSEO® Kaffees in weniger als einer Minute.

Entkalkungsanzeige



Die Philips Kaffeemaschine zeigt an, wann das Gerät entkalkt werden muss. Regelmäßiges Entkalken mit dem speziell entwickelten SENSEO® Entkalker garantiert optimalen Kaffeegenuss und verhindert Kalkablagerungen.

Automatische Abschaltung



Ihre SENSEO® Kaffeepadmaschine schaltet sich nach 30 Minuten automatisch ab und spart so Energie.

Ein-Tasten-Bedienung



Mit dieser Kaffeepadmaschine können Sie leicht eine oder zwei Tassen Kaffee mit der einfachen Ein-Tasten-Bedienung zubereiten.

Daten

FK-Coffee-2015

- Kaffeespezialitäten: Filterkaffee

Ursprungsland

- Hergestellt in: Polen

Allgemeine Spezifikationen

- Kaffeespezialitäten: Café Crème
- Kompatible Kaffeezubereitung: SENSEO® Kaffeepads
- Tassen gleichzeitig: 2
- Kaffeestärke-Einstellungen: 2
- Pro Getränk anpassen: Einstellbare Kaffeestärke, Einstellbare Kaffeemenge pro Tasse, Memo-Funktion für Tassenfüllmenge
- Benutzerfreundlichkeit und Komfort: Direktstart, Brühstopp, Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf, Abnehmbarer Wasserbehälter, Automatische Abschaltung
- Einfache Reinigung und Wartung: Entkalkungserinnerung, Spülmaschinenfeste Teile

Ausführung

- Material des Durchlauferhitzers: Metall und glasfaserverstärktes Polyamid
- Material Wassertank: Kunststoff
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Material Auslauf: Edelstahl
- Material Abtropfschale: Kunststoff

Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen (B x T x H): 190 x 300 x 340 mm
- Produktgewicht: 2,4 kg
- Abmessungen der Verpackung (B x T x H): 232 x 370 x 380 mm

Design

- Farbe: Titanium-Schwarz

Nachhaltigkeit

- Stromverbrauch Standby-Modus: 0,36 W
- Stromverbrauch Brühvorgang: 1450 W
- Aus recyceltem Material hergestellt: 90 % (Dokumentation und Verpackung)

Service

- 2 Jahre Garantie

Technische Daten

- Durchlauferhitzer: 1
- Kapazität Wassertank: Bis zu 6 Becher
- Brühzeit von 2 Tassen: < 60 Sek.
- Brühzeit einer Tasse: 30 Sek.
- Kapazität Wassertank: 0,9 l
- Max. Höhe der Tasse: 120 mm
- Kabellänge: 0,8 m
- Frequenz: 50 - 60 Hz
- Spannung: 220 - 240 V
- Pumpendruck: 1 Bar