




Philips Avent Digitales Video-Babyphone

Persönlich und sicher (A-FHSS)

3,5 Zoll Farbbildschirm, 2-fach-Zoom
Schlaflieder, Nachtlicht und Temperatur
Gegensprechfunktion und Vibrationsmodus



SCD630

Immer ganz nah bei Ihrem Baby

Persönlich und sicher mit A-FHSS-Technologie

Das Philips Avent SCD630 ermöglicht Ihnen, jederzeit eine persönliche und sichere Verbindung zu Ihrem Baby aufrechtzuerhalten. Sie können Ihr Baby in perfekter Tonqualität hören und es auch Tag und Nacht in kristallklaren Bildern (3,5" LCD Bildschirm) sehen.

Persönliche und sichere Verbindung

- Persönliche und sichere Verbindung mit anpassbarer FHSS-Technologie
- Hochauflösender 3,5 Zoll Bildschirm mit kristallklarer Nachtsicht
- Hören Sie Ihr Baby mit klarem Ton
- Energiesparender ECO-Modus mit Verbindungsanzeige

Freiheit, Flexibilität, beruhigende und wohltuende Wirkung

- Reichweite bis zu 300 Meter*
- Ausgezeichnete Betriebszeit für Überwachung die ganze Nacht
- Beruhigendes Nachtlicht und Schlaflieder, die Ihr Baby beruhigen
- Kommunizieren Sie mit Ihrem Baby mithilfe der Gegensprechfunktion
- Vibrationsalarm
- Auswahl der optimalen Lautstärke für Ihr Zuhause

Zuverlässigkeit und Sicherheit

- 3 Geräuschpegelanzeigen und eine Verbindungsanzeige
- Überwachen Sie die Temperatur im Kinderzimmer.

PHILIPS
AVENT

Digitales Video-Babyphone

Persönlich und sicher (A-FHSS) 3,5 Zoll Farbbildschirm, 2-fach-Zoom, Schlaflieder, Nachtlicht und Temperatur, Gegensprechfunktion und Vibrationsmodus

Besonderheiten

Persönliches, sicheres und anpassbares FHSS

Einzigtartige Mobilteilkopplung für eine vollkommen persönliche und sichere Verbindung zu Ihrem Baby. Kombiniert mit der neuen anpassbaren FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)-Technologie für minimale Störung.

3,5 Zoll Farbbildschirm mit 2-fach-Zoom



Sehen Sie Ihr Baby Tag und Nacht mit kristallklarer Infrarot-Nachtsichtfunktion, die sich im Dunkeln automatisch einschaltet. Genießen Sie die Nachtruhe Ihres Babys mit dem hochauflösenden, extra großen 3,5 Zoll Farbbildschirm. Mit 2-fachem digitalem Zoomen und Verschieben für zusätzliche Sicherheit, damit Sie keine Bewegung Ihres Babys verpassen.

Klarer Ton und optimales Bild

Hören Sie jedes Kichern, Glucksen und jeden Schluckauf in kristallklarer Qualität. Sehen Sie nicht nur, sondern hören Sie Ihr Baby auch jederzeit mit hoher Qualität und kristallklarem Ton.


ECO-Modus

Schalten Sie den ECO-Modus ein, um den Stromverbrauch in ruhigen Zeiten im Kinderzimmer zu senken und dennoch zu wissen, dass Sie mit Ihrem Baby über die einzigartige Verbindungsanzeige verbunden sind. Der ECO-Modus schaltet die Audio-/Videoübertragungen aus, und die Einheiten verbinden sich nur, wenn das Baby ein Geräusch von sich gibt.

Geräuschpegelanzeige und Verbindung

Drei Geräuschpegelanzeigen zum Anzeigen des Geräuschpegels im Zimmer Ihres Babys, auch wenn die Elterneinheit stumm geschaltet ist. Mit der Verbindungsanzeige wissen Sie immer, wann Ihr Babyphone sich in Reichweite befindet und verbunden ist. Die Elterneinheit benachrichtigt Sie, wenn das Babyphone außer Reichweite oder der Akku schwach ist, sodass Sie sicher sein können, dass Sie immer mit Ihrem Baby verbunden sind.

Temperatursensor



Mit dem Temperatursensor mit individuellem Warnsignal können Sie das Raumklima im Zimmer Ihres Babys überwachen. Ihr Baby kann seine Körpertemperatur nicht selbst regulieren, und bereits ein kleiner Temperaturunterschied kann es unruhig werden lassen. Ein individueller Temperatursensor wird Sie umgehend über die Digitalanzeige auf der Elterneinheit benachrichtigen, wenn sich das Raumklima im Zimmer Ihres Babys verändert.

300 m Reichweite



Reichweite in Innenräumen bis zu 50 Meter*, Reichweite im Freien bis zu 300 Meter*

SCD630/26

Betriebszeit von bis zu 10 Stunden

Dank der praktischen, wiederaufladbaren Elterneinheit ist bis zum nächsten Aufladen bis zu 10 Stunden lang kabellose Überwachung möglich.

Nachtlicht und Schlaflieder



Es gibt nichts Besseres als ein sanftes Schlaflied und das warme, sanfte Strahlen des Nachtlichts, um ein Baby zu beruhigen. Sie können von jedem Zimmer im Haus aus eine der 5 beruhigenden Melodien auswählen und das Nachtlicht einschalten, damit Ihr Baby schnell und mühelos einschläft.

Gegensprechen



Manchmal benötigt Ihr Baby nur den beruhigenden Klang Ihrer Stimme. Mit einem Klick auf diese unerlässliche Funktion können Sie mit Ihrem Baby sprechen, egal wo im Haus Sie sich gerade befinden.

Digitales Video-Babyphone

Persönlich und sicher (A-FHSS) 3,5 Zoll Farbbildschirm, 2-fach-Zoom, Schlaflieder, Nachtlicht und Temperatur, Gegensprechfunktion und Vibrationsmodus

Daten

Eigenschaften

- Anzahl Sprachen: Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Niederländisch, Ukrainisch, Polnisch, Norwegisch, Schwedisch, Finnisch, Griechisch, Portugiesisch, Türkisch, Russisch, Arabisch, Rumänisch, Tschechisch, Französisch (FR – CA)
- Einstellbare Schallempfindlichkeit
- Anpassbarer Betrachtungswinkel
- Android-, iOS-, Tablet-kompatibel: Nein
- Modus "Nur Ton"
- Automatische Infrarot-Nachtsichtfunktion
- Akku- und netzbetriebene Baby-Einheit: Nur Netzbetrieb
- Akku-Sicherungsfunktion: Nein
- Akkulaufzeit: Höhere Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden
- Gürtel-Clip
- Helligkeitsregler
- Beruhigendes Nachtlicht
- Digitale Videotechnologie: Ja, anpassbares FHSS
- Digitales Zoomen und Verschieben: Ja, 2-fach
- Energiesparender Eco-Modus: Eco-Modus mit Verbindungsanzeige
- Tragbar und wiederaufladbar: Ja, Elterneinheit
- Reichweite in Innenräumen bis zu: 50 m
- Reichweite im Freien bis zu: 300 m
- Verbindungs- und Reichweitenanzeige

- Alarm bei niedrigem Akkustand und getrennter Verbindung
- Schlaflieder: Ja, 5 Stück
- Menüstil: Symbole und Text
- Aufladen über Mini-USB
- Persönlich und sicher: Ja, anpassbares FHSS
- Gegensprechfunktion
- Temperatursensor
- Vibrationsmodus
- Video-LCD-Bildschirm: 3,5 Zoll Farbbildschirm
- Sprachaktivierungsbildschirm: Ja, VOX-Modus
- Wandmontage

Komfort

- Autom. Warnung "Außer Reichweite"
- Batterieladeanzeige
- Warnanzeige bei geringem Ladestand
- Stromanzeige
- Lautstärkeregelung
- Empfindlichkeitseinstellungen
- Wandmontage: Nein

Leistung

- Stromversorgung: 100 bis 240 V, 50/60 Hz

Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenzband: 2,4 GHz



Ausstellungsdatum
2016-01-29

Version: 2.1.1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Der Empfangsbereich des Babyphones ist von der Umgebung und Faktoren abhängig, die das Übertragungssignal stören.